

Zentrierbuchsen

Haltend, oval


Mit Sicherung



RoHS10

Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Ausführung	
			p6	m6
EN 1.2510 äquiv.	-	56-60HRC	JBAFPG	JBAFG
EN 1.2510 äquiv.	Schwarz brüniert	56-60HRC	JBAFBPG	JBAFBG
EN 1.2510 äquiv.	Chemisch vernickelt	56-60HRC	JBAFMPG	JBAFMG
EN 1.4301 äquiv.	-	-	JBAFSPG	JBAFSG
EN 1.4125 äquiv.	-	50-55HRC	JBAFCPG	JBAFCG

Beachten Sie bei Lochbearbeitung, dass das Schrumpfen des Innendurchmessers der Ausführung p6 größer ist als das von Ausführung m6. (Siehe "Abweichung Innendurchmesser nach Einpressen von Buchsen für Zentrierstifte" auf S. 1566)



Teilenummer		D Tol.		P		L		R	Stückpreis				
Ausführung	D	p6	m6	0.01mm-Schritte	0.1mm Schritte				JBAFPG	JBAFBPG	JBAFMPG	JBAFSPG	JBAFCPG
(p6)	8	+0.024	+0.015	4.00-4.50	10.0-13.0	1.0							
JBAFPG	10	+0.015	+0.006	4.00-6.50	10.0-20.0								
JBAFBPG	12			6.00-8.50									
JBAFMPG	15	+0.029	+0.018	8.00-10.50									
JBAFSPG	18	+0.018	+0.007	10.00-12.50									
JBAFCPG	20			12.00-13.50									
(m6)	22			12.00-13.50	10.0-40.0	2.0							
JBAFG	25	+0.035	+0.021	13.00-15.50									
JBAFBG	26	+0.022	+0.008	15.00-16.50									
JBAFMG	30			16.00-20.50									
JBAFSG	35	+0.042	+0.025	20.00-25.00	12.0-60.0	3.0							
JBAFCG		+0.026	+0.009										

LsPx3.0


Mit Bund, haltend



RoHS10

Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Ausführung		
			p6	m6	h6
EN 1.2510 äquiv.	-	56-60HRC	JBHFGP	JBHFG	JBHG
EN 1.2510 äquiv.	Chemisch vernickelt	56-60HRC	JBHFMGP	JBHFMG	JBHMG
EN 1.4125 äquiv.	-	50-55HRC	JBHFCGP	JBHFCG	-

Führungsteil ist nicht verfügbar mit Toleranz h6 für Maß D an Wellenspitze D.




Teilenummer		P		L		dicke (N)	R	H	T	Stückpreis			
Ausführung	D	0.01mm-Schritte	0.1mm Schritte							JBHFGP	JBHFMGP	JBHFCGP	JBHFG
(p6)	8	4.00-4.50	8.0-10.0	1.75-2.50	1.0	12	3						
JBHFGP	10	4.00-6.50		1.75-3.00		14							
JBHFMGP	12	6.00-8.50	8.0-15.0			16	4						
JBHFCGP	15	8.00-10.50		2.25-3.50		19							
(m6)	18	10.00-12.50		2.75-4.00		22							
JBHFG	20	12.00-13.50	10.0-35.0	3.25-4.00	2.0	26	5						
JBHFMG	22	12.00-13.50		4.25-5.00		30							
JBHFCG	25	13.00-15.50		4.75-6.00		35							
(h6)	26	15.00-16.50		4.75-5.50		35							
JBHG	30	16.00-20.50	12.0-50.0	4.75-7.00	3.0	40	6						
JBHMG	35	20.00-25.00		5.00-7.50									

L+T≤Px3.0

Gekert, mit Sicherung



RoHS10



Material: EN 1.2510 äquiv.

Härte: 56-60HRC

Zubehör: Spezielle Zylinderschraube mit Innensechskant 1 Stk

Teilenummer		P		L		dicke (N)	R	H	T	h	a	r	Schraubenposition Y	Anzugsmoment N · cm	Stückpreis
Ausführung	D	D Toleranz g6	0.01mm-Schritte	0.1mm Schritte											
JBHFYG	10	-0.019	4.00-6.50	3.0-12.0	1.75-3.00	1	18						12		
	12		6.00-8.50	10.0-18.0		20		7.5	3			5.5	13		
	15	-0.023	8.00-10.50		2.25-3.50	23							14.5		
	18		10.00-12.50	10.0-30.0	2.75-4.00	26							16		
	20		12.00-13.50		3.25-4.00	28							18		
	22	-0.027	12.00-13.50		4.25-5.00	30							19		
	25		13.00-15.50	12.0-35.0	4.75-6.00	33	9	4				7	20.5	M5	461
	26		15.00-16.50		4.75-5.50	34							21		
	30		16.00-20.50	12.0-50.0	4.75-7.00	38							23		

L+T≤Px3.0

Merkmale: Wirtschaftliche Ausführung ist um bis zu 74 % günstiger als Standardausführung mit Toleranz +0.1 für Maß P/W und -0.2 für Maß D.

Oval, mit Kompaktflansch




Oval, mit Kompaktflansch, preiswerte Ausführung



RoHS10

Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Ausführung
EN 1.2510 äquiv.	-	56-60HRC	JBEH
Chemisch vernickelt	-	56-60HRC	JBEMH

Kompaktflansch




2-4 Durchgangsbohrung

in Teile der Senkbohrung h

* Bei einer Wanddicke von max. 2mm und (D-P)/2≤2, ist R=0.5.

Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Ausführung
EN 1.2510 äquiv.	-	-	JBFR
Chemisch vernickelt	-	-	JBFRM
Chemisch vernickelt	45-50HRC	-	JBFRN

Kompaktflansch, preiswerte Ausführung



Kompaktflansch

Teilenummer		P		L		T	H	A	B	d	d1	h	Stückpreis	
Ausführung	D	D Toleranz g6	0.01mm-Schritte	0.1mm Schritte	1mm-Schritte								JBEH	JBEMH
JBEH	10	-0.005	4.00-8.00			5	25	17	12	3.3	6.5	3.5		
	12	-0.006	4.00-10.00				28	20	15					
	16	-0.017	8.00-14.00				36	26	22					
	20	-0.007	10.00-18.00				40	30	25					
	25	-0.020	13.00-22.00			6	44	34	30	4.5	8	4.5		
	30	-0.009	16.00-25.00				56	42	35					
	35	-0.025	18.0-25.00			8	60	46	40	6.6	11	6.5		

Kompaktflansch, preiswerte Ausführung


Teilenummer		P		L		T	H	A	B	d	Stückpreis			
Ausführung	D	0.1mm Schritte	0.1mm Schritte	1mm-Schritte							JBFR	JBFRM	JBFRN	JBFRN
JBFR	10	4.0-8.0				5	25	17	12	5				
	12	4.0-10.0					28	20	15					
	15	8.0-13.0												
	16	8.0-14.0												
	18	10.0-16.0				3	40	30	20	6				
	20	10.0-18.0												
	25	13.0-22.0					44	34	30					
	30	16.0-25.0				4	56	42	35					
	35	18.0-25.0				5	60	46	40	8				

Oval - Bund (Dübel)



RoHS10

Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Ausführung
EN 1.2510 äquiv.	-	56-60HRC	JBPE
Chemisch vernickelt	-	56-60HRC	JBPEM



* Bei einer Wanddicke von max. 2mm und (D-P)/2≤2, ist R=0.5.

Teilenummer		P		L		T	H	Stückpreis	
Ausführung	D	D Toleranz g6	0.01mm-Schritte	0.1mm Schritte	1mm-Schritte			JBPE, JBE	JBPEM/JBEM
(p6)	10	+0.024	4.00-8.00				14		
	12	+0.015	4.00-10.00			3	16		
	16	+0.018	8.00-14.00				20		
	20	+0.018	10.00-18.00				26		
	25	+0.035	13.00-22.00				30		
	30	+0.022	16.00-25.00				35		
	35	+0.042	18.0-25.00			5	40		
		+0.025							
		+0.009							



Teilenummer	P	W	L
JBAFG8	P4.1	-	L11
JBHFG20	P13.0	-	L20
JBHFGY18	P12.00	-	L18.0
JBFR10	P6.0	W4.5	L10
JBPE10	P6.8	W4.8	L15



Alterations

Teilenummer	P	W	L	(HC, RH)
JBAFGY18	P6.00	-	L15.0	HC
JBFR10	P6.0	W4.5	L10	RH



Example

Kerbe, haltend



Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Tiefe der Stellschrauben- nut	HC	Änderung der Tiefe der Stellschraubbennut von 0.5mm auf 1.0mm. Bestellnr. HC Nur für gerade, haltend. Verfügbar für mindestens D=18
Innen-Ø Radius R	RH	Änderung des Innen-Ø Radius R von der Bundseite bis zur Stirnfläche von Maß D. Die Größe von R entspricht R auf der Bundseite. Bestellnr. RH Nur für preisgünstigste Ausführung mit Kompaktflansch verfügbar. (D-P)/2-R≤1.7