

Gebogene Zuggriffe/Guss-Zuggriffe

Montage an der Außenseite




Gebogene Zuggriffe


UWSD



RoHS 10



Merkmale: Ansprechende und ergonomisch griffige Form.



Querschnitt A-A
Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Poliert

Teilenummer	L	L1	H	h	H1	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	L							
UWSD	100	139	42	27	21	500	337	
	150	190	44	29	17		434	

Ordering Example
Teilenummer
UWSD150

Example




Guss-Zuggriffe

UWASND



RoHS 10



Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Poliert


Teilenummer	L	L1	H	h	T	A	W	R	N	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	L								Durchgangsbohrung mit Senkung			
UWASND	80	96	32	20	6	18	12	20	4.5	8.5	500	97
	100	116						23				116
	150	170	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		301
	200	220	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		354

Guss-Zuggriffe

UWANDC



RoHS 10



Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Poliert

Teilenummer	L	L1	H	h	t	R	d	N	Zulässige Last (N)	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	L										
UWANDC	105	120	30	24	5	25	7.5	5.5	500	83	
	115	130	33	27	5	26	7.5	5.5		90	
	125	145	34	28	5.5	30	10	6.5		106	

Ordering Example
Teilenummer
UWASND100
UWANDC125

Klappbare Zuggriffe/Zuggriffe mit Kappen/Aluminiumrohr-Zuggriffe

Montage an der Außenseite




Klappbare Zuggriffe

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
UWAFN	EN 1.1191 Äquiv.	Verchromt
UWAFNS	EN 1.4301 Äquiv.	Poliert



RoHS 10




Teilenummer	L	L1	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	L				UWAFN UWAFNS
UWAFN (Stahl)	138	100	650	150	
UWAFNS (Rostfreier Stahl)	158	120	550	160	
	180	142	520	180	
	218	180	500	200	


Ordering Example
Teilenummer
UWAFN138

Zuggriffe mit Kappen

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Kappe	Farbe
HHDG	EN AC-46100 Äquiv.	Eindringlackierung	ABS	Weiß
HHGGS	EN 1.4301 Äquiv.	Poliert	ABS	Weiß



RoHS 10



Teilenummer	L	Gewicht (g)	Passende Schraube	Stückpreis
Ausführung	L		Schraube Stückz.	HHDG HHGGS
HHDG HHGGS	100	62	Senkkopfschraube M5	2


Ordering Example
Teilenummer
HHDG100

Nut für Zuggriffe mit Kappen

Teilenummer	P	Passender Griff	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	P		1 ~ 9 Stk.	10 ~ 100
HHPUW	100	HHDG100 HHGGS100		



RoHS 10




Ordering Example
Teilenummer
HHPUW100

Aluminiumrohr-Zuggriffe

UWAPN UWAPF (L konfigurierbar)



RoHS 10



Artikel-bez. M Werkstoff
Rohr-Handgriff EN AW-6063 Äquiv.
Kniestück Glasfaserverstärktes Nylon

Teilenummer	L	Passende Schraube	Stückpreis
Ausführung	L		
UWAPN	150	Senkkopf-schraube M8	
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		


Ordering Example
Teilenummer
UWAPN - 150
UWAPFC - 185
* nicht notwendig für Ausführung mit L vorgefertigt

Aluminiumrohr-Zuggriffe mit kleinem Durchmesser

UWAPNC UWAPFC (L konfigurierbar)



RoHS 10



Artikel-bez. M Werkstoff
Rohr-Handgriff EN AW-6063 Äquiv.
Kniestück Polycarbonat

Teilenummer	L	Passende Schraube	Stückpreis
Ausführung	L		
UWAPNC	100	Innensechskantschraube M6	
	150		
	200		
	250		
	300		

Ordering Example
Teilenummer
UWAPNC - 100
UWAPFC - 185
* nicht notwendig für Ausführung mit L vorgefertigt