

Dünne Magnetverschlüsse/Ultradünne Magnetverschlüsse/Magnetverschlüsse, einstellbar


Magnetverschlüsse, geringe Partikelbildung/Dünne Magnetverschlüsse, geringe Partikelbildung/Kunststoffverschlüsse

QDünne Magnetverschlüsse

MGCBU



RoHS 10



Artikel-bez.	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Grundkörper	ABS-Kunststoff	-
Anzugsplatte	EN 1.0330 äquiv.	Verchromt
Magnet	Ferrit	-

10 Stk. pro Packung Bitte Bestellmenge angeben.

Teilenummer	P	A	t	F	B	P1	Rückhalte-kraft (kgf)	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	L								1 - 9 Packung(en)	10-100
MGCBU	49	34	17	6.5	16.5	24	13	0.9	15	
	59	44	23.5	6.7	23	34	20	2.0	33	
	70	55	24.5	7.7	24	45	30	3.5	49	

10 Stück pro Packung


Ordering Example Teilenummer MGCBU49

Ultradünne Magnetverschlüsse

MGCM



RoHS 10



Artikel-bez.	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Grundkörper	EN 1.0330 äquiv.	Nickel-Beschichtung
Magnet	Neodym	Nickel-Beschichtung


Keine Verschlussplatte vorhanden.

Teilenummer	Nr.	Rückhalte-kraft (kgf)	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung				1 ~ 9 Stk.	10-100
MGCM	1	1.5	12		
	2	4	12		

Ordering Example Teilenummer MGCM2



Example




Einstellbare Magnetverschlüsse

AMGCB



RoHS 10



Artikel-bez.	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Grundkörper	Polypropylen	-
Anzugsplatte	EN 1.0330 äquiv.	Verchromt
Magnet	Ferrit	-

Teilenummer	Rückhalte-kraft (kgf)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung			1 ~ 9 Stk.	10-19 20-100
AMGCB	1	3.1	15	


Merkmale Die Magnetposition ist in 5mm-Schritten einstellbar.

Ordering Example Teilenummer AMGCB1



Example


Beim Drehen der Einstellschraube bewegt sich der Anzugsteil nach vorne und hinten.




Magnetverschlüsse, geringe Partikelbildung/Dünne Magnetverschlüsse, geringe Partikelbildung/Kunststoffverschlüsse

Magnetverschlüsse mit geringer Staubbildung

MGCC



RoHS 10



Nr.	Artikel-bez.	MWerkstoff
1	Grundkörper	Polyacetal
2	Anzugsplatte	EN 1.4016 äquiv.
3	Magnet	Neodym Magnet

Teilenummer	Nr.	Rückhalte-kraft (kgf)	Masse (g)	Farbe	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung					1 ~ 9 Stk.	10-50
MGCC	1	1.0	21	1 Schwarz		
	2	1.4	22	2 Grau		
	3	2.0	24	3 Milchig Weiß		
	4	3.3	25	4 Weiß		


Merkmale: Die verkapselte Struktur des Magnets sorgt für effektiven Schutz vor Rost und Staub. Diese Magnetverschlüsse sind ideal für Reinräume geeignet.

Für Nr.4 ist die Verschlussplatte nicht im Lieferumfang.

Ordering Example Teilenummer MGCC3

Dünne Magnetverschlüsse, geringe Partikelbildung

MGCCU



Artikel-bez.	MWerkstoff
Grundkörper	Polyacetal
Anzugsplatte	EN 1.4016 äquiv.
Magnet	Neodym Magnet

Verschlussplatte ist auch mit Kunststoff überzogen.


Merkmale: Verschlussplatte ist auch mit Kunststoff überzogen, um die Partikelbildung weiter zu reduzieren.

Teilenummer	Nr.	Rückhalte-kraft (kgf)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung				1 ~ 9 Stk.	10-100
MGCCU	1	1	14		


Ordering Example Teilenummer MGCCU1

Kunststoffverschlüsse

JMCG




RoHS 10



Artikel-bez.	MWerkstoff
Buchse	Polyacetal
Stecker	Polyamid



Example



Teilenummer	Rückhalte-kraft (kgf)	Haltekraft (kgf)	A	B	E	G	H	L	d1	d2	Gewicht (g)	Farbe	Stückpreis
Ausführung	Nr.												1-50 Stk.
JMCG	1W	1.7	2.2	26	18	6	24.5	17	2.5	3.3x6	3.3	2	Milchweiß
	2B	2.7	3.1	24	17	7	22	15.5	2	2.5x5.5	2.5	1.5	Schwarz
	2W	2.7	3.1	24	17	7	22	15.5	2	2.5x5.5	2.5	1.5	Milchweiß

Ordering Example Teilenummer JMCG1W