

Fixierschrauben

Runder Kopf, runde Spitze



RoHS10


Fixierschrauben						Zubehör (Mutter 1 Stk.)	
	Rundkopf	Innensechskant, Rundkopf	MWerkstoff	Härte*	SOberflächenbehandlung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Fine	STCB	-	EN 1.1191 äquiv.	45HRC~	Schwarz brüniert	EN 1.0038 äquiv.	Glänzend chromatiert
	STCBM	STCCM	-	-	Chemisch vernickelt	-	Galvanisch verzinkt
	SSTCB	SSTCC	EN 1.4037 äquiv.	45HRC~	-	EN 1.4301 äquiv.	-
Regelgewinde	STBB	STBC	EN 1.1191 äquiv.	45HRC~	Schwarz brüniert	EN 1.0038 äquiv.	Glänzend chromatiert (*)
	STBBM	STBCM	-	-	Chemisch vernickelt	-	Galvanisch verzinkt
	STBBS	-	EN 1.4301 äquiv.	-	-	EN 1.4301 äquiv.	-
	SSTBB	SSTBC	EN 1.4037 äquiv.	45HRC~	-	-	-

Teilenummern in sind nicht RoHS-kompatibel.
(*) Edelstahl gehärtet (EN 1.4037 äquiv.) kann durch das Härten entfärbt sein. (rechts im Bild)
*1 Oberflächenbehandlung für enthaltene Muttern STBC ist Trivalent-Chrom.

Härte: gehärtete Spitze


M	MxSteigung	H	SR2 (r)	(L1)	(L2)	B1	B	(C)		
Fein	Regelgewinde									
4	4x0.5	4x0.7	2.8	8	0.2	2.1	2.2	2	7	8.1
5	5x0.5	5x0.8	3.5	8	0.2	2.4	2.8	2.5	8	9.2
6	6x0.75	6x1.0	4	10	0.3	3.0	3	3	10	11.5
8	8x0.75	8x1.25	5.5	12	0.4	3.7	4	4	13	15.0
10	10x1.0	10x1.5	7	16	0.5	4.5	5	5	17	19.6
12	12x1.0	12x1.75	8	20	5.2	6	6	6	19	21.9
16	16x1.5	16x2.0	10	25	0.6	6	-	-	24	27.7

und Rundkopf




Gehärtete Spitze
* Härting nicht verfügbar für SUS304.

Innensechskant, Rundkopf



Gehärtete Spitze

Mutter enthalten



Gehärtete Spitze

■ Rundkopf																											
Teilenummer	L auswählen										STCB, STBB		STCBM, STBBM		STBBS		SSTCB, SSTBB										
Ausführung	M	STCB, STBB								STCBM, SSTCB, STBBM STBBS, SSTBB								Stückpreis	Mengen Rabatt	Stückpreis	Mengen Rabatt	Stückpreis	Mengen Rabatt	Stückpreis	Mengen Rabatt		
																		1- 3 Stk.	4- 49 Stk.	50- 100 Stk.	1-49 Stk.	50- 100 Stk.	1-49 Stk.	50- 100 Stk.	1-49 Stk.	50- 100 Stk.	
(Feingewinde)	4	10	15	20	25	30	35	40		20																	
STCB	5	10	15	20	25	30	35	40	50	20																	
STCBM	6	15	20	25	30	35	40	50		20	25	30	40	50													
SSTCB	8	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	25	30	40	50	60											
(Regelgewinde)	10																										
STBB	12																										
STBBM	16																										
STBBS																											
SSTBB																											

Teilenummer		L auswählen										STBC		STCCM, STBCM		SSTCC, SSTBC	
Ausführung	M	STBC										Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
(Feingewinde)	4	20										1-49 Stk.	50 ~ 100 Stk.	1-49 Stk.	50 ~ 100 Stk.	1-49 Stk.	50 ~ 100 Stk.
STCCM	5	20															
SSTCC	6	20	25	30	40	50											
(Regelgewinde)	8		25	30	40	50	60										
STBC	10							30	40	50	60	70					
STBCM	12																
SSTBC	16																




RoHS10

Fixierschrauben						Zubehör (Mutter 1 Stk.)	
	runde Spitze	MWerkstoff	Härte*	SOberflächenbehandlung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	
Fine	STCA	EN 1.1191 äquiv.	45HRC~	Schwarz brüniert	EN 1.0038 äquiv.	Glänzend chromatiert	
	STCAM	-	-	Chemisch vernickelt	-	Galvanisch verzinkt	
	SSTCA	EN 1.4037 äquiv.	45HRC~	-	EN 1.4301 äquiv.	-	
Regelgewinde	STBA	EN 1.1191 äquiv.	45HRC~	Schwarz brüniert	EN 1.0038 äquiv.	Glänzend chromatiert	
	STBAM	-	-	Chemisch vernickelt	-	Galvanisch verzinkt	
	STBAS	EN 1.4301 äquiv.	-	-	EN 1.4301 äquiv.	-	
	SSTBA	EN 1.4037 äquiv.	45HRC~	-	-	-	

Teilenummern in sind nicht RoHS-kompatibel.
(*) Edelstahl gehärtet (EN 1.4037 äquiv.) kann durch das Härten entfärbt sein. (rechts im Bild)
Härte: gehärtete Spitze

M	MxSteigung	B	(C)	H	(L1)	(r)	Z	d	SR1	
Fein	Regelgewinde									
4	4x0.5	4x0.7	7	8.1	2.8	2.1	0.2	3	2	3
5	5x0.5	5x0.8	8	9.2	3.5	2.4				4
6	6x0.75	6x1.0	10	11.5	4	3.0	0.3	3.5	4.5	
8	8x0.75	8x1.25	13	15.0	5.5	3.7	0.4	5	6	
10	10x1.0	10x1.5	17	19.6	7	4.5	0.5	5.5	7	
12	12x1.0	12x1.75	19	21.9	8	5.2		7	9	8
16	16x1.5	16x2.0	24	27.7	10	6	0.6	9	12	10

Mutter enthalten



Gehärtete Spitze

* Härting nicht verfügbar für SUS304.

Teilenummer		L auswählen										STCA, STBA		STCAM, STBAM		STBAS		SSTCA, SSTBA							
Ausführung	M	STCA, STBA								STCAM, SSTCA, STBAM STBAS, SSTBA								Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
STCA STCAM SSTCA (Feingewinde) STBA STBAM STBAS SSTBA	4	15	20	25	30	35	40			20															
	5	15	20	25	30	35	40	50		20															
	6	15	20	25	30	35	40	50		20	25	30	40	50											
	8	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80		25	30	40	50	60								
	10				30	35	40	50	60	70	80		30	40	50	60	70								
	12				30	35	40	50	60	70	80			40	50	60	70	80							
	16							50	60	70	80		-						-				-		



Teilenummer - L
STCB6 - 20
STBA10 - 50

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Anschlagschrauben/Anschlaggewindestäbe

Merkmale: Weniger Verformung durch flache Kontaktfläche.




RoHS10


Anschlagsschrauben	Ausführung		MWerkstoff	Härte	SOberflächenbehandlung
	Standard	Innensechskant			
Fine	STRCB	STRCC	EN 1.7220 äquiv.	40-45HRC	Schwarz brüniert
	STRCN	STRNCC	-		Chemisch vernickelt
	SSTRCB	SSTRCC	EN 1.4006 äquiv.		-
Regelgewinde	STRB	STRC	EN 1.7220 äquiv.	40-45HRC	Schwarz brüniert
	STRN	STRNC	-		Chemisch vernickelt
	SSTRB	SSTRC	EN 1.4006 äquiv.		-

Gehärteter Edelstahl (SSTRCB, SSTRCC, SSTRB und SSTRC) kann durch das Härten entfärbt sein. (rechts im Bild)

Standard-ausführung



Innensechskantausführung



Teilenummer				L		M		B	(C)	H	(ℓ)	(r)	ℓ ₁	B ₁	Stückpreis								
Ausführung		M	5mm-Schritte	Regelgewinde	Fine	STRCB STRN	STRCC STRNCC								STRCC STRNCC	STRCC STRNCC	STRCC STRNCC	STRCC STRNCC					
Standard (Feinge- winde)	Innensechskant, Ausführung (Feinge- winde)			3	10-30	3x0.5	-	5.5	6.4	2	1	0.1	-	-									
				4	15-60	4x0.7	4x0.5	7	8.1	2.8	2.1	0.2	2.2	2									
				5	15-60	5x0.8	5x0.5	8	9.2	3.5	2.4		2.8	2.5									
				6	20-60	6x1.0	6x0.75	10	11.5	4	3		0.3	3	3								
				8	25-60	8x1.25	8x0.75	13	15.0	5.5	3.7		0.4	4	4								
				10	30-70	10x1.5	10x1.0	17	19.6	7	4.5		0.5	5	5								
12	35-80	12x1.75	12x1.0	19	21.9	8	5.2	6	6														

Größe M3 nur verfügbar für STRB und STRN.

Ordering Example: Teilenummer - L
STRB6 - 20

Alterations

Teilenummer - L (LC)
STRB10 - LC41

Option

Änderung Maß L

Opt.-Nr. LC


Spez. Änderung Maß L in 1mm-Schritten. Bestelln. LC22 Lmin<L<Lmax 1mm-Schritte



RoHS10

Ausführung	MWerkstoff	Härte	SOberflächenbehandlung
STSCC	EN 1.7220 äquiv.	40-45HRC	Schwarz brüniert
STSNCC	-	-	Chemisch vernickelt
SSTSCC	EN 1.4031 äquiv.	-	-

Gehärteter Edelstahl (SSTSCC) kann durch das Härten entfärbt sein. (rechts im Bild)



Teilenummer		L auswählen										MxSteigung Fine	B ₁	ℓ	(d)	Stückpreis		
Ausführung	M															STSCC	STSNCC	SSTSCC
STSCC STSNCC SSTSCC	4	20	25	30	35	40					4x0.5	2	2.5	2.5				
	5	20	25	30	35	40					5x0.5	2.5	3	3.5				
	6			30	35	40	45	50	60		6x0.75	3	3.5	4				
	8			30	35	40	45	50	60		8x0.75	4	5	4.5				
	10					40	45	50	60	70	10x1.0	5	6	7				
	12					40	45	50	60	70 80	12x1.0	6	8	8.5				

Ordering Example: Teilenummer - L
STSCC10 - 60