

Anschlagblöcke mit Gewinde/Klammern für Anschlagsschrauben

Senkbohrungen, Senkbohrungen und Gewindebohrungen

Sechskant, Schraubenspitze

Anschlagblöcke mit Gewinde


Standard, Senkbohrungen, Senkbohrungen und Gewindebohrungen

Merkmale: Die Kosten für H auswählbar betragen bis zu 40 % von H konfigurierbar.

Anschlagblöcke mit Gewinde
Senkbohrungen



Ausführung		M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine			
TSB	TSBB	4	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
TSE	TSBE			
-	TSBS	10	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt
-	TSBS			




Teilenummer		H		MxSteigung		Stückpreis	
Ausführung	M	vorgefertigt	konfigurierbar	Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
(Regelgewinde)	3	-	3-20	3x0.5	3x0.35	21	13
(Feingewinde)	4	5-20	4-20	4x0.7	4x0.5	21	13
	5	5-20	4-20	5x0.8	5x0.5	21	13
	6	5-20	5-20	6x1.0	6x0.75	30	19
	8	5-20	6-20	8x1.25	8x0.75	30	19
	10	5-20	7-20	10x1.5	10x1.0	40	25.2
	12	5-20	8-20	12x1.75	12x1.0	40	25.2

Anschlagblöcke mit Gewinde
Senk- und Gewindebohrung




Ausführung		M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine			
TABB	-	4	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
TABE	TABSE			
TABS	-	10	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt
-	-			




Teilenummer		H		MxSteigung		Stückpreis	
Ausführung	M	1mm-Schritte	H1	Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
(Regelgewinde)	3	5-20	3	3x0.5	3x0.35	20	13
(Feingewinde)	4	5-20	4	4x0.7	4x0.5	20	13
	5	5-20	5	5x0.8	5x0.5	20	13
	6	5-20	6	6x1.0	6x0.75	30	19
	8	5-20	8	8x1.25	8x0.75	30	19
	10	5-20	10	10x1.5	10x1.0	40	25.2
	12	5-20	12	12x1.75	12x1.0	40	25.2

Teilenummer - H
TSBB3 - 7
TABSE5 - 10

Halterungen für Trapezgewindetriebe
Sechskant




Ausführung		M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine			
PAFNB	PAFSB	4	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
PAFNE	PAFSE			
PAFNS	PAFSS	10	EN 1.4305 äquiv.	Chemisch vernickelt
-	-			




Teilenummer		L		MxSteigung		Stückpreis	
Ausführung	M	auswählen	L1	Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
(Regelgewinde)	3	10 15 20	4	3x0.5	3x0.35	13	15
(Feingewinde)	4	15 20 25	5	4x0.7	4x0.5	14	16.2
	5	15 20 25 30	6	5x0.8	5x0.5	17	19.6
	6	20 25 30 35	7	6x1.0	6x0.75	19	21.9
	8	20 25 30 35	9	8x1.25	8x0.75	24	27.7
	10	25 30 35 40	10	10x1.5	10x1.0	30	34.6

Halterungen für Trapezgewindetriebe
Schraubenspitze



Ausführung		M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine			
PABNB	PABSB	4	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
PABNE	-			
PABNS	-	10	EN 1.4305 äquiv.	Chemisch vernickelt
-	-			



Teilenummer		L		MxSteigung		Stückpreis	
Ausführung	M	auswählen	L1	Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
(Regelgewinde)	3	10 15 20	4	3x0.5	3x0.35	13	15
(Feingewinde)	4	15 20 25	5	4x0.7	4x0.5	14	16.2
	5	15 20 25 30	6	5x0.8	5x0.5	17	19.6
	6	15 20 25 30 40	7	6x1.0	6x0.75	19	21.9
	8	15 20 25 30 40	9	8x1.25	8x0.75	24	27.7
	10	20 25 30 40 50	10	10x1.5	10x1.0	30	34.6


Teilenummer - L
PAFNB4 - 15
PABNE6 - 30

Merkmale: Schlanke Schraubenanschlüsse ohne übermäßige Dicke. Die Sechskant-Schraubenkappe ragt nicht über die Oberseite hinaus.

Anschlagblöcke mit Gewinde
Standard



Ausführung		M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine			
SNTBB	SSTXB	5	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
SNTBM	SSTBM			
SNTBS	SSTBS	10	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt
-	-			




Teilenummer		H		MxSteigung		Stückpreis	
Ausführung	M	1mm-Schritte	H1	Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
(Regelgewinde)	4	5-20	5	4x0.7	4x0.5	22	14
(Feingewinde)	5	5-20	5	5x0.8	5x0.5	22	14
	6	5-20	6	6x1.0	6x0.75	30	20
	8	5-20	8	8x1.25	8x0.75	32	20
	10	5-20	10	10x1.5	10x1.0	38	22
	12	5-20	12	12x1.75	12x1.0	38	22
	16	5-20	15	16x2.0	16x1.5	50	32

Ordering Example
SNTBM8 - 12
SSTBS10 - 20

Anschlagblöcke mit Gewinde
Senkbohrungen



Ausführung		M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine			
STBN	STBS	4	EN 1.0038 äquiv.	Galvanisch verzinkt
-	-			




Teilenummer		H		MxSteigung		Stückpreis	
Ausführung	M	wählbar	H1	Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
(Regelgewinde)	6	30	30	6x1.0	6x0.75	45	24
(Feingewinde)	8	30	30	8x1.25	8x0.75	45	24
	10	50	50	10x1.5	10x1.0	50	28
	12	50	50	12x1.75	12x1.0	50	28

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Anschlagblöcke mit Gewinde
Senk- und Gewindebohrung



H vorgefertigt		H konfigurierbar		M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine			
AJSN	AJSS	AJFSN	AJFSS	4	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJSNM	AJSSM	AJFSNM	AJFSSM			
AJSNS	AJSSS	AJFSNS	AJFSSS	10	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt
-	-	-	-			



Teilenummer		H		MxSteigung		Stückpreis	
Ausführung	M	vorgefertigt	konfigurierbar	Regelgewinde	Fine	Regelgewinde	Fine
(H vorgefertigt)	3	10 15	10-20	3x0.5	3x0.35	32	20
(H konfigurierbar)	4	10 15	10-20	4x0.7	4x0.5	32	20
	5	10 15	10-20	5x0.8	5x0.5	32	20
	6	15 20 25 30	15-35	6x1.0	6x0.75	44	28
	8	15 20 25 30	15-35	8x1.25	8x0.75	44	28
	10	15 20 25 30	15-35	10x1.5	10x1.0	60	42
	12	15 20 25 30	15-35	12x1.75	12x1.0	60	42
	16	20 25 30 40	20-50	16x2.0	16x1.5	60	42
	20	20 25 30 40	20-50	20x2.5	20x1.5	60	42

Maß L der Edelstahl Ausführung finden Sie unter ().

Ordering Example
AJNS3 - 10