

Schraubenwinden/Nivellierbolzen


Standardausführung , Große Bohrungen für Einstellung mit Schlüsselflächen

Merkmale: Mögliche Feineinstellung der Höhe ohne Fertigung einer Gewindebohrung auf der Platte.


Schraubenwinden



RoHS 10



Teilenummer - S - (NR)
SJKB24 - 10 - NR



Option	Option-Nr.	Option
Option	Option-Nr.	Option
Option	Option-Nr.	Option

Teilenummer	Ausführung	B	S-Auswahl (Hub)	M (Fein)	MxSteigung (Feingewinde)	d	S=10	S=20	S=30	(C)	Passende Schraube	Zulässige Traglast (N)	EN 1.1191 äquiv.	EN 1.4301 äquiv.	Stückpreis	SJKB	SJKN	SJKS
17	SJKB	17	10	10	10x1.0	5.5	30-40	40-60	50-80	19.6	M5	332	198					
19	SJKN	19	10	12	12x1.0	7				21.9	M6	406	242					
21	SJKS	21	10	16	16x1.5	9				27.7	M8	535	320					
27	SJKS	27	10	20	20x1.5	11				31.2	M10	663	406					


Die zulässigen Lastwerte sind theoretische Referenzwerte und dienen nicht als garantierte Werte.

Ordering Example: Teilenummer - S -
SJKB17 - 20


Ausgleichsschrauben Standard



RoHS 10



Teilenummer - L -
LVW12 - 15




Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	L	MxSteigung (Feingewinde)	d	H	Passende Schraube	Stückpreis	LVW	LVWM	LVWS	LVFW	LVFM	LVFWS
12	LVW	12	10	12x1.0	3.5	4	M3							
16	LVW	16	15	16x1.5	4.5	5	M4							
20	LVW	20	20	20x1.5	5.5	6	M5							
24	LVW	24	25	24x1.5	6.5	8	M6							
30	LVW	30	30	30x1.5	9	10	M8							

Ordering Example: Teilenummer - L -
LVW12 - 20


Ausgleichsschrauben Große Bohrungen zur Einstellung mit Schlüsselflächen



RoHS 10



Teilenummer - L -
LVGB20 - 40



Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	L	MxSteigung (Feingewinde)	d	T	Passende Schraube	Stückpreis	LVGB	LVGM	LVGS	LVGB	LVGM	LVGS
12	LVGB	12	10	12x1.0	6	6	M4							
16	LVGB	16	15	16x1.5	8	8	M5							
20	LVGB	20	20	20x1.5	9	10	M6							
24	LVGB	24	25	24x1.5	11	12	M8							
30	LVGB	30	30	30x1.5	12	12	M8							

Ordering Example: Teilenummer - L -
LVGB20 - 40


Nivellierbolzen/Sicherungsmuttern

Standard, Dicke Schlüsselflächen

Ausgleichsschrauben Standard



RoHS 10




Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	L	MxSteigung (Feingewinde)	d	T	Passende Schraube	Stückpreis	LVB	LVBM	LVBS	LVFB	LVFBM	LVFBS
8	LVB	8	10	8x0.75	3.5	4	M3							
10	LVB	10	15	10x1.0	5.5	5	M4, 5							
12	LVB	12	20	12x1.0	7	6	M6							
16	LVB	16	25	16x1.5	9	8	M8							
20	LVB	20	30	20x1.5	13	10	M10, 12							
24	LVB	24	40	24x1.5	17	12	M16							
30	LVB	30	50	30x1.5	23	16	M20							

Ordering Example: Teilenummer - L -
LVB12 - 15
LVFB20 - 60

Ausgleichsschrauben Dicke Schlüsselflächen



RoHS 10




Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	L	MxSteigung (Feingewinde)	d	T	Passende Schraube	Stückpreis	LLVBB	LLVBM	LLVBS
8	LLVBB	8	10	8x0.75	3.5	4	M3				
10	LLVBB	10	15	10x1.0	5.5	5	M4, 5				
12	LLVBB	12	20	12x1.0	7	6	M6				
16	LLVBB	16	25	16x1.5	9	8	M8				
20	LLVBB	20	30	20x1.5	13	10	M10, 12				
24	LLVBB	24	40	24x1.5	17	12	M16				
30	LLVBB	30	50	30x1.5	23	16	M20				

Ordering Example: Teilenummer - L -
LLVBB24 - 30

Sicherungsmuttern




RoHS 10



Ordering Example: Teilenummer - L -
LVN20

Verwendung


• LVB-Ausgleichsschraube LVB kann gedreht werden, um die Grundplatte einzustellen. Die Kontermuttern (LVN) verhindern das Losdrehen.
* Nach Ausrichten der Grundplatte werden die Befestigungsschrauben wieder angezogen.



Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	L	MxSteigung (Feingewinde)	d	T	Passende Schraube	Stückpreis	LVB	LVBM	LVBS	LVFB	LVFBM	LVFBS
8	LVB	8	10	8x0.75	3.5	4	M3							
10	LVB	10	15	10x1.0	5.5	5	M4, 5							
12	LVB	12	20	12x1.0	7	6	M6							
16	LVB	16	25	16x1.5	9	8	M8							
20	LVB	20	30	20x1.5	13	10	M10, 12							
24	LVB	24	40	24x1.5	17	12	M16							
30	LVB	30	50	30x1.5	23	16	M20							

Ordering Example: Teilenummer - L -
LVB12 - 15
LVFB20 - 60

Verwendung



Merkmale: Ein Schlüssel kann zum Festziehen der Schraube für das breite T-Maß verwendet werden.

Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	L	MxSteigung (Feingewinde)	d	T	Passende Schraube	Stückpreis	LLVBB	LLVBM	LLVBS
8	LLVBB	8	10	8x0.75	3.5	4	M3				
10	LLVBB	10	15	10x1.0	5.5	5	M4, 5				
12	LLVBB	12	20	12x1.0	7	6	M6				
16	LLVBB	16	25	16x1.5	9	8	M8				
20	LLVBB	20	30	20x1.5	13	10	M10, 12				
24	LLVBB	24	40	24x1.5	17	12	M16				
30	LLVBB	30	50	30x1.5	23	16	M20				

Ordering Example: Teilenummer - L -
LLVBB24 - 30

Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	L	MxSteigung (Feingewinde)	d	T	Passende Schraube	Stückpreis	LVN	LVNM	LVNS
8	LVN	8	10	8x0.75	3.5	4	M3				
10	LVN	10	15	10x1.0	5.5	5	M4, 5				
12	LVN	12	20	12x1.0	7	6	M6				
16	LVN	16	25	16x1.5	9	8	M8				
20	LVN	20	30	20x1.5	13	10	M10, 12				
24	LVN	24	40	24x1.5	17	12	M16				
30	LVN	30	50	30x1.5	23	16	M20				

Ordering Example: Teilenummer - L -
LVN20