


PVC-Rohre / PVC-Anschlüsse

TS-Anschlüsse / HI-Anschlüsse

☞ Für Verbindungsmaße der Anschlussstücke siehe Tabelle mit Maßen auf **S.1286**. ☞ Spezifikationen / Anwendungen für jeden Werkstoff finden Sie auf **S.1286**.

PVC-Rohre

Ausführung	Werkstoff	zur Genauigkeit	Farbe
PVCT	PVC	JIS K 6742	Grau
PVCH	Schlagfestigkeit PVC		blaugrau



Beachten Sie, dass der Rohraußendurchmesser einige Kratzer oder kleine Fehler auf der Oberfläche haben kann.


Teile-nummer		L 1mm- Schritte	Außendurchmesser		Dicke		Innen-Ø (Referenz- wert)	Stückpreis						
Ausfüh- rung	Nr.		D	Toleranz D	t	t Tole- ranz		PVCT						
								L50~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1250	1251~1500
PVCT PVCH	13	50~1500	18	±0.2	2.5	±0.2	13							
	16		22	±0.2	3	±0.3	16							
	20		26	±0.2	3	±0.3	20							
	25		32	±0.2	3.5	±0.3	25							
	30		38	±0.3	3.5	±0.3	31							

☞ Die Toleranz des L-Maßes liegt bei +1 ~ 3 für 50 ~ 1000, +2 ~ 5 für 1001 ~ 1500. * Der Preis für PVCH ist der in oben stehender Tabelle angegebene Preis plus 100 JPY.

Ordering Example
Teile-nummer - L
PVCT20 - 1000

Stutzen

Ausführung	Ausführungen	Werkstoff
PVCTS	TS-Verbinder	PVC
PVCHS	HI-Anschlüsse	Schlagfestigkeit PVC




Teile-nummer		Z	L	zur Genauigkeit	Stückpreis	
Ausführung		Nr.			PVCTS	PVCHS
					1 ~ 50 Stk.	20 ~ 50 Stk.
PVCTS PVCHS	13	5	57	JIS K 6743		
	16	7	67			
	20	7	77			
	25	7	87			
	30	7	95			

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Stutzen für Ventilstutzen

Ausführung	Ausführungen	Werkstoff
PVCTSB	TS-Verbinder	PVC
PVCHSB	HI-Anschlüsse	Schlagfestigkeit PVC




Teile-nummer		R(PT)	d	B	L	zur Genauigkeit	Stückpreis	
Ausführung		Nr.					PVCTSB	PVCHSB
							1 ~ 50 Stk.	20 ~ 50 Stk.
PVCTSB PVCHSB	13	1/2	13	24	50	JIS K 6743		
	16	1/2	13	29	57			
	20	3/4	18	33	64			
	25	1	23	40	71			
	30	1 1/4	31	46	80			

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Reduzier-stutzen

Ausführung	Ausführungen	Werkstoff
PVCTSD	TS-Verbinder	PVC
PVCHSD	HI-Anschlüsse	Schlagfestigkeit PVC




Teile-nummer		Z	L	zur Genauigkeit	Stückpreis	
Ausführung		Nr.			PVCTSD	PVCHSD
					1 ~ 50 Stk.	20 ~ 50 Stk.
PVCTSD PVCHSD	1613	5	61	JIS K 6743		
	2016	6	71			
	2516	15	85			
	2520	9	84			
	3025	9	93			

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

T-Stücke


Ausführung	Ausführungen	Werkstoff
PVCTT	TS-Verbinder	PVC
PVCHT	HI-Anschlüsse	Schlagfestigkeit PVC



Teile-nummer		Z1	Z2	H	I	zur Genauigkeit	Stückpreis	
Ausführung		Nr.					PVCTT	PVCHT
							1 ~ 50 Stk.	20 ~ 50 Stk.
PVCTT PVCHT	13	10	10	36	36	JIS K 6743		
	16	13	13	43	43			
	20	15	15	50	50			
	25	18	18	58	58			
	30	21	21	65	65			

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.


Reduzier-T-Stücke

TS-Verbinder PVCTTD


Werkstoff: PVC

90° Kniestück

Ausführung	Ausführungen	Werkstoff
PVCTE	TS-Verbinder	PVC
PVCHE	HI-Anschlüsse	Schlagfestigkeit PVC




45° Kniestücke

HI-Anschlüsse PVCHHE


Werkstoff: schlagfestes PVC

Kappen

Ausführung	Ausführungen	Werkstoff
PVCTC	TS-Verbinder	PVC
PVCHC	HI-Anschlüsse	Schlagfestigkeit PVC




Elastische Anschlüsse

TS-Verbinder PVCTY

Werkstoff: PVC

Ventile

TS-Verbinder PVCTB

Werkstoff: PVC

Klebstoff
(Für PVC)


(Für Schlagfestigkeit PVC)


RoHS10

Teile-nummer		Z1	Z2	H	I	zur Genauigkeit	Stückpreis
Ausführung		Nr.					1 ~ 50 Stk.
PVCTTD	1613	11	12	41	38	JIS K 6743	
	2016	13	15	48	45		
	2516	13	18	53	48		
	2520	15	18	55	53		
	3025	18	21	62	61		

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		Z	H	zur Genauigkeit	Stückpreis	
Ausführung		Nr.			PVCTE	PVCHE
					1 ~ 50 Stk.	20 ~ 50 Stk.
PVCTE PVCHE	13	10	36	JIS K 6743		
	16	13	43			
	20	15	50			
	25	18	58			
	30	21	65			

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		Z	H	zur Genauigkeit	Stückpreis
Ausführung		Nr.			1 ~ 50 Stk.
PVCHHE	13	7	33	JIS K 6743	
	20	9	44		
	25	11	51		

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		L	zur Genauigkeit	Stückpreis	
Ausführung		Nr.		PVCTC	PVCHC
				1 ~ 50 Stk.	20 ~ 50 Stk.
PVCTC PVCHC	13	29	JIS K 6743		
	16	33.5			
	20	38.5			
	25	44			
	30	48			

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		D	t	L	B	W	zur Genauigkeit	Stückpreis
Ausführung		Nr.						1~10 Stk.
PVCTY	13	26	3	68	25	38	JIS K 6743	
	16	34	5.5	110	29	42	-	
	20	35	3.5	78	29	50	JIS K 6743	
	25	43	4	89	29	56		
	30	48	4	98	33.5	63		

☞ Bei PVCTY16 ist die Mutter rund. ☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
☞ Verbindungen, die Erweiterungen / Zusammenziehen von PVC-Rohren aufgrund von Hitze auffangen.

Teile-nummer		D	ds	H	L	L1	zur Genauigkeit	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung		Nr.						1 ~ 9 Stk.	10 ~ 30 Stk.
PVCTB	16	50	22	78	109	77	JIS K 6743		
	20	59	26	89.5	125	97			
	25	68	32	101	142	97			
	30	80	38	119	158	129			

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer		Raumgewicht (g)		Stückpreis
Ausführung		Nr.		1~20 Stk.
		100		100
		500		500

Teile-nummer		Raumgewicht (g)		Stückpreis
Ausführung		Nr.		1~20 Stk.
		100		100
		500		500

☞ Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.