
















V-förmige Zentrierblöcke

mit flacher Unterseite

Merkmale: Die 70° V-Nut verfügt gegenüber der Ausführung mit 90° über eine höhere Kontaktfläche und eignet sich daher besonders für Drehvorrichtungen mit hohem Spiel.

 Material: EN 1.1191 äquiv. Härte: 42-45HRC 					
Ausführung	Standard CVTA, CVTA12C CVTA16C, CVTAS CVTACS	Innengewinde CVTAB CVTAST	Obere Plattenhalterung CVTAB CVTABS	V-Nut 70° CVTAK	Lang CVTAL
Montageabmessung					
Oberteil	 	 	 	 	 
	Unterteil	 	 	 	 









	Teilenummer		L	L1	L2	A	H	d	R	M (Regelgewinde)	Stückpreis 1-19 Packung(en)	Mengen-Rabatt 20~
	Ausführung	T										
Standard	CVTA	12	35	22	23	25	14	9	4	M8 M6		
	CVTA12C	20	12	13	12	8	4,5	2	2			
	CVTA16C	25		16	16			4	2			
	CVTAS	19	25	16	16	11	7	4	2			
	CVTACS	25		17	20			4	2			
mit Gewindebohrung	CVTAB	12	35	22	23	25	14	9	4	M8 M6		
	CVTAST	20	12	13	12	8	4,5	2	2			
Obere Ausführung mit Nut	CVTAB	16	25	16	16	11	7	4	2			
	CVTAB	19	25	16	16	11	7	4	2			
	CVTAB	12	35	22	23	25	14	9	4			
	CVTAB	16	25	16	16	11	7	4	2			
	CVTAB	19	25	16	16	11	7	4	2			
V-Nut Ausführung 70°	CVTAK	12	35	22	23	25	14	9	4			
Lang Ausführung	CVTAL	19	35	22	23	25	14	9	4			




V-förmige Zentrierblöcke

mit Nut

Merkmale: Plattenhalter auf der Ober-/Unterseite ermöglichen das einfache Montieren auf dünnen, flachen Leisten.

 Material: EN 1.1191 äquiv. Härte: 42-45HRC 			
Ausführung	Standard CVTB CVTBS	Innengewinde CVTBST	Lang CVTBL
Montageabmessung			
Oberteil			
			
Unterteil			
			

	Teilenummer		L	L1	L2	A	H	d	R	M (Regelgewinde)	Stückpreis 1-19 Packung(en)	Mengen-Rabatt 20~
	Ausführung	T										
Standard	CVTB	12	35	25	26	20	9,5	5,5	2			
	CVTB	16		27	28	25	14	9	4			
	CVTB	19		27	28	25	14	9	4			
	CVTB	12	25	19	22	20	9,5	5,5	2			
	CVTB	16		21	24	25	11	7	4			
mit Gewindebohrung	CVTBST	16	25	21	24	25	11	7	4	M6		
	CVTBST	19		21	24	25	11	7	4			
Lang Ausführung	CVTBL	12	35	25	26	20	9,5	5,5	2			
	CVTBL	16		27	28	25	14	9	4			
	CVTBL	19		27	28	25	14	9	4			



Ordering Example

Teilenummer

CVTA

CVTAB12

Ordering Example

Teilenummer

CVTB16