



Flexible Fluorkunststoffschläuche

Flexibel Fluorkunststoffschläuche

Ausführung	Schlauch	Werkstoff	Pressfittings	Max. Betriebsdruck
HOSFR HOSFRS	Fluorkunststoff	EN 1.4301 Äquivalent	EN 1.0038 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent	Siehe Tabelle Schlauchspezifikationen



Formen Quetscharmaturen



Schlauchspezifikationen

Schlauch-Nenninnen-Ø	Max. Betriebsdruck (MPa)	Min. Zerstörungsdruck (MPa)	Min. Biegeradius (mm)	Ca. Masse (g/m)
4	20.5	82.0	51	105
6	20.5	82.0	76	120
8	17.0	68.0	102	145

Liste der Größen für Quetscharmaturen


Schlauch-Nenninnen-Ø	R (PT)	G (PF)	Form A	Form B	Form C
4	1/4	17	43	19	17
6	1/4	17	43	19	17
8	3/8	19	48	22	19

Teile-nummer	Ausführung	Schlauch-Nenninnen-Ø	Schlauchlänge 0.1m-Schritte	L Linkes Ende Gesenk	R Rechtes Ende Gesenk	Schlauch-Innen-Ø (mm)	Schlauch-Außen-Ø (mm)	Schlauchpreis/m	Stückpreis
HOSFR HOSFRS	4 6 8	0.3-20.0	LA LB LC	RA RB RC	4.8 6.4 7.9	7.7 9.5 10.9			


Ordering Example: HOSFR6 - 1.0 - LA - RB

Flexibel Fluorkunststoffschläuche Hoch-flexibel

Ausführung	Schlauch	Werkstoff	Pressfittings	Passende Flüssigkeit	Betriebstemperaturbereich	Max. Betriebsdruck
HOSJRS	Fluorkunststoff	mit Drahtgeflecht EN 1.4301 Äquivalent	EN 1.4301 Äquivalent	Luft, Wasser, Lösungsmittel	-100~120°C	Siehe Tabelle Schlauchspezifikationen



Formen Quetscharmaturen



Schlauchspezifikationen

Schlauch-Nenninnen-Ø	Innen-Ø (mm)	Außendurchmesser (mm)	Min. Biegeradius (mm)	Max. Betriebsdruck (MPa)
6A	4.0	7.0	20	3.0
8A	5.0	8.5	20	2.5
10A	9.0	13.0	25	2.0
15A	11.0	16.5	30	2.0

Liste der Größen für Quetscharmaturen

Schlauch-Nenninnen-Ø	R (PT)	G (PF)	Form A	Form B
6A	1/8	12	39	14
8A	1/4	14	47	17
10A	3/8	19	53	21
15A	1/2	24	60	26

Teile-nummer	Ausführung	Schlauch-Nenninnen-Ø	Schlauchlänge 0.1m-Schritte	L Linkes Ende Gesenk	R Rechtes Ende Gesenk	Stückpreis Schlauch/0.1m	Stückpreis
HOSJRS	6A 8A 10A 15A	0.3-2.0	LA LB	RA RB			

Ordering Example: HOSJRS8A - 1.5 - LB - RA

Schwenkbare Anschlussstücke / schwenkbare Verbindungen für Hydraulikflüssigkeiten

Schwenkbare Anschlussstücke

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Max. Betriebsdruck
SJS	EN 1.1191 Äquivalent	Galvanisch verzinkt	20.6MPa

SJSA	
SJSB	
SJSC	

Ordering Example: SJSB3

Schwenkbare Verbinder für Hydraulikflüssigkeiten

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Max. Betriebsdruck
KCLP	EN 1.0038 Äquivalent	verzinkt	20.6MPa

KCLPFP	
KCLPF	
KCLPT	

Schwenkbare Verbinder für Hydraulikflüssigkeiten

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Max. Betriebsdruck
SKCR	EN 1.4301 Äquivalent	-	20.6MPa

SKCRGP	
SKCRGF	
SKCRCT	

Ordering Example: KCLPFP4

Teile-nummer	R/Rc	d	L1	L2	L3	a	h	h	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SJSA	2	1/4	5	19.5	31.5	30	6.01	22	14	
3	3/8	8	22	35.7	30	6.35	27	19		
4	1/2	11.5	24	40.3	35	8.16	32	22		
6	3/4	16	30	48.5	42	9.53	41	30		

Teile-nummer	G (PF)	d	L1	L2	L3	a	h	h	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SJSB	2	1/4	5	19.5	31.5	29	6.01	22	14	
3	3/8	8	22	35.7	30	6.35	27	19		
4	1/2	11.5	24	40.3	35	8.16	32	22		
6	3/4	16	30	48	41	9.53	41	30		

Teile-nummer	G (PF)	d	L1	L2	L3	a	h	h	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SJSC	2	1/4	5	19.5	31.5	30	6.01	22	14	
3	3/8	8	22	35.7	33	6.35	27	19		
4	1/2	11.5	24	40.3	38	8.16	32	22		
6	3/4	16	30	48.5	42.0	9.53	41	30		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS. Merkmale: Verwendung bei langsamen oder hin- und hergehenden Drehbewegungen. Verwendbar für feste Rohrleitungsschläuche und Hydraulikschläuche. Spezifikationen: Verwendbare Flüssigkeit: Öl (-20°C ~ 95°C) Oszillierender Winkel: 360° Oszillierende Geschwindigkeit: 25 Zyklen pro Minute (bei einem Vibrationswinkel von 110°)

