



Hydraulikfittings


gerade




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCPT	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCPTS	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer	T1	T2	L	l1	l2	B	Stückpreis
Ausführung	Nr.	R (PT)	R (PT)	G (PF)	L1	L2	YCPT YCPTS
11	1/8	1/8	26	10	12	12	
12	1/8	1/4	31	10	13	17	
13	1/8	3/8	33	10	15	21	
22	1/4	1/4	34	13	13	17	
23	1/4	3/8	36	13	15	21	
33	3/8	3/8	37	15	15	21	
34	3/8	1/2	40 (46)	14 (16)	17 (19)	26 (22)	
44	1/2	1/2	43	17	17	26 (22)	
46	1/2	3/4	46 (48)	17 (18)	19	32 (27)	
66	3/4	3/4	48	19	19	32 (27)	




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCPFP	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCPFPS	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer		T	F	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCPFP	YCPFPS
YCPFP YCPFPS	11F	1/8	1/8	31	10	13	14		
	12F	1/8	1/4	34	10	16	19		
	13F	1/8	3/8	37	10	17,5	22		-
	21F	1/4	1/8	34	13	13	14		
	22F	1/4	1/4	37	13	16	19		
	23F	1/4	3/8	38,5	13	17,5	22		
	31F	3/8	1/8	37	15	13	19		-
	32F	3/8	1/4	38,5	15	16	19		
	33F	3/8	3/8	40,5	15	17,5	22		
	34F	3/8	1/2	45	15	20	27		
	44F	1/2	1/2	48	18	20	27		
	46F	1/2	3/4	52	18	22	32		
64F	3/4	1/2	50	20	20	27			
66F	3/4	3/4	54	20	22	36			




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCPFGP	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt



Teile-nummer		T	F	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	Stückpreis
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCPFGP
YCPFGP	22F	1/4	1/4	38	13	8	19	
	33F	3/8	3/8	42	15	8	22	
	44F	1/2	1/2	50	18	10	27	




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCPFFP	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCPFFSP	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer		T	F	L	ℓ ₁	B	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	Rc (PT)	G (PF)				YCPFFP	YCPFFSP
YCPFFP	22F	1/4	1/4	33	16	19		
YCPFFSP	33F	3/8	3/8	37	18	22		
	44F	1/2	1/2	42	20	27		


Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm² oder weniger)




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCPF	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCPFS	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer		T	F	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCPF	YCPFS
YCPF YCPFS	11F	1/8	1/8	27	10	11	14		
	12F	1/8	1/4	32	10	13	19		
	13F	1/8	3/8	34	10	15	22		-
	21F	1/4	1/8	32	13	11	14		
	22F	1/4	1/4	34	13	13	19		
	23F	1/4	3/8	36	13	15	22		
	31F	3/8	1/8	34	15	11	19		-
	32F	3/8	1/4	36	15	13	19		
	33F	3/8	3/8	38	15	15	22		
	34F	3/8	1/2	42	15	17	27		
	44F	1/2	1/2	47	18	18	27		
	46F	1/2	3/4	50	18	20	32		
	64F	3/4	1/2	47	20	17	27		
	66F	3/4	3/4	53	20	20	36		




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCPFG	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCPFGS	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer		T	F	L	l1	l2	B	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCPFG	YCPFGS
YCPFG YCPFGS	11F	1/8	1/8	31	10	6	14		
	12F	1/8	1/4	34	10	8	19		-
	21F	1/4	1/8	34	13	6	14		-
	22F	1/4	1/4	38	13	8	19		-
	23F	1/4	3/8	39	13	8	22		-
	32F	3/8	1/4	39	15	8	19		-
	33F	3/8	3/8	42	15	8	22		-




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCPFF	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCPFFS	EN 1.4301 Äquivalent	-



Teile-nummer		T	F	L	ℓ ₁	B	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	Rc (PT)	G (PF)				YCPFF	YCPFFS
YCPFF YCPFFS	22F	1/4	1/4	30	13	19		
	33F	3/8	3/8	34	15	22		
	44F	1/2	1/2	40	18	27		



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCLPF	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt




Teile-nummer		T	F	L	ℓ ₁	B	Stückpreis
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)				YCPLF
YCPLF	22F	1/4	1/4	75	13	19	
	33F	3/8	3/8	78	15	22	
	44F	1/2	1/2	93	18	27	


Ordering Example
Teilenummer YCPT11

Hydraulikfittings


Gerade / 45° Kniestück / Kniestück




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCLPFP	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt




Teile-nummer	T	F	L	l1	B	Stückpreis
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)	L1	L2	YCPT YCPTS
22F	1/4	1/4	74	16	19	
33F	3/8	3/8	80	18	22	
44F	1/2	1/2	95	20	27	




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCLPFP	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCLPFPFS	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer		T	F	L1	L2	l1	l2	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCWPFF	YCWPFFS
YCWPFF YCWPFFS	11F	1/8	1/8	19	19	12	13		
	22F	1/4	1/4	20	22	13	16		
	33F	3/8	3/8	23	26	15	18		
	44F	1/2	1/2	28	29	18	20		




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCLPT	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCLPTS	EN 1.4301 Äquivalent	-



Teile-nummer		T1	T2	L1	L2	l1	l2	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	R (PT)					YCLPT	YCLPT
YCLPT YCLPTS	11	1/8	1/8	20	20	13	13		
	12	1/8	1/4	20	24	13	16		-
	13	1/8	3/8	20	27	13	17		-
	22	1/4	1/4	24	24	16	16		
	23	1/4	3/8	24	27	16	17		-
	33	3/8	3/8	27	27	17	17		
	34	3/8	1/2	30	30	17	18		-
	44	1/2	1/2	30	30	19	19		-
	66	3/4	3/4	36	36	23	23		-




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCLPFP	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCLPFPFS	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer		T	F	L1	L2	ℓ1	ℓ2	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCLPFP	YCLPFF
YCLPFP YCLPFFS	11F	1/8	1/8	21	20	14	13		
	12F	1/8	1/4	22	24	14	16		
	21F	1/4	1/8	22	21	15	13		
	22F	1/4	1/4	25	24	17	16		
	23F	1/4	3/8	27	27.5	17	17.5		
	32F	3/8	1/4	30	26	20	16		
	33F	3/8	3/8	30	27.5	20	17.5		
	34F	3/8	1/2	32	32	20	20		
	44F	1/2	1/2	36	32	24	20		
	46F	1/2	3/4	38	36	24	22		
	64F	3/4	1/2	42	34	28	20		
	66F	3/4	3/4	43	37	28	22		


Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm² oder weniger)




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCWPF	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCWPFPS	EN 1.4301 Äquivalent	-




Teile-nummer		T	F	L1	L2	l1	l2	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCWPF	YCWFS
YCWPF YCWFS	11F	1/8	1/8	18	17	12	11		
	22F	1/4	1/4	21	21	13	13		
	33F	3/8	3/8	23	23	15	15		
	44F	1/2	1/2	29	28	18	18		




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCWPT	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt




Teile-nummer	T1	T2	L	l	Stückpreis
Ausführung	Nr.	R (PT)	R (PT)	L	YCPT YCPTS
11	1/8	1/8	17	12	
22	1/4	1/4	19	14	
33	3/8	3/8	22	15	
44	1/2	1/2	28	18	



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCLPF	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt
YCLPFS	EN 1.4301 Äquivalent	-



Teile-nummer		T	F	L1	L2	l1	l2	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	R (PT)	G (PF)					YCLPF	YCLPFS
YCLPF YCLPFS	11F	1/8	1/8	21	18	14	11		
	12F	1/8	1/4	22	21	14	13		
	13F	1/8	3/8	24	25	14	15	-	
	21F	1/4	1/8	22	19	15	11		
	22F	1/4	1/4	25	21	17	13		
	23F	1/4	3/8	27	25	17	15		
	31F	3/8	1/8	30	21	20	11	-	
	32F	3/8	1/4	30	23	20	13		
	33F	3/8	3/8	30	25	20	15		
	34F	3/8	1/2	32	30	20	18		
	44F	1/2	1/2	36	30	24	18		
	46F	1/2	3/4	38	34	24	20		
64F	3/4	1/2	42	32	28	18			
66F	3/4	3/4	43	35	28	20			



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YCLPFG	EN 1.1181 Äquivalent	Galvanisch verzinkt