

Schnellspanner/doppelte Ausführung

Niederhalten, vertikaler Griff, gebelförmig (Flanschsockel) / langer Arm (Flanschsockel)




Teilenummer	MC05-1
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	800-1500
Gewicht (g)	2000
Spannbreite (mm)	40-80
Hubweg vorwärts und rückwärts (mm)	60
Öffnungswinkel Arm	140°
Öffnungswinkel Spannhebel	74°
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis	




RohS10

1N=0.101972kgf




FTK




Teilenummer	MC06-1
Grundwerkstoff	EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)	1000-3700
Gewicht (g)	1500
Öffnungswinkel Arm	110°
Öffnungswinkel Spannhebel	90°
Zubehör	Stahlschraube
Stückpreis	



LN2BS




LN2BS



Ordering Example
Teilenummer MC06-1
FTK

ex




Er kann beide Seiten eines Prüfstifts halten.


Schnellspanner

Seitendruck (Flanschsockel)

Merkmal MC07-S3 ist die Edelstahlausführung von MC07-3.



(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt




(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt



(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt

1N=0.101972kgf




(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt




(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt


MC07-1



MC07-2



MC07-3
MC07-S3 (Edelstahl)



* Edelstahlausführung ohne Öl einlass



(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt




(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt




(geklemmt)
* Spannwelle: vernickelt


MC07-4



MC07-5



MC07-6



Ordering Example
Teilenummer MC07-3