

Verbindungen für Rohre für den Lebensmittelbereich / Adapter für Rohre für den Lebensmittelbereich

Abdeckkappen Standard / L-Form

Abdeckkappen


RoHS 10


Dichtungen für Abdeckkappenbefestigung

RoHS 10

Ausführung
SNGCN
SNGGS
SNGGF

Werkstoff
EN 1.404 Äquivalent
Silikon
PTFE

1S


1.5S, 2S


Teile-nummer
Ausführung
Nr.
SNGCN
1S
1.5S
2S

Maschenweite
40-100-200

D
29
40
53

d
23
35.7
47.8

Stückpreis
Stückz. 1-5

Mengen-Rabatt
6-10

☛ Mit zunehmender Maschenzahl wird das Filtergitter feiner. ☛ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Ausführung
Nr.
SNGGS
1S
1.5S
2S

A
50.5
64

T
5.5 (5)

d
30 (29.5)
41 (40.5)
54 (53.5)

d₁
43.5
56.5

Stückpreis
Stückz. 1-10

Mengen-Rabatt
11-20

Stückpreis
Stückz. 1-10

Mengen-Rabatt
11-20

☛ Maße in () gelten für SNGGF. ☛ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Ordering
Example
Teile-nummer
SNGCN1S
Maschenweite
40

Eigenschaften:
• Anschluss an Rohrleitungen ohne Anbringen des Presshülses möglich.
• Kann an vorhandene Installationstechnik angeschlossen werden.

Achtung
ACHTUNG
Flüssigkeit kann aufgrund der Metaldichtung austreten.
Die Dichtung sollte nicht bei großen Strömungsflächen verwendet werden, da sie beschädigt werden kann.


Presshülse muss geändert werden.


Presshülse muss nicht geändert werden.


Rohrfilter - Standardausführung

RoHS 10

SNTSK (Set)
SNTSN (nur Filter)



Teile-nummer		Maschenweite	A	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	(L ₄)	Stückpreis Stückz. 1	Stückpreis Stückz. 1
Ausführung	Nr.										
SNTSK SNTSN	1S	40, 80 100, 200	50.5	25.4	285	225	58	170	138.5		
	1.5S		50.5	38.1	320	260	58	205	173.5		
	2S		64	50.8	350	290	58	235	203.5		


☛ Mit zunehmender Maschenzahl wird das Filtergitter feiner.

☛ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Rohrfilter - L-Form

RoHS 10

SNTSL




Teile-nummer		Maschenweite	A	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	H	Stückpreis Stückz. 1
Ausführung	Nr.									
SNTSL	1S	40, 80 100, 200	50.5	25.4	63.5	180	135	80	55	
	1.5S		50.5	38.1	76.3	190	145	75	70	
	2S		64	50.8	101.6	205	160	78	82	

☛ Mit zunehmender Maschenzahl wird das Filtergitter feiner.


☛ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Ordering
Example
Teile-nummer
SNTSK1S
Maschenweite
40
SNTSL2S
100



Teile-Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff
①	Oberer Deckel	EN 1.4301 Äquivalent
②	Gehäuse	EN 1.4301 Äquivalent
③	Filter	EN 1.4301 Äquivalent
④	Dichtungen	EPDM
⑤	Klemme	EN 1.4301 Äquivalent

☛ Eigenschaften: Anschluss an Rohrleitungen zum Filtern von Fremdkörpern.



Teile-Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff
①	Oberer Deckel	EN 1.4301 Äquivalent
②	Gehäuse	EN 1.4301 Äquivalent
③	Filter	EN 1.4301 Äquivalent
④	Dichtungen	EPDM
⑤	Klemme	EN 1.4301 Äquivalent
⑥	O-Ring	EPDM

☛ Eigenschaften: Leicht in vorhandene Kniestücke einzuführen, da der Durchmesser derselbe wie bei doppelten Presshülsen für Kniestücke ist (S.1348 SNBS).

SNTSK, SNTSL Maschenweite		Faser-Ø
Rauigkeit	Siebmaschengröße	
40	0.415mm	Glattes Gewebe Vertikal Horizontal
80	0.198mm	Glattes Gewebe Vertikal Horizontal
100	0.154mm	Glattes Gewebe Vertikal Horizontal
200	0.077mm	Glattes Gewebe Vertikal Horizontal


Drosselventile für Rohre für den Lebensmittelbereich / Kugelventile

Standard / kleiner Durchmesser

Drosselventile

RoHS 10

BFBS




Teile-nummer		d	A	B	D	L	(H)	(W)	Stückpreis Stückz. 1	Mengen-Rabatt 2-5
Ausführung	Nr.									
BFBS	1S	23.0	50.5	43.5	74	84	92	142		
	1.5S	35.7	50.5	43.5	87	84	99	142		
	2S	47.8	64.0	56.5	98	84	105	142		
	2.5S	59.5	77.5	70.5	112	100	112	142		
	3S	72.3	91.0	83.5	128	100	130	190		

☛ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

☛ Spezifikationen
Zulässiges Medium: Wasser, Luft, Öl, Gas
Max. Betriebstemperatur: 120°C
Max. Betriebsdruck: 1S-2S: 0.98MPa, 2.5, 3S: 0.78MPa

☛ Eigenschaften:
• Die Ausführung mit vollen Anschlüssen minimiert Flüssigkeitsstauungen.
• Der Öffnungsgrad kann in 10°-Schritten festgelegt werden.
• Der konstante Anpressdruck gewährleistet die Luftdichtigkeit und ermöglicht ein kleines Drehmoment.




Teile-Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff
①	Grundkörper	EN 1.4404 Äquivalent
②	Ventilhülse	EN 1.4404 Äquivalent
③	Ventilstift	Silikon
④	Nutplatte	EN 1.4301 Äquivalent
⑤	Griffhalterung	EN 1.4301 Äquivalent
⑥	Griff	EN 1.4301 Äquivalent
⑦	Feder	EN 1.4301 Äquivalent
⑧	Federstift	EN 1.4301 Äquivalent

Kugelventile - kleiner Durchmesser

RoHS 10


SNBSS



Teile-nummer		d	A	B	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	Stückpreis Stückz. 1	Mengen-Rabatt 2-5
Ausführung	Nr.												
SNBSS	8A	10.5	34	27.5	90	45	81	60	21	80	41		
	10A	14	34	27.5	90	45	81	60	21	80	41		
	15A	17.5	34	27.5	90	45	86	63	23	80	46		

☛ Spezifikationen
Zulässiges Medium: Wasser, Luft, Öl, Gas
Max. Betriebstemperatur: 120°C
Max. Betriebsdruck: 0.98MPa

☛ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.




Teile-Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff
①	Grundkörper	EN 1.4404 Äquivalent
②	Kappe	EN 1.4404 Äquivalent
③	Kugel	EN 1.4404 Äquivalent bzw. EN 1.4404 Äquivalent
④	Kugelflanke	Fluorkunststoff
⑤	Schüssel	EN 1.4404 Äquivalent
⑥	Anlaufscheibe	Fluorkunststoff
⑦	Überwurfmutter-Dichtung	Fluorkunststoff
⑧	Scheibe	EN 1.4404 Äquivalent
⑨	Überwurfmutter	EN 1.4301 Äquivalent
⑩	Griff	EN 1.4301 Äquivalent
⑪	Philips Maschinenschraube	EN 1.4301 Äquivalent
⑫	Federling	EN 1.4301 Äquivalent
⑬	Innenschraube	EN 1.4301 Äquivalent

Kugelventile - Standardausführung

RoHS 10

SNBS




Teile-nummer		d	D	C	L	H	W	S	A	B	h ₁	h ₂	Stückpreis Stückz. 1	Mengen-Rabatt 2-5
Ausführung	Nr.													
SNBS	1S	23	50.5	43.5	114	90	150	11	50	42	R3	R4.5		
	1.5S	35.7	50.5	43.5	140	110	180	14	70	50	Ø7	Ø9		
	2S	47.8	64	56.5	156	115	180	14	70	50	Ø7	Ø9		

☛ Spezifikationen
Zulässiges Medium: Wasser, Luft, Öl, Gas
Max. Betriebstemperatur: 120°C
Max. Betriebsdruck: 0.98MPa

Ordering
Example
Teile-nummer
BFBS1S
Maschenweite
40

☛ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.



Teile-Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff
①	Grundkörper	EN 1.4404 Äquivalent
②	Endkappe	EN 1.4404 Äquivalent
③	Kugelflanke	Fluorkunststoff
④	Kugel	EN 1.4404 Äquivalent
⑤	Schüssel	EN 1.4404 Äquivalent
⑥	Anlaufscheibe	Fluorkunststoff
⑦	O-Ring	FPM
⑧	Überwurfmutter-Dichtung	Fluorkunststoff
⑨	Überwurfmutter	EN 1.4301 Äquivalent
⑩	Federling, konisch	EN 1.4301 Äquivalent
⑪	Spindelmutter	EN 1.4301 Äquivalent
⑫	Federling	EN 1.4301 Äquivalent
⑬	Handgriff	EN 1.4301 Äquivalent
⑭	Anschlagstift	EN 1.4301 Äquivalent
⑮	Federling	EN 1.4301 Äquivalent
⑯	Griff	EN 1.4301 Äquivalent
⑰	Bügelgriffeiste	PVC
⑱	Handgriff mit Mutter	EN 1.4301 Äquivalent
⑲	Schraube	EN 1.4301 Äquivalent
⑲	Mutter	EN 1.4301 Äquivalent