

Bauteile für Prüfeinrichtungen

Bauteile für Prüfeinrichtungen und Positioniersätze, Bearbeitungskugeln, Auflageteller, Abdeckungen

Bauteile für Prüfeinrichtungen

Klemmstifte, Drähte für Stifte, Ketten für Stifte

■ Merkmale: Zur Positionierung von abnehmbaren Gestellteilen. (Siehe Anwendungsbeispiel unten)

Komponenten für Prüf- und Positionierstifte **RoHS10**

konfigurierbar		Ausführung	Werkstoff · Härte · Oberflächenbehandlung			
Rändelung am Rand/ Buchse	Form Abstreifbolzen		Rand/ Buchse	Pass- schraube	Nur Ausführung mit Flügelschraube	Flügelschraube
mitgeliefert	Innensechskantschraube mit Flügelschraube	KJLP	EN 1.0038 äquiv.	EN 1.7220 äquiv.	EN 1.0038 äquiv.	Federstahl 45-50HRC
ohne	Innensechskantschraube mit Flügelschraube	KJLPC	33-38HRC	33-38HRC	Galvanisch verzinkt	
		KJLPN				
		KJLPNC				

* Wenn nur Passschrauben für Schlüssel erforderlich sind, GMS bestellen (S. 2-216).

Example

Prüfkomponente Grundkörper Prüfkomponente Abnehmbarer Abschnitt

Buchsen
Toleranz gilt nicht für gerändelte Oberflächen.

Hülse

Passschraube (Innensechskantschraube)

Flügelschraube (mit Flügelschraube)

Federstift

Teilenummer

Ausführung	D	L	Innendurchmesser/ Schraube	Passschraube		Flügelschraube	Stückpreis								
			P	M	f	Länge	Kopf	A	B	h	d	KJLP	KJLPC	KJLPN	KJLPNC
KJLP	KJLPC	12	15	6	M4	6	7	30	4	9	3	15	21		
KJLPN	KJLPNC	20	25	6	M4	6	7	40	4	9	3	15	21		
		15	10	10	M8	8	12	25	8	16	6	24	31		
		30	10	10	M8	8	12	40	8	16	6	24	31		

Ordering Example Teilenummer - L
KJLP20 - 15

Alterations Teilenummer - L - (HT, STC)
KJLP20 - 15 - HT

Optionen

Opt.-Nr.	Spez.
HT	Buchse/Hülse mit Planfläche außen.
STC	Oberflächenbehandlung brüniert Nur für Buchsen und Hülsen verfügbar.

Bearbeitungskugeln **CRB**

Material: EN 1.4125 äquiv.
Härte: HRC56

Teilenummer	P	T	D	L	L1	d	Stückpreis
CRB	12	10	6	25.73	15.723	2.03	1-49 Stk. 50-100 pcs.
CRB	20	20	10	43	23	3	



Auflageteller für Bearbeitungskugeln **CRBP**

Material: EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung: Brüniert

Ordering Example Teilenummer - L
CRBP - 12

Teilenummer	T	D	Anwendbare Kugel	Stückpreis
CRBP	12	12	CRB12	1-49 Stk. 50-100 pcs.
CRBP	20	22	CRB20	

Produkt CRB12 wird ausgeliefert, wenn die Nummer nicht angegeben wird.

Abdeckungen für Bearbeitungskugeln **CRBC**

Material: EN 1.0330 äquiv.
Oberflächenbehandlung: Brüniert

Ordering Example Teilenummer - L
CRBC - 12

Teilenummer	A	(B)	C	Anwendbare Kugel	Stückpreis
CRBC	12	25	21	CRB12	1-49 Stk. 50-100 pcs.
CRBC	20	35	31	CRB20	

Produkt CRBC12 wird ausgeliefert, wenn die Nummer nicht angegeben wird.

■ Merkmale: Zur Lagerung von Prüfstiften nach dem Einsatz.

Klemmstifte

CLIP8


CLIP16

RoHS10

Teilenummer

Ausführung	Nr.	Pasender Prüfstiftdurchmesser	Stückpreis	Mengen-Rabatt
CLIP	8	Ø8, 10, 12		
	16	Ø16, 20, 25		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



Klemmkraft durch Anziehstufen der Befestigungsschraube einstellbar.

Fangseile für Prüfstifte **KJW**

KJWB

RoHS10

Teilenummer

Ausführung	D	L 50mm-Schritte	Passende Schraube	Stückpreis
KJW	1	300-700	M5	
KJWB	2	300-700	M5	

Teilenummer	L 50mm-Schritte	Passende Schraube	Stückpreis
KJW	300-700	M5	
KJWB	300-700	M5	

* Wenn D-Maß nicht angegeben wird, wird D=2 geliefert.

* Die Dicke von KJWB ist D (Drahtdurchm.) + ca. 0.5 mm Vinylbeschichtung.

Ketten für Prüfstifte **KJWCH**

* Ketten für Option CH bei Prüfstiften für Prüfeinrichtungen und Gut-/Schlecht-Stiften.

RoHS10

Teilenummer

Ausführung	Nr.	A	B	C	R	Pasender Prüfstiftdurchmesser	Stückpreis
KJWCH	1	14	2	5	7	8, 10	
	2	17	4	6	8.5	12	
	3	21	6	7	10.5	16	
	4	25	8	8	12.5	20	
	5	30	10	9	15	25	
	6	36	12	10	18	30	



M Material: Ring: EN 1.4301 äquiv.
Andere: JIS SWRM
S Oberflächenbehandlung: Vernickelt