

Federkontaktschalter / Stiftklemmen / Schrumpfschläuche


Leiterkarten-Führungsstifte/Leiterkarten-Positionierstifte/Leiterkarten-Führungswinkel

Federkontaktschalter



SNP30

* Für die Spitzenlänge GP8 beträgt die Spitzenlänge 14.0.



A Zubehör: Sicherungsring


M Werkstoff: Messing

S Oberflächenbehandlung: vergoldet mit Nickelunterschicht


Nr.	Teil	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
1	Stößel	Messing	Vergoldet mit Nickelunterschicht
2	Gehäuse	Messing	Chemisch vernickelt
3	Feder	Rostfreier Stahl	-
4	Stößel	EN CW101C Äquiv.	Vergoldet mit Nickelunterschicht
5	Hülse	Polycetal	-
6	Feder	Federstahl (JIS-SWP)	vergoldet
7	Rohr	EN CW508L Äquiv.	Vergoldet mit Nickelunterschicht

ex

Example




• **Spitzenlänge SNP30** Wenn der Kontaktstift mit der Spitze S voll ausgefahren ist und seitlich belastet wird, dann können die Stufen auf der Stößelwelle die Rückwärtsbewegung behindern.




Teilenummer	Voller Hub	Arbeitspunkt	Federkraft	Maximale Betriebsspannung	Austauschzyklus (Referenz)	Befestigungsbohrung (für Passsitzmaß) (zur Information)	Spitzenform B, G, L, S, BP, GP, GP8	Spitzenform D, J
			am Anfang	2/3 Hub			Stückpreis	Stückpreis
							1-69 Stk.	1-69 Stk.
SNP30	6.0mm	1.0mm vom Kopf	10gf	80gf	15V	100.000-mal	3.00-3.03mm	70-99

* Für das angeschlossene Gerät darf die Eingangsimpedanz standardmäßig nicht unter 10kΩ sein und der Strombedarf nicht größer als 1.5mA betragen. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Stiftklemmen




TNR8
TNR13



M Werkstoff: Messing

S Oberflächenbehandlung: vergoldet mit Nickelunterschicht




Teilenummer	Auswahl der Anschlussleitungsfarbe	Passende Kontaktstifte, Steckhülsen	D	d	h	Anschlussleistungs-Standards	Maximale Betriebsspannung	zulässiger Strom	mit Anschlussleitung:		Nur Anschlussklemme	
									Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
TNR8	W (weiß) R (rot) BL (blau) N (nur Klemme)*	NR45ST GNP12	1.05	0.84	2.0	(Ø0.6)	Ø0.12x7 Stk.	250V	3A			
TNR13		FNP13 FNP13HD	1.7	1.35	3.0	(Ø1.0)	Ø0.08x40 Stk.		4A			

*Werden nur Klemmen bestellt, ist die Mindestbestellmenge 1 Packung mit 10 Stück. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Stiftklemmen



FNP22L
FNP40L



M Werkstoff: Phosphorbronze (Anschlussklemme)

S Oberflächenbehandlung: verzinkt (Anschlussklemme)

Anschlussleistungs-Standards
A.D. Ø1.0
Anschluss Ø0.12x10 Stk.
*FNP22L ist 600.

Nennspannung 30 V
Betriebstemperatur 60°C

Teilenummer	Auswahl der Anschlussleitungsfarbe	D	Passende Kontaktstifte, Steckhülsen	Maximale Betriebsspannung	zulässiger Strom	mit Anschlussleitung:		Nur Anschlussklemme	
						Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
FNP22L	B (Schwarz)W (Weiß) Y (Gelb)G (Grün) R (Rot)OR (Orange) P (Purpur)BL (Blau) C (F.Grau)B (Braun) N (nur Klemme)*	2	NR120T FNP10HD FNP22S FNP22HD	250V	3A				
FNP40L		2.6	NR604-B FNP40SF FNP35						

*Werden nur Klemmen bestellt, ist die Mindestbestellmenge 1 Packung mit 10 Stück. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example

Teilenummer - P


SNP30 - B

TNR8 - BL


FNP40L - B

Merkmale: Mit einem Haartrockner oder anderen Heizgerät können die Schläuche geschrumpft werden, um zu schützen, zu isolieren und zu verhindern, dass die angelöteten Stecksockel und Anschlussleitungen herausfallen.

Schrumpfschläuche



THUS(schwarz)



M Material: Elektronenstrahl-Querbrücken-Weichpolyolefinharz

Teilenummer	Ausführung	Nominale Anz.	Innen-Ø	Dicke	Länge	LD (max)	Dicke (min)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
								1-9 Packung	10-19
THUS	(Schwarz)	0.8	0.8±0.25	0.4	20	0.5	0.25		
		1.0	1.4±0.25	0.5		0.75			
		1.5	1.9±0.25	0.75		1.0			
		2.0	2.3±0.25	1.0					

*Diese Artikel werden in Packungen (100 Stück) verkauft. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example


Teilenummer

THUS1.0


Leiterkarten-Führungsstifte




PGPCS
PGPC
PGPCX




PGPR
PGPRX




PGPU
PGPU



PGJS
PGJ



PGPT



M Werkstoff: EN 1.0330 Äquivalent

S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Die Führungsstifte stehen außer bei PGJ auf der anderen Seite auf Hubhöhe hervor.

Teilenummer	P 0.1mm Schritte	Voller Hub	Last		Maß der Befestigungsbohrung (zur Information)		Stückpreis	Mengen-Rabatt	
			min	max.	Kunststoffplatte (Presspassung)	Metallplatte (Klebstoff)		1-69 Stk.	70-99
PGPCS	1.0-4.5	11mm	70gf	200gf	4.98-5.00mm	5.00-5.02mm			
PGPC			100gf	450gf					
PGPCX			200gf	600gf					
PGPR			70gf	200gf					
PGPRX		15mm	200gf	600gf					
PGPU			75gf	200gf					
PGJS			91gf	450gf					
PGJ			150gf	230gf					
PGPT		3mm	215gf	340gf					

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example


Teilenummer - P

PGPR - 4.0


Leiterkarten-Positionierstifte



CPTJ



CPGJ



M Werkstoff: Polycetal (weiß)

RoHS10

Teilenummer	L 1mm-Schritte	Stückpreis
CPTJ CPGJ	49-54	

Ähnliche Artikel S.1655Aufnahmebohlen

Ordering Example


Teilenummer - L

CPTJ - 51

Leiterkarten-Führungswinkel



CPRG



M Werkstoff: EN 1.0330 Äquivalent

S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

ex


Example

Teilenummer	Stückpreis
CPRG	

Ordering Example

Teilenummer

CPRG



Leiterkarte

Leiterkarten-Druckstift

Leiterkarten-Führungswinkel

Stiftschutzplatte

Leiterkarten-Führungsstift

Stift und Steckhülse