

Flache Luftdüsen

Standard

Die flachen Luftdüsen mit der alten Standardausführung (AFTP, AFTA, AFTS, AFTF) wurden aus dem Programm genommen.




Ausführung	Werkstoff	Max. Betriebsdruck	Wärmebeständigkeitstemperatur	Schraubenform	Gewindebruchmoment
AFTSP	ABS Kunststoff	0.7MPa	70°C	Mit Außengewinde	15N·m
AFTSF				Mit Gewinde	10N·m


Anwendungen: Zum Entfernen von Öl, Wassertropfen, Abstreifen, Kühlen/Trocknen, Luftvorhänge, usw.

- ⚠ Zur Verhinderung von Schäden:
 - Schrauben nicht zu fest anziehen.
 - Nicht auf die Schrauben schlagen.
- ⚠ An der Spitze der Düse befinden sich zum Schutz der Staudrucköffnung Nuten.

AFTSP




AFTSF



Teile-nummer		Öffnung	Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0,3MPa)	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
Ausführung	Nr.					1-4 Stk.	5-39	40-99	100-200
AFTSP	10	13-□0.7	240	16.8					
	15	13-□0.9	260	16.5					
	25	13-□1.2	280	16.2					
AFTSF	15	13-□0.9	240	16.5					

⚠ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.




Ausführung	Werkstoff	Max. Betriebsdruck	Wärmebeständigkeitstemperatur
AFTSA	EN AW-5052 Äquivalent	0.4MPa	200°C
AFTSS	EN 1.4301 Äquivalent		

Anwendungen: Zum Entfernen von Öl, Wassertropfen, Abstreifen, Kühlen/Trocknen, Luftvorhänge, usw.

- ⚠ Hauptgehäuse nicht zerlegen.
- ⚠ Bei AFTSA und AFTSS sind das MISUMI-Logo, der Artikelname oder die Teilenummer nicht eingraviert.
- ⚠ An der Spitze der Düse befinden sich zum Schutz der Staudrucköffnung Nuten.
- ⚠ Zwischen A und B befindet sich eine Dichtung.


AFTSA
AFTSS




Teile-nummer		Öffnung	Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa)	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
Ausführung	Nr.					1~4 Stk.	5~9	10~19
AFTSA	15	13-□0.9	240	60				
AFTSS				165				

⚠ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.


■ Darstellung der Luftdurchflussdaten




■ Darstellung der Geräuschdaten (Sprühdruk 0.3MPa)




■ Darstellung der Geschwindigkeitsdaten (AFTSP15 Sprühabstand 50mm)




■ Darstellung der Luftkollisionskraftdaten (Sprühabstand 50mm)




⚠ Die Werte im Diagramm dienen als Vergleich und sind ohne Gewähr.



• Nach der Reinigung wird für die Trockenphase eine Reihenabordnung empfohlen.



• Die Ausführung mit Gewindebohrung (AFTSF) kann direkt auf Anschlussleitungen mit Gewinde montiert werden (ohne Stutzen verwenden zu müssen).



• Effektiv für die Chip-Entnahme beim Öffnen der Maschinenbefestigung.


Flache Luftdüsen

Breit/Kompakt

■ Breite Ausführung




Ausführung	Werkstoff	Max. Betriebsdruck	Gewindebruchmoment	Wärmebeständigkeitstemperatur
AFTW	ABS Kunststoff	0.7MPa	10N·m	70°C



Eigenschaften: Anschlussbreite ca. zweimal so breit wie die Standardausführung (AFTSP) durchblasen.

- ⚠ Zur Verhinderung von Schäden:
 - Übermäßiges Festziehen der Schraube vermeiden.
 - Nicht auf die Schrauben schlagen.



Teile-nummer		Öffnung	Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa)	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
Ausführung	Nr.				1~4 Stk.	5~39	40~99	100~200
AFTW	20	32-Ø1	290	40				

⚠ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.




■ Kompakt




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Max. Betriebsdruck	Wärmebeständigkeitstemperatur
AFTC	ABS Kunststoff	-	0.7MPa	70°C
AFTCA	EN AW-5052 Äquivalent	Chromisch vernickelt	0.7MPa	200°C

AFTC



AFTCA



Eigenschaften: Kompakter als die Standardausführung (AFTSP). (Breite: ca. 40%, Gesamtlänge: ca. 60% kompakter)


- ⚠ Um Schäden zu verhindern:
 - Schrauben nicht zu fest anziehen.
 - Nicht auf die Schrauben schlagen.

Teile-nummer	Öffnung	Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa)	Gewicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.			1-4 Stk.	5-39	40-99	100-200
AFTC	7	22-Ø0.7	210	5			
AFTCA		5-Ø0.8, 6-Ø1.0	220	17			


⚠ Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.




■ Darstellung der Luftdurchflussdaten




■ Darstellung der Geräuschdaten (Sprühdruk 0.3MPa)





■ Darstellung der Geschwindigkeitsdaten (Sprühabstand 50mm)



■ Eigenschaften der Luftkollisionskraft Tabelle (Sprühabstand 50mm)



⚠ Die Werte im Diagramm dienen als Vergleich und sind ohne Gewähr.



■ Maßvergleich

