


[Hohe Präzision] Schwalbenschwanzführung, Vorschubschraube

Sechskantschlüssel-Antrieb

■ **Merkmale:**Flache (Höhe 15mm~) Koordinatentische mit Schwalbenschwanzführung und Vorschubschraube.


■ **X-Achse**
(Steigung 0.5mm)

XY-Achse **S.1933**
Z-Achse **S.1962**




RoHS10

XEG40



XEG60



Werkstoff: (Grundkörper) Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
S Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

⚙️ Standardtische: XFES (**S.1896**)

Teilenummer		Tischoberfläche	Verfahweg	Verfahweg pro Umdrehung	Traglast (N)		Verfahrenauigkeit (µm)		Momentlastkapazität (N · m)			Parallelität	Gewicht (kg)	Zubehör		Stückpreis
Ausführung	Nr.	(mm)	(mm)	(mm)	Horizontal	Vertikal	Geradheit	Parallelität	Neigement	Gierung	Walzen			Ausführung M-L	Stückzahl	
XEG	25	25x25	±5	0.5	29.4	9.8	30	30	2.0	1.5	1.3	40µm	0.07	SCB2-8	4	
	40	40x40	±7						4.0	3.0	3.0		0.19	SCB3-6		
	60	60x60	±9						5.0	4.0	4.0		0.60	SCB4-6		

⚙️ Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

⚙️ Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. **S.2004**

⚙️ XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden. **S.1915**

Ordering Example **Teilenummer XEG25**


Alterations **Teilenummer - (R) XEG25 - R**

Option	Änderung der Feststellerposition (Links/Rechts vertauscht)
Spez.	
Opt.-Nr.	R

⚙️ Weitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.


■ **Merkmale:**Es wird kein Griff benötigt, weil für den Tischvorschub ein Sechskantschlüssel benutzt wird. Dadurch ergibt sich eine platzsparende Bauweise. Da der Tisch nicht ohne einen Sechskantschlüssel betätigt werden kann, sind versehentliche Positionswechsel ausgeschlossen.

■ **X-Achse Ausführung mit Sechskantschlüsselverstellung** (Steigung 0.5mm)




RoHS10

XEEO40



*Eine Gewindebohrung in der Mitte kann als Feststellvorrichtung durch Ansetzen des mitgelieferten Sechskantschlüssels verwendet werden. Die übrigen seitlichen Bohrungen sind zum werksseitigen Vorspannen reserviert und sind versiegelt, weshalb sie nicht verwendet werden können.

XEEO60



Werkstoff: (Grundkörper) Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
S Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Teilenummer		Tischoberfläche	Verfahweg	Verfahweg pro Umdrehung	Traglast (N)		Verfahrenauigkeit (µm)		Momentlastkapazität (N · m)			Parallelität	Gewicht (kg)	Zubehör		Stückpreis
Ausführung	Nr.	(mm)	(mm)	(mm)	Horizontal	Vertikal	Geradheit	Parallelität	Neigement	Gierung	Walzen			Ausführung M-L	Stückzahl	
XEEG	25	25x25	±3	0.5	29.4	9.8	30	80	2.0	1.5	1.3	50µm	0.06	SCB2-8	3	
	40	40x40	±5						4.0	3.0	3.0		0.22	SCB3-6		
	60	60x60	±7						5.0	4.0	4.0		0.52	SCB4-6		

⚙️ Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung (ZEEG hat keine Nonius-Anzeige.)

⚙️ Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. **S.2004**

⚙️ XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden. **S.**

Ordering Example **Teilenummer XEEG60**

[Hohe Präzision] Schwalbenschwanzführung, Vorschubschraube

Verlängerter Griff / verstärkte Klemme


■ **Merkmale:** Praktisch, wenn Zuführgriffe schwer gedreht werden können, weil auf dem Wagen montierte Objekte behindern oder wenn Griffe schwer zugänglich sind, weil sich der Tisch tief in einer Maschine befindet. Kieber verwenden, damit die Griffverlängerung nicht abgezogen wird.

■ **X-Achse, verlängerter Griff** (Steigung 0.5mm)


XY-Achse **S.1934**
Z-Achse **S.1963**




ex



XEGL40



XEGL60



Werkstoff: (Grundkörper) Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
S Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Teilenummer		Tischoberfläche	Verfahweg	Verfahweg pro Umdrehung	Traglast (N)		Verfahrenauigkeit (µm)		Momentlastkapazität (N · m)			Parallelität	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.)		Stückpreis
Ausführung	Nr.	(mm)	(mm)	(mm)	Horizontal	Vertikal	Geradheit	Parallelität	Neigement	Gierung	Walzen			Typ M-L		
XEGL	25	25x25	±5	0.5	29.4	9.8	30	30	2.0	1.5	1.3	40µm	0.1	SCB2-8		
	40	40x40	±7						4.0	3.0	3.0		0.2	SCB3-6		
	60	60x60	±9						5.0	4.0	4.0		0.5	SCB4-6		

⚙️ Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

⚙️ Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. **S.2004**

⚙️ XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden. **S.1915**

Ordering Example **Teilenummer XEGL60**

Alterations **Teilenummer - (R) XEGL60 - R**

Option	Änderung der Feststellerposition (Links/Rechts vertauscht)
Spez.	
Opt.-Nr.	R

⚙️ Weitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.


■ **Merkmale:** Die Welle des Vorschubgriffs ist zur besseren Positionshaltung der Schwalbenschwanzführung direkt gespannt.

■ **X-Achse, verstärkte Klemme**(Steigung 0.5mm)

XY-Achse **S.1934**
Z-Achse **S.1963**




ex




Restspiel beim Feststellen des Wagens gibt es nur mit einem verstärkten Feststeller. In diesem Fall ist eine Kombination mit einer Klemmschraube zu verwenden.

XEGL40



XEGL60



Werkstoff: (Grundkörper) Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
S Oberflächenbehandlung: Fluor-Beschichtung

Teilenummer		Tischoberfläche	Verfahweg	Verfahweg pro Umdrehung	Traglast (N)		Verfahrenauigkeit (µm)		Momentlastkapazität (N · m)			Parallelität	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.)		Stückpreis
Ausführung	Nr.	(mm)	(mm)	(mm)	Horizontal	Vertikal	Geradheit	Parallelität	Neigement	Gierung	Walzen			Typ M-L		
XEGL	25	25x25	±5	0.5	29.4	9.8	30	30	2.0	1.5	1.3	40µm	0.08	SCB2-8		
	40	40x40	±7						4.0	3.0	3.0		0.20	SCB3-6		
	60	60x60	±9						5.0	4.0	4.0		0.50	SCB4-6		

⚙️ Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

⚙️ Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. **S.2004**

⚙️ XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden. **S.1915**

Ordering Example **Teilenummer XEGL40**

Alterations **Teilenummer - (R) XEGL60 - R**

Option	Änderung der Feststellerposition (Links/Rechts vertauscht)
Spez.	
Opt.-Nr.	R

⚙️ Weitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.

⚙️ Die verstärkte Feststellposition ändert sich nicht bei Angabe der Variante R.