


Schiebestücke aus Polyurethankautschuk

Silikonkautschuk Schiebestücke/Fluorkautschuk Schiebestücke


Merkmale: Schiebestück mit Shore A30 ~ 90 sind verfügbar.


Mit Innengewinde



Ausführung		Schonköpfe		Metalleinsatz
flach	Rund	Härte	Werkstoff	Werkstoff
URLH	URSH	Shore A90	Etherpolyurethan	EN 1.4301 Äquiv.
URLM	URSM	Shore A70	Ester-polyurethan	
URLL	URSL	Shore A50		
PSHLH	RSHLH	Shore A30		

Eigenschaften zu Polyurethankautschuk siehe S.389.





Teile-nummer		L	MxSteigung	SR1	R2	ℓ1	ℓ2	W	Stückpreis				
Ausführung	D								URLH URSH	URLM, URLL URSM, URSL	PSHLH RSHLH		
flach URLH URLM URLL PSHLH	Rund URSH URSM URSL RSHLH	8	12	M3x0.5	8	1	5	4	7				
		10	15	M4x0.7	10				8				
		12	16	M5x0.8	12				10				
		16	20	M6x1.0	16	2	6	5	14				
		20	25	M8x1.25	20				17				
		25	30	M10x1.5	25	3	10	8	22		-		
		25A		M10x1.25									
		30	35	M12x1.75	30					27		-	
		32	37	M14x1.5	32	3.5	12	10	30		-		
		36	45	M18x1.5	36				32		-		
		40	50	M20x1.5	40				14	12	36		-
		40A		M22x1.5									-


Steigungen von Maß D 25A sind Feingewinde. Das Gewinde von D-Maß 40A ist M22x1.5. Polyurethankautschuk wird mittels Fusionskleben auf den Metallkern aufgebracht. Polyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften.


Mit Außengewinde



Ausführung		Schonköpfe		Metalleinsatz
flach	Rund	Härte	Werkstoff	Werkstoff
USLH	USSH	Shore A90	Etherpolyurethan	EN 1.4301 Äquiv.
USLM	USSM	Shore A70	Ester-polyurethan	
USLL	USSL	Shore A50		
PSHMLH	RSHMLH	Shore A30		

Eigenschaften zu Polyurethankautschuk siehe S.389.





Teile-nummer		L	MxTeilung (Regelgewinde)	SR1	R2	m	l1	l2	f	W	Stückpreis		
Ausführung	D										USLH USSH	USLM, USLL USSM, USSL	PSHMLH RSHMLH
flach USLH USLM USLL PSHMLH	6	10	M3x0.5	6	1	4.5	5	4	1	5			
	8	12	M4x0.7	8						7			
	10	15	M5x0.8	10						8			
	12	16	M6x1.0	12	2	6	5	5	1.5	10			
	16	20	M8x1.25	16						14			
	20	25	M10x1.5	20						17			-
	25	30	M16x2.0	25	3	18	10	8	3	22			-
	32	37	M20x2.5	32						30			-
	36	45	M22x2.5	36						32			-

Polyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften. Polyurethankautschuk wird mittels Fusionskleben auf den Metallkern aufgebracht.

Ordering Example

Teile-nummer
URLM10
USLM12


Merkmale: Silikonkautschuk Schiebestücke: Schiebestücke, die eine höhere Wärme- und Chemikalienbeständigkeit als Polyurethankautschuk Schiebestücke aufweisen. Fluorkautschuk Schiebestücke: Schiebestücke, die aus Fluor mit einer ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit hergestellt werden.


Ausführung mit Gewinde



Ausführung		Schonköpfe		Werkstoff	Farbe	Werkstoff: Kernstange
flach	Rund	Härte	Werkstoff			
SLLM	SLSM	Shore A70	Silikonkautschuk		Grau	EN 1.4301 Äquiv.
PSHPT	RSHPT	Shore A80	Fluorkautschuk (FPM)		Schwarz	

Für Eigenschaften von Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk siehe S.390.





Teile-nummer		L	MxSteigung	SR1	R2	l1	l2	W	Stückpreis	
Ausführung	D								SLLM SLSM	PSHPT RSHPT
flach SLLM PSHPT	8	12	M3x0.5	8	1	5	4	7		
	10	15	M4x0.7	10				8		
	12	16	M5x0.8	12				10		
	16	20	M6x1.0	16	2	6	5	14		
	20	25	M8x1.25	20		8	6	17		-
	25	30	M10x1.5	25	3	10	8	22		-
	25A		M10x1.25						-	
	30	35	M12x1.75	30				27		-


Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk werden mittels Fusionskleben auf einen Metallkern aufgebracht.


Ausführung Gewinde



Ausführung		Schonköpfe		Werkstoff	Farbe	Werkstoff: Kernstange
flach	Rund	Härte	Werkstoff			
SLLM	SSSM	Shore A70	Silikonkautschuk		Grau	EN 1.4301 Äquiv.
PSHMPT	RSHMPT	Shore A80	Fluorkautschuk (FPM)		Schwarz	

Für Eigenschaften von Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk siehe S.390.





Teile-nummer		L	MxSteigung	SR1	R2	m	l1	l2	f	W	Stückpreis	
Ausführung	D										SLLM SSSM	PSHMPT RSHMPT
flach SLLM PSHMPT	6	10	M3x0.5	6	1	4.5	5	4	1	5		
	8	12	M4x0.7	8						7		
	10	15	M5x0.8	10						8		
	12	16	M6x1.0	12	2	6	5	5	1.5	10		
	16	20	M8x1.25	16						14		-
	20	25	M10x1.5	20						17		-

Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk werden mittels Fusionskleben auf einen Metallkern aufgebracht.

Ordering Example

Teile-nummer
PSHPT8



Shore Härte für Kautschuk-Schiebestücke als Referenz

Zulässiger Härtebereich: aufgeführten Werte ±5

Shore A95	Golfball
Shore A90	Harter Ball
Shore A70	Weicher Ball
Shore A50	Radiergummi
Shore A30	Schläuche für Fahrradreifen

hart
↓
weich

Im Anschluss ist die Vergleichstabelle für ASKER C und Shore A.

Durometer A (Shore A)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
ASKER C	20	30	40	50	60	70	80	90	
SRIS 0101 Ausführung C									

