

6-Oberfläche gefräst

6-Oberflächen Geschliffener Ober Rotary Schleifen

6-Oberflächen gefräst + Schleifen an oberer/unterer Oberfläche



Bearbeitung 6 Oberflächen

PC <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>						
L-PC <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>						

(Fräsen)

PCF	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>				
L-PCF	<table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				



(Rundschießen)

PCR	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>				
L-PCR	<table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				

(Oberflächenbehandlung)

PCS	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>				
L-PCS	<table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				



	Fasung am Umfang	Eckausschnitt																
Optionen		 *Oberflächenrauhigkeit bei groben Strichen wenn Ecke ausgespart wird: A=100 oder B=300																
Opt.-Nr.	CSC, CBC	CCA, CCB, CCC, CCD																
Spez.	Ändert das Maß der Fase am Umfang. <table><tr><th colspan="3">Maß der Fase</th></tr><tr><th>zur Genauigkeit</th><th>CSC</th><th>CBC</th></tr><tr><td>C0.2~0.5</td><td>C0.1 oder weniger</td><td>C0.5~1.0</td></tr></table>	Maß der Fase			zur Genauigkeit	CSC	CBC	C0.2~0.5	C0.1 oder weniger	C0.5~1.0	Beliebiger Eckausschnitt. 1≤ Eckausschnitt ≤50 1mm-Schritte Bestellnr. (Bsp.) Eckenbeschnitt an A und D von C5 →→ CCA5-CCD5 <table><tr><th>1mm-Schritte</th></tr><tr><td>1 – 5</td></tr><tr><td>6 – 10</td></tr><tr><td>11 – 20</td></tr><tr><td>21 – 30</td></tr><tr><td>31 – 40</td></tr><tr><td>41 – 50</td></tr></table>	1mm-Schritte	1 – 5	6 – 10	11 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50
Maß der Fase																		
zur Genauigkeit	CSC	CBC																
C0.2~0.5	C0.1 oder weniger	C0.5~1.0																
1mm-Schritte																		
1 – 5																		
6 – 10																		
11 – 20																		
21 – 30																		
31 – 40																		
41 – 50																		

[illegible]

! Größen größer als Plattendicke 50 und Präzisionstoleranz sind nur auf der Webseite Material Shop 24 verfügbar. Bzgl. Einzelheiten siehe **S.1697**.