


[Hohe Präzision] X-Achse, Schwalbenschwanzführung, Ritzeltrieb
rechteckig, Stahl, hohe Traglastkapazität


■ **Merkmale:** XWGSR-Tische aus Stahl mit höherer Traglast und Stoßfestigkeit als die Serie XWG (S.1904).

■ X-Achse, hohe Traglastkapazität





RoHS

XWGSR40



XWGSR60

**XWGSR90**

M Werkstoff: EN 1.1191 Äquivalent
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Teilenummer		Tischoberfläche	Verfahweg	Verfahweg pro Umdrehung (mm)	Horizontale Traglast	Momentlastkapazität (N m)			Verfahrgenauigkeit (µm)		Parallelität	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Ausführung M-L	Stückpreis
Ausführung	Nr.	(mm)	(mm)		(N)	Neigemoment	Gierung	Walzen	Geradheit	Parallelität der Bewegung				
XWGSR	40	24.8x40	±12	18	98	5.0	3.3	2.6	30	40	50µm	0.36	SCB4-10	
	60	40x60	±21		196	15.0	7.8	10.4				0.70		
	90	40x90	±35		294	27.5	16.5	28.6				0.94		

 Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1 mm/Teilung
 Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen.  **S.2004**




Ordering
Example


[Hohe Präzision] X-Achse Kreuzrolle

■ **Merkmale:** Der Stelltisch kann Lasten von 40 ~ 120kgf präzise positionieren.


■ X-Achse, hohe Traglastkapazität




RoHS 10




XTOUGH80
(Steigung 1.25mm)



XTOUGH120
(Steigung 1.25mm)




XTOUGH200
(Steigung 1.75mm)




M Werkstoff: (Grundkörper) EN 1.1206 Äquiv.
(Vorschubschraube) EN 1.4301 Äquiv.
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

XTOUGH100
(Steigung 1.25mm)



XTOUGH150
(Steigung 1.5mm) |



⚠ Gegenüber des Klemmhebels befindet sich eine Nonius-Skala. Auflösung (Noniusanzeige): 0.1 mm/Teilung ⚠ Der Klemmhebel kann nicht gegenüber montiert werden.

Teilenummer Ausführung	Tischoberfläche (mm)	Verlänger (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	horizontale Traglast (N)	Verfahrensgenauigkeit				Momentlastkapazität (N·m)				Abweichung unter Last (°/N·cm)		Parallelität	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Typ M-L	Stück- preis
					Geradheit	Parallelität der Bewegung	Neigengemess	Gierung	Neigengemess	Gierung	Walzen	Neigengemess	Gierung	Walzen				
XTOUGH	80	90x80	±20		392					30.1	25.1	23.0	0.228	0.139	0.059	1.78		
	100	100x100	±25	1.25	582					70.3	58.6	56.0	0.033	0.015	0.021	2.98	SCB6-16	
	120	120x120	±30		784	6µm	15µm	50"	30°	142.9	119.1	120.0	0.024	0.014	0.015	2.18	SCB6-20	
	150	150x150	±40	1.5	980	10µm	20µm	80"	50°	252.9	210.7	219.9	0.009	0.008	0.003	8.48	SCB8-25	
	200	200x200	±50	1.75	1176					527.9	439.9	479.8	0.004	0.002	0.003	13.82		



Ordering
Example