


Konfigurierbare Platten - EN 1.7220 Äquiv.

■ **Eigenschaften von EN 1.7220 Äquiv.**
Harte Stahlliegierung mit zu Chromstahl
hinzugefügtem Molybdän. Ausgezeichnete
Festigkeit und Abriebfestigkeit.



Teilenummer				0.5mm-Schritte		
Ausführung	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	① Toleranz Plattendicke	② Toleranz Maß A, B	A	B	T
				A≥B		
1.7220/34CrMo4	F (Gefräst) R (Schleifen)	H P Q N M	P Q N M	20~300	20~200	5~35

① Toleranz Plattendicke

Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	H	P	Q	N	M
F (Gefräst)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R (Schleifen)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0

② Toleranz Maß A, B

Oberflächenbearbeitung Ober-/ Unterseite	Maße A, B	P	Q	N	M
F (Gefräst), R (Schleifen)	max. 250mm	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm oder mehr	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■ Präzisionsstandards

(max. Wert)

Artikel		Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	
		F	R
Dicke Parallelität (pro 100mm)		0.05	0.012
Ebenheit (pro 100mm)	T5~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~35	0.05	0.012
Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche		0.015 pro 100mm	
Fassung am Umfang		C0.2~C0.5	



Ordering Example

Teilenummer				A	B	T
Ausführung	Oberflächenbehandlung Ober- seite	Toleranz Plattendicke	Toleranz Maß A, B			
1.7220/34CrMo4	F	Q	M	- 120	- 120	- 24



Alterations



Teilenummer - A - B - T -(CSC, CBC, CCA...usw.)
SCM440FNN - 300 - 180 - 20 - CSC

Optionen	Fassung am Umfang		Eckausschnitt
Opt.-Nr.	CSC	CBC	CCA, CCB, CCC, CCD
Spez.	Reduziert das Maß der Fasse am Umfang. Standard C0.2 ~ C0.5 → C0.1 oder weniger	Erhöht das Maß der Fasse am Umfang. Standard C0.2 ~ C0.5 → C0.5~C1.0	Beliebiger Eckausschnitt. 1 ≤ Eckausschnitt ≤ 50: 1mm-Schritte $C \leq \frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ Bestellnr. (Bsp.) Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnitten werden → CCA5-CCD5

(Bsp.) Für SCM440FQM-120-120-24

Maß A	x	Fläche Stückpreis	=	Preis
-------	---	-------------------	---	-------

[illegible][illegible]