

[Vereinfachte Justierung] X-Achse, Vorschubschraube, Nutführung

[Standard] XY-Achse, Schwalbenschwanzführung, Vorschubschraube

[Hohe Präzision] XY-Achse Schwalbenschwanzführung, Vorschubschraube Quadratisch / verlängerter Griff (Steigung 4.2mm)

Merkmale: Oberfläche oben und unten werden mit Schrauben befestigt. In sehr flacher Bauweise (Höhe: 16mm) und somit geeignet für enge Platzverhältnisse.

XY-Achse, flaches Profil

XYKYF40

(Max. Hubzustand)

Grundkörper	Einstellschraube	Klemmschraube
Werkstoff: Aluminiumlegierung	Werkstoff: Stahl	Werkstoff: Stahl
Oberflächenbehandlung: Schwarz eloxiert	Oberflächenbehandlung: Chemisch vernickelt	Oberflächenbehandlung: Brüniert

Teilenummer	Tischoberfläche Größe (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Klemme Schraube	Traglast (N)	Gewicht (kg)	Stückpreis
XYKYF 40	40x40	20	0.7	M4	19.6	0.15	

Ordering Example: **XYKYF40**

Teilenummer: **XYKYF40**

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Artikeln | Verfahrengenauigkeit (Geradheit) 50µm

XY-Achse

XYFES25 (Standard)

XYFES40 (Standard)

XYFES60 (Standard)

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Ausführung	Teilenummer	Klemmenposition	Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Traglast (N)	Verfahrengenauigkeit Geradheit	Gewicht (kg)	Stückpreis
XYFES	25	Kein Symbol (Standard)	25x25	±5	0.5	27.4	50µm	0.09	
	40	R (rechts/links umgekehrt)	40x40	±7				0.16	
	60	R (rechts/links umgekehrt)	60x60	±8				0.36	

Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12-□ (Achtung) Bitte beachten Sie, dass der größere Knopf-Ø zu einer Behinderung der Montagegrundflächen des Tisches führen kann.

Ordering Example: **XYFES40**

Merkmale: Tische mit Schwalbenschwanzführung in Flachbauweise (36mm Höhe/Achse) mit gleichmäßigem Vorschub und 4.2mm Steigung.

XY-Achse, quadratisch
(Zylinderstiftbohrungen, Steigung 4.2mm)

XYSC40

XYSC60

Sowohl für XYSC40 als auch 60

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Teilenummer	Tischoberfläche Größe (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Traglast (N)	Verfahrengenauigkeit Geradheit	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Ausführung M-L	Stückpreis
XYSC	40	±11	4.2	14.7	20	0.20	SCB4-5	
	60	±21	4.2	24.5	30	0.38		

Ordering Example: **XYSC60**

Teilenummer: **XYSC60**

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Artikeln | Verfahrengenauigkeit (Geradheit) 50µm

XY-Achse, verlängerter Griff
(Zylinderstiftbohrungen, Steigung 4.2mm)

XYSCL40

XYSCL60

Sowohl für XYSCL40 als auch 60

Werkstoff: (Grundkörper) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
(Vorschubgriff) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt

Ausführung	Teilenummer	Klemmenposition	Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Traglast (N)	Verfahrengenauigkeit Geradheit	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Ausführung M-L	Stückpreis
XYSCL	40	Kein Symbol (Standard)	40x40	±11	4.2	18.6	30	0.21	SCB4-6	
	60	R (rechts/links umgekehrt)	60x60	±21	4.2	17.7	30	0.39		

Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verfahren zur Verlängerung des Griffs, siehe S.1905 und S.1899.

Ordering Example: **XYSCL40**