



Konfigurierbare Platten - Duralumin
EN AW-2017 Äquiv. (Al-Cu-Aluminiumlegierung)



(Bsp.) Für PDFQM-255-220-18
Maß A x Fläche Stückpreis = Preis

Table with 7 columns: Ausführung, Teilenummer, Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite, 1 Toleranz Plattendicke, 2 Toleranz Maß A, B, 0.5mm-Schritte (A, B), and T (Frei wählbar/konfigurierbar). Rows include Standard and Groß sizes for different surface treatments (L, F, S).

Table 1: Toleranz Plattendicke. Table 2: Toleranz Maß A, B. Table 3: Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite with dimensions and tolerances for F (Gefräst) and S (Flachschleifen).

Table 4: Präzisionsstandards. Table 5: Artikel specifications for thickness, flatness, and squareness.

Ordering Example: Teilenummer (Ausführung, Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite, Toleranz Plattendicke, Toleranz Maß A, B) - A - B - T. Example: PD F Q M - 255 - 220 - 15.

Alterations: Teilenummer - A - B - T - (CSC, CBC, CCA... usw.). Example: PDFNM - 300 - 280 - 20 - CSC.

Table with 4 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez., and Eckausschnitt. It details chamfering (Fassung am Umfang) and corner cutting (Eckausschnitt) options and specifications.

Main product catalog table with columns: Teilenummer, A, B, T, and various size/tolerance options (5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50). Rows are organized by surface treatment type (PDLN, PDF, PDS).

1mm-Schritte für T=5-7 der Oberfläche
Größen größer als Plattendicke 50 und Präzisionstoleranz sind nur auf der Webseite Material Shop 24 verfügbar. Bzgl. Einzelheiten siehe S.1697.
* Außer Flachschleifen