


[Hohe Präzision] Schwalbenschwanzführungen, Ritzeltrieb/Kreuzrollenführung

■ Horizontale Fläche Z-Achse, Vorschubschraube



RoHS

[illegible]



- 🌀 Klemme und Skale werden für die rechte Seite vorne geliefert .
- 🌀 Fixierung der Bodenplatte an 3 Punkten.
- 🌀 Mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn des Griffs wird die Tischoberfläche angehoben.

MWerkstoff Aluminiumlegierung
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Teilenummer		Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Parallelität (µm)	Traglast (N)	Gewicht (kg)	Stückpreis
TYP	Nr.							
ZLFD	40	40x40	+5	0.5	100	29.4	0.15	
	60	60x60	+7	0.5	100	98.1	0.37	



■ **Horizontale Z-Axis,
Lineare Kugelführung**



M Werkstoff: Stahl
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Teilenummer		Tischoberfläche	Verfahweg	Traglast	Auflösung	Parallelität	Gewicht	Stückpreis
Ausführung	Nr.							
ZLLB	40	40x40	±3.0	29.4	≈ 5	80	0.3	
	60	60x60	±5.0	49.0	≈10		0.7	

Ordering Example
Teilenummer
ZLLB40

Two views of a black metal bracket with a silver adjustment knob. The left view shows the front of the bracket, which has a square base with four mounting holes and a central slot. The right view shows the side of the bracket, highlighting the silver adjustment knob and the internal mechanism. A green 'Rob' logo is visible in the bottom right corner.

RoHS

Teilenummer		Tischoberfläche (mm)	Verfahweg (mm)	Verfahweg pro Umdrehung (mm)	Traglast (N)	Verfahrensgauigkeit Geradheit	Drehmomentbelastung (N·m)			Gewicht (kg)	Zubehör (H. Stk.)	Stückpreis
Ausführung	Nr.					Neigenmoment	Gierung	Walzen		Ausführung M-L		
ZLFG	25	25x25	±2.5	≈8	6.9	30µm	0.6	1.0	1.5	0.08	SCB2-8	
	40	40x40	±5	≈13	9.8		0.6	1.0	1.5	0.12	SCB3-6	
	60	60x60	±10	≈17	14.7		4.0	4.0	2.5	0.47	SCB4-6	

Ordering
Example

8-M2, Tiefe 4

25 11 9.5 10 10 25

Klemme

Vorschubknopf

-26.5 2 20 15 4.5 4.5 20


(Saugbohrung, Ø4.2 Senkbohrung)

(Schraubenbohrung)

[illegible]

Teilenummer	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
ZLFG25	Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt	Beschichtung aus schwarzem Fluor Kunststoff
ZLFG40	Aluminiumlegierung	Schwarz eloxiert
ZLFG60		

Der Nonius befindet sich gegenüber der Feststellschraube.




RoHS

ZLPCGS40
(Stellschraube Teilung 0.5)

(Stellschraube Teilung 0.5)

M4, Tiefe 6 60 -25,0 4-M3, Tiefe 6 **ZLPCGS60**
(Stellschraube Teilung 0.5)

	(Stellschraube Teilung 0.5)
--	-----------------------------



M Werkstoff: Edelstahl

Teilenummer		Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Traglast (N)	Verfahrensgenauigkeit Geradheit	Drehmomentbelastung(N·m)			Abweichung unter Last (°/N·cm)			Parallelität (µm)	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.) Typ M-L	Stückpreis
Ausführung	Nr.					Neigement	Gierung	Walzen	Neigement	Gierung	Walzen				
ZLPGS	40	40x40	±3	29.4	3µm	1.8	1.1	1.2	0.81	0.22	0.30	100	0.49	SCB3-6	
	60	60x60	±3	58.8		3.3	2.4	3.1	0.42	0.18	0.12		0.99	SCB4-6	
ZLPCGS	40	40x40	±3	29.4	3µm	1.8	1.1	1.2	0.81	0.22	0.30	100	0.47	SCB3-6	
	60	60x60	±3	29.4		3.3	2.4	3.1	0.42	0.18	0.12		0.97	SCB4-6	

Obwohl die Wiederholbarkeit gegeben ist, kann der Lift zur Skaleneinteilung je nach Hub aufgrund des für die Struktur verwendeten Hebelprinzips verschoben werden. Die Skala der Mikrometerschraube darf nur als Referenz verwendet werden.

Obwohl die Wiederholbarkeit gegeben ist, kann der Lift zur Skaleneinteilung je nach Hub aufgrund des für die Struktur verwendeten Hebelprinzips verschoben werden. Die Skala der Mikrometerschraube darf nur als Referenz verwendet werden.

