


[Hohe Präzision] Schwalbenschwanzführung Ritzeltrieb / XY: Stellschraube, Z: Ritzeltrieb

Merkmale: XYZ-Achsentische mit Schwalbenschwanzführungen und ungef. 18mm Verfahrweg pro Drehung


XYZ-Achse, Ritzeltrieb





X-Achse: S.1911
XY-Achse: S.1939
Z-Achse: S.1957

RoHS 10



XYZFG25



XYZFG40



XYZFG60




Teilenummer	Tischkonfiguration			Tischoberfläche			Verfahrweg (mm)			Traglast (N)	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.)	Stückpreis
	Nr.	Unten	Top	(mm)	X	Y	Z	X	Y				
25	XYZFG25	ZFG25	25x25	±5	±5	±5	±5	±5	±5	6.9	0.29	SCB2-12	
40	XYZFG40	ZFG40	40x40	±10	±10	±10	±10	±10	±10	14.7	0.61	SCB4-6	
60	XYZFG60	ZFG60	60x60	±20	±20	±20	±20	±20	±20	19.6	1.79	SCB4-6	

Einzelheiten zu den Maßen, Werkstoffen und Merkmalen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. XYZFG S.1939, ZFG S.1957

Merkmale: XYZ-Achsen-Tische mit vertikal beweglicher horizontaler Oberfläche Z-Achse.


XY-Z-Achse mit horizontaler Oberfläche




X-Achse: S.1897
XZ-Achse: S.1992

RoHS 10


XYZLNG25



XYZLNG40



XYZLNG60




Teilenummer	Tischkonfiguration			Tischoberfläche			Verfahrweg (mm)			Traglast (N)	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.)	Stückpreis
	Nr.	Unten	Top	(mm)	X	Y	Z	X	Y				
25	XEG25-R	XZLNG25	25x25	±5	±5	±10	±10	±5	±5	9.8	0.24	SCB2-8	
40	XEG40-R	XZLNG40	40x40	±7	±7	±7	±7	±7	±7		0.70	SCB3-6	
60	XEG60-R	XZLNG60	60x60	±9	±10	±26	±26	±9	±10		1.22	SCB4-6	

Einzelheiten zu den Maßen, Werkstoffen und Merkmalen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. XEG-R S.1897, XZLNG S.1992

[Präzisions-]Schwalbenschwanzführung, Stellschraube

Merkmale: Flache (Höhe 15mm-) Koordinatentische mit Schwalbenschwanzführung und Einstellschrauben.


XYZ-Achse Einstellschraube
(Steigung 0.5mm)




X-Achse: S.1897
XY-Achse: S.1933
Z-Achse: S.1962

RoHS 10


XYZEG25



XYZEG40



XYZEG60



Werkstoff: (Grundkörper): Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluor Kunststoff

Standardtische mit ähnlichen Spezifikationen: Kombination von XYFES (S.1931) und ZFES (S.1961)

Teilenummer	Tischkonfiguration			Tischoberfläche			Verfahrweg (mm)			Traglast (N)	Gewicht (kg)	Zubehör (4 Stk.)	Stückpreis
	Ausführung	Nr.	Unten	Top	(mm)	X	Y	Z	X				
XYZEG	25	XYZEG25	ZEG25	25x25	±5	±5	±5	±5	±5	9.8	0.24	SCB2-8	
	40	XYZEG40	ZEG40	40x40	±7	±7	±7	±7	±7		0.65	SCB3-6	
	60	XYZEG60	ZEG60	60x60	±9	±9	±9	±9	±9		1.95	SCB4-6	

Einzelheiten zu den Maßen, Werkstoffen und Merkmalen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. XYZEG S.1933, ZEG S.1962

Verlängerungsaufsatz HDEXT12 (separat erhältlich): Ø12 Stellschraubenknopf kann verlängert werden. S.2004



Ordering Example

Teilenummer
XYZEG25