

L-Winkel

Mit Innenradius, 2 gleiche Seiten / ungleiche Seiten

Mit Innenradius,
2 gleiche Seiten

RoHS 10

Ausführung

Werkstoff

LACS
LACA
LACU

EN 1.0038
Äquivalent
EN AW-6063
Äquivalent
EN 1.4301
Äquivalent

* LACA12 (Aluminium) hat nur einen Radius r₂, wie rechts dargestellt.

Toleranz

Ausführung	Nr.	Rechtwinkligkeit k	A	L
LACS	3, 5, 6, 8, 9, 9A, 13	±2.0	±2.0	+1.00
LACS	9B, 15, 15A, 15B	±3.0	±3.0	+3.00
LACA	3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6A, 6B, 6C, 8, 9, 9A, 10, 10A, 12	±2.0	±0.9	+1.00
LACA	14, 18			
LACU	6, 8, 8A, 9, 10	±3.0	±0.8	+2.00

EN 1.0038 Äquivalent Artikel sind sandgestrahlt (nur LACS3 Oberflächen "wie Werkstoff").
EN AW-6063 Äquivalent und EN 1.4301 Äquivalent Oberflächen sind "wie Werkstoff".

Teile-nummer		L 1mm-Schritte	T	Maß T Toleranz	A	r ₁	r ₂	Stückpreis						
Ausführung	Nr.							L30-49	L50-99	L100-149	L150-199	L200-249	L250-300	
LACS (EN 1.0038 Äquivalent)	3	30-300	3	±0.5	30	3.0	1.5							
	5		5		30	5.0	2.5							
	6		6		50	6.0	3.0							
	8		8	±0.7	65		4.0							
	9		9		75	9.0	4.5							
	9A		9		90									
	13	100-300	13	±0.8	130			-	-					
	9B		13		90	13.0	6.5							
	15		15		130									
	15A		15		150	15.0	7.5	-	-					
	15B		15		175			-	-					
	15B		15		175									
LACA (EN AW-6063 Äquivalent)	3	30-300	3	±0.25	20	Max. 0.5	Max. 0.5							
	3A				30	Max. 0.5	Max. 0.5							
	3B				40	Max. 0.5	Max. 0.5							
	3C				50	Max. 0.5	Max. 0.5							
	4		4		30	Max. 0.5	Max. 0.5							
	4A				40	Max. 0.5	Max. 0.5							
	4B				50	Max. 0.5	Max. 0.5							
	5		5		30	Max. 0.5	Max. 0.5							
	5A				40	Max. 0.5	Max. 0.5							
	5B				50	Max. 0.5	Max. 0.5							
	5C				60	Max. 0.5	Max. 0.5							
	6		6		40	Max. 0.5	Max. 0.5							
	6A				50	Max. 0.5	Max. 0.5							
	6B				60	Max. 0.5	Max. 0.5							
	6C				75	6.0	3.0							
	8		8	±0.3	80	8.5	4.0							
	9		9		75	8.5	4.0							
	9A		9		90	9.0	4.5							
	10A		10		50	Max. 0.5	Max. 0.5	-						
	10	50-300	10		100	8.5	4.0							
	12		12		130	Max1.0	*	-						
	14		14		130	0.5	0.5	-						
	18		18		155	Max. 1.0	Max. 1.0	-						
LACU (EN 1.4301 Äquivalent)	6	30-300	6	±0.6	65	8.5	4.0							
	8		8	±0.7	65	8.5	4.0							
	8A	50-300	8	±0.7	100	10.0	6.0	-						
	9		9	±0.7	75	8.5	6.0	-						
	10		10	±0.8	100	10.0	7.0	-						

☎

Teile-nummer - L

LACA8 - 100

Mit Innenradius,
ungleiche Seiten

RoHS 10

Ausführung

Werkstoff

LAFS
LAFA

EN 1.0038 Äquivalent
Äquivalent
EN AW-6063 Äquivalent

EN 1.0038 Äquivalent Artikel sind sandgestrahlt.
EN AW-6063 Äquivalent Oberflächen sind "wie Werkstoff".

Toleranz

Teile-nummer	Rechtwinkligkeit k	A	L
LAFS9	±2.0	±3.0	+1.0
LAFS9A			+2.0
LAFS12			0
LAFS15	±3.0		+1.0
LAFA5	±2.0	±0.7	+1.0
LAFA6			0
LAFA10			+2.0
LAFA12			0

Teile-nummer		L	1mm-Schritte	T	Maß T Toleranz	A	B	r ₁	r ₂	Stückpreis					
Ausführung	Nr.									L30-49	L50-99	L100-149	L150-199	L200-249	L250-300
LAFS (EN 1.0038 Äquivalent)	9	30-300	9	±0.6	90	75	8.5	6							
	9A	50-300		±0.7	125	75	10	7	-						
	12	50-300		±0.8	125	75	10	7	-						
	15	100-300		±0.8	150	100	12	8.5	-	-					
LAFA (EN AW-6063 Äquivalent)	5	30-300	5	±0.27	75	50	5	2.5							
	6		6		90	60	9	4.5							
	10		10		75	50	-	-							
	12		12		125	75	10	7	-						

☎

Teile-nummer - L

LAFS12 - 200