


Zubehör für Koordinatentische

Werkzeugplatten, Knopfaufsätze, Verlängerungsaufsätze

Merkmale: Tische und Halter sind vereinheitlicht, um an einem Isolator befestigt zu werden. Gewindebohrungen M4 und M6 sind wählbar. (Lochabstand: 25mm)



BBA



* Befestigungsbohrungen für M6-Schrauben mit einer 100mm Steigung sind mittig auf den Platten angebracht.

M Werkstoff Aluminiumlegierung
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Teilenummer Ausführung	M	A	B	Zeichnung	Gewindebohrungen	T	E	F	Stückpreis 1~10 Stk.
BBA	4	120	120	①	21	10	10	10	
		150	150		45	10	25	25	
		200	200	②	31	10	25	25	
	6	120	200	③	51	10	10	25	
		150	120		73	10	25	25	
		200	300						

* Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



Teilenummer
Ausführung
M - A - B

BBA 4 - 120 - 200

Merkmale: Ø13 Mikrometerschraube oder Einstellschraube kann durch Installation des Knopfaufsatzes vergrößert werden.

■Knopfaufsätze RoHS10

HDCVR13



* Verfügbar als Set von 3.

■Knopfaufsätze RoHS10

HDCVR13



M Werkstoff: ABS-Kunststoff (schwarz)

ex Example



† Zu einer Bestellung gehören drei Stück Knopfaufsätze (HDCVR13).

Teilenummer Ausführung	Stückpreis Nr.
HDCVR 13	1~10 Stk.

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Merkmale: Der Ø15 des Knopfes wird durch Installation des Aufsatzes vergrößert. Geeignete Tische siehe die folgende Tabelle.

■Knopfaufsätze RoHS10


HDCVR15



* Verfügbar als Set von 3.

■Knopfaufsätze RoHS10

HDCVR15



M Werkstoff Aluminiumlegierung

S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Teilenummer Ausführung	Stückpreis Nr.
HDCVR 15	1~10 Stk.

XWG (S.1904), XYWG (S.1939), ZWG (S.1954), XLWG (S.1908), ZLWG (S.1956), XSP (S.1904), XDTS (S.1903), XYDTS (S.1938), ZDTS (S.1953), XDTLS (S.1907), ZDTLS (S.1955) (Knopf Ø15)

* Drei Knopfaufsätze (HDCVR15) pro bestelltem Paket.

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer Ausführung	Stückpreis Nr.
HDCVR 15	1~10 Stk.

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Merkmale: Vorschubschraube mit Ø12, Mikrometerschraube und Einstellschraube beide mit Ø13 können verlängert werden.


■Verlängerungsaufsätze

HDEXT L50




RoHS10


Abschnitt A-A



Abschnitt A-A



Abschnitt A-A



M Werkstoff: EN AW-2017 äquivalent

S Oberflächenbehandlung: klar eloxiert

A Zubehör: Montageschraube MSSK3-3 (2 Stk.)

Teilenummer Ausführung	Nr.	L	Passende Knöpfe	Knopf Außen-Ø	V	l	l1	Stückpreis 1~10 Stk.
HDEXT	12	50	Ø12	Ø20	12.3	16	8	
		65		Ø26				
		80						
	13	50	Ø13	Ø20	13.3	14	7	
		65		Ø26				
		80						

Teilenummer Ausführung	Teilenummer
HDEXT12-65	

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.