


L-Winkel

Gefräste Flächen, äußere Ecke rechtwinklig grob, Maß konfigurierbar



RoHS 10

Ausführung	Werkstoff
LASR	EN 1.0038 Äquivalent
LAAR	Serie Aluminiumlegierung 6000
LAUR	EN 1.4301 Äquivalent



Maß T	Lange Seiten von Maß A und B	Rechtwinkligkeit k
5, 6	20~75	0.2
8	50~75	0.35
10	25~75	0.2
	76~100	0.3
	101~125	0.35

Teile-nummer		A	B	L	Stückpreis					
Ausführung	T				Min. L ~ 50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LASR (EN 1.0038 Äquivalent)	5 6	25~50	25~50	25~300						
		51~75								
	10	25~50	30~50							
		51~75								
		76~100								
		51~75								
		76~100	51~75							
		101~125								
		76~100								
		101~125			76~100					
		101~125	101~125							

Teile-nummer		A	B	L	Stückpreis					
Ausführung	T				Min. L ~ 50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAAR (Serie Alumi- niumlegierung 6000)	5	20~50	20~50	25~300						
		51~75								
		51~75			51~75					
	6	30~50	30~50							
		51~75								
	10	50	30~50							
		51~75								
		76~100								
		51~75	51~75							
		76~100								
		76~100	76~100							

Teile-nummer		A	B	L	Stückpreis					
Ausführung	T				Min. L ~ 50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAUR (EN 1.4301 Äquivalent)	5	20~60	25~50	25~300						
	6	60~75	25~50							
			51~75							
	8	50	50							
		51~75	51~75							

Ordering Example: Teile-nummer - A - B - L
LASR10 - A100 - B100 - L300

Alterations: Teile-nummer - A - B - L - (CKC, CCA, CCB - usw.)
LASR10 - A100 - B50 - L50 - CKC

Optionen	Eckausschnitt		Seitliche Rechtwinkligkeit garantiert	
Opt.-Nr.	CCA, CCB, CCC, CCD		CKC	
Spez.	Es kann jede Ecke beschnitten werden. 1 ≤ Eckausschnitt ≤ 30: 1mm-Schritte Bestellnr. (Beisp.) Bei Beschnitt von A und D mit C5 → CCA5-CCD5		Maß L beidseitig rechtwinklig an Fläche A angepasst. Bestellnr. CKC	

L-Winkel


Gefräst, im Innern nicht gefräst, äußere Ecke rechtwinklig, Maß konfigurierbar



RoHS 10

Ausführung	Werkstoff
LSS	EN 1.0038 Äquivalent
LSA	Aluminium Legierung Serie 6000

✓ Bereiche und EN 1.0038 Äquivalent Artikel sind sandgestrahlt.



Teile-nummer		T	Toleranz t	1mm-Schritte		
Ausführung				A	B	L
LSS	5	±0.5	±0.5	25~75	25~75	25~300
	6			25~125	25~125	
	10	±1.0	±1.0	101~150	101~150	50~300
	12			151~175	151~175	
	15					
LSA	5	±0.5	±0.5	25~75	25~75	25~300
	6			25~125	25~125	
	10	±1.0	±1.0	101~125	101~125	51~300
	12					

Lange Seiten von Maß A und B	Rechtwinkligkeit k
25~80	max. 0.05
81~150	max. 0.10
151~175	max. 0.15

Lange Seiten von Maß A und B	T	R	
25~60	5	LSS	LSA
61~75		8.5~10	max. 1
76~100			
101~125	6		max. 2
126~150			
151~175			
176~200	10		max. 2
201~250			
251~300			
301~350	12		max. 2
351~400			
401~450			
451~500	15		max. 2
501~550			
551~600			

Teile- nummer	A	B	Stückpreis																						
			LSS5, LSS6						LSS10						LSS12						LSS15				
			L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L50-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300
LSS5 LSS6 LSS10 LSS12 LSS15	25-50	25-50														-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51-75																-	-	-	-	-	-	-	-	
	76-100		-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
	101-125		-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	
	25-50	51-75															-	-	-	-	-	-	-	-	
	51-75																-	-	-	-	-	-	-		
	76-100		-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-		
	101-125		-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-		
	25-50	76-100			-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
	51-75				-	-	-										-	-	-	-	-	-	-		
	76-100		-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-		
	101-125		-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-		
	25-50	101-125	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
	51-75		-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-		
	76-100		-	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-		
101-125	-		-	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-			
126-150	126-150	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		
101-125		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-			
126-150		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
151-175		151-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Teile- nummer	A	B	Stückpreis																
			LSA5, LSA6						LSA10						LSA12				
			L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300
LSA5 LSA6 LSA10 LSA12	25-50	25-50														-	-	-	-
	51-75															-	-	-	-
	76-100		-	-	-	-	-	-								-	-	-	-
	25-50	51-75														-	-	-	-
	51-75															-	-	-	-
	76-100		-	-	-	-	-	-								-	-	-	-
	25-50	76-100	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-
	51-75		-	-	-	-	-	-								-	-	-	-
	76-100		-	-	-	-	-	-								-	-	-	-
	101-125	101-125	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-

Ordering Example: Teile-nummer - A - B - L
LSS5 - A25 - B25 - L100

Alterations: Teile-nummer - A - B - L - (CKC, CCA, CCB - usw.)
LSS10 - A100 - B50 - L200 - CKC

	Eckausschnitt	Seitliche Rechtwinkligkeit garantiert										
Optionen												
Opt.-Nr.	CCA, CCB, CCC, CCD	CKC										
Spez.	Es kann jede Ecke beschnitten werden. 1 ≤ Eckausschnitt ≤ 30: 1mm-Schritte Bestellnr. (Beisp.) Bei Beschnitt von A und D mit C5→CCA5-CCD5 <table><tr><td>1mm-Schritte</td><td>Stückpreis</td></tr><tr><td>1 ~ 3</td><td></td></tr><tr><td>4 ~ 10</td><td></td></tr><tr><td>11 ~ 20</td><td></td></tr><tr><td>21 ~ 30</td><td></td></tr></table>	1mm-Schritte	Stückpreis	1 ~ 3		4 ~ 10		11 ~ 20		21 ~ 30		Maß L beidseitig rechtwinklig an Fläche A angepasst. Bestellnr. CKC
1mm-Schritte	Stückpreis											
1 ~ 3												
4 ~ 10												
11 ~ 20												
21 ~ 30												