

Spanngelenke zur Feinjustierung/Messuhrenhalter

 Für Armsets, S.2034


MGNBS (Nr.20)



⚠ Aufgrund der rauen Lackierung beträgt die Toleranz von Maß B $^{+1.5}_0$.
⚠ Keine magnetischen Objekte befestigen.

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen

KSHL D12, 16, 20



! Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen

MGNBSH




Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen

MGNBSD




Bei äußerer Darstellung muss es den menschlichen Gesichtszügen Deins blick in HOC sein




 Ordering Example
 Teilenummer - D1
 MGNBS80
 KSHL12
 MGNBSH12 - 8
 MGNBSD

MGNBSK

Artikelbezeichnungen		MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	AZubehör
Grundkörper des Spanngelenks		EN 1.0715 Äquiv.	Schwarz brüniert	Reduzierstück, 1 Stk
Aufsatz	Ø10	EN 1.1525 Äquiv.	Schwarz brüniert	(Für Übergang von Ø10 auf Ø6)
	Ø6	EN 1.0715 Äquiv.	Schwarz brüniert	
	Knopf	ABS	-	





EX Example



Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen

■ Messuhrenhalter

Artikelbezeichnungen	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	
		Knopf	Spannhülse
Messuhrenhalter	JIS-SUP6 (Federstahl)	Verchromung	sandgestrahlt



Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen

