

Arretierbolzen

Mit Feingewinde/mit Regelgewinde- Ausführung -



Ordering
Example

Teilenummer (Ausführung-M)
PXAS10


Feingewinde




Schrau- be	Ausführung		Knopf	Korpus		Stift		Feder	(Sicherungsmutter)	
	Nicht offen arretierbar	offen arretierbar	M Material	M Material	S Oberflächenbehandlung	M Material	H Härte	S Oberflächenbehandlung	M Material	M Material
Feinge- winde	PXAS	PXYAS	Nylon 6 (Matt schwarz)	EN 1.0736 Äquivalent	Brüniert	EN 1.1191 Äquivalent	50-60HRC	Brüniert	Federstahl (JIS-SWP)-B	-
	PXKS	PXYKS		EN 1.4305 Äquivalent	-	EN 1.4305 Äquivalent	-	Vernickelt	EN 1.1191 Äquivalent	Brüniert
	SXPAS	SXYAS							EN 1.4301 Äquiv.	-
	SXPKS	SXYKS							EN 1.4305 Äquivalent	-

- Nicht offen arretierbar -

Feingewinde Mit Sicherungsmutter



- Offen arretierbar -
Feingewinde Mit Sicherungsmutter



- Eigenschaften:
- Geeignet zur Feineinstellung von überstehenden Stiften.
 - Präzisere Ausrichtung möglich im Vergleich zu Standardgewinde.

*Die Mutter kann am Absatz nicht vollständig angezogen werden.

Feingewinde

Teilenummer		Steigung (Feingewinde)	D	D ₁	B	S	R	L		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Sw ₁	Sw ₂	Last (N)				
Ausführung	M							Nicht offen arretierbar	offen arretierbar							PXAS/PXYAS PKXS/PXYKS		SXPAS/SXYAS SXPKS/SXYKS		
																min.	max.	min.	max.	
(Nicht offen arretierbar)	(Offen arretierbar)	10	1.0	21	13.8	5	5	5	45	51	17	5	15	5	12	17	7	17	6	15
PXAS	PXYAS	12	1.5	25	16.2	6	6	6	54.5	61	20	6	17	6	14	19	10	24	9	21
PXKS	PXYKS	16	1.5	31	21.9	8	8	8	69	75.5	26	8	23	8	19	24	11	30	10	26
SXPAS	SXYAS																			
SXPKS	SXYKS																			

kg=Nx0.101972


Regelgewinde




Schrau- be	Ausführung		Knopf	Korpus		Stift		Feder	(Sicherungsmutter)	
	Nicht offen arretierbar	offen arretierbar	M Material	M Material	S Oberflächenbehandlung	M Material	H Härte	S Oberflächenbehandlung	M Material	M Material
Regel- gewin- de	PMXAS	PMXYAS	Nylon 6 (Matt schwarz)	EN 1.0736 Äquivalent	Brüniert	EN 1.1191 Äquivalent	50-60HRC	Brüniert	Federstahl (JIS-SWP)-B	-
	PMXKS	PMXYKS		EN 1.4305 Äquivalent	-	EN 1.4305 Äquivalent	-	Vernickelt	EN 1.1191 Äquivalent	Brüniert
	SMXAS	SMXYAS							EN 1.4301 Äquiv.	-
	SMXKS	SMXYKS							EN 1.4305 Äquivalent	-

- Nicht offen arretierbar -

Regelgewinde Mit Sicherungsmutter



- Offen arretierbar -
Regelgewinde Mit Sicherungsmutter



M	Zulässiges Anzugsmoment (Nm)
6	1.5
8	9
10	20
12	25

⚠ Da diese Ausführung ein dünnes Gewinde hat, darauf achten, dass die Anzugsmomente, die in der Tabelle oben aufgeführt sind, nicht überschritten werden. in the table above.

*Die Mutter kann am Absatz nicht vollständig angezogen werden.

Regelgewinde

Teilenummer		Steigung (Feingewinde)	D	D ₁	B	S	E	L		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	Sw ₁	Sw ₂	Last (N)				
Ausführung	M							Nicht offen arretierbar	offen arretierbar								PMXAS/PMXYAS PMXKS/PMXYKS		SMXAS/SMXYAS SMXKS/SMXYKS		
																	min.	max.	min.	max.	
(Nicht offen arretierbar)	(Offen arretierbar)	6	1.0	12	6.9	4	4	1.5	30.5	33	12	4.5	10	3.2	7	6	10	3	11	3	11
PMXAS	PMXYAS	8	1.25	16	9.2	5	5	1.5	40	43.5	16	6	14	4	9.7	8	13	5	24	5	23
PMXKS	PMXYKS	10	1.5	18	11.5	6	6	1.5	49	52	20	7.5	18	5	10.5	10	16	5	21	6	21
SMXAS	SMXYAS	12	1.75	21	13.9	8	8	1.5	59	63.5	24	9	22	6	13.5	12	18	6	22	6	22
SMXKS	SMXYKS																				

kg=Nx0.101972