

Halterungen für Sensor mit Sockeln

Kunststoffsockel/Blechsockel

Halterkomponenten für Sensor mit Sockeln

Rohrwellen/Sockel/Halterungen/Kunststoffklemmstücke/flexibel Klemmstücke

Eigenschaften: Die Sensoren können direkt nach dem Kauf montiert werden, da Sockel, Rohrwellen und Halterungen bereits im Set enthalten sind.

Kunststoffsockel
1 Rohrwellen

2 Rohrwellen

SENJ
GSENJ (Kalibriertes Rohr)

① Anzahl Rohrwellen (1, 2)

③ Halterung (A, T, Y)

② Ständer (G, S)

Werkstoff: Sockel: Polyamid
Rohr: EN 1.4301 Äquiv.

Bei Auswahl einer 2-Wellen-Konfiguration ist SENJK (Klemmstück für Sensor auf der rechten Seite) enthalten.

Detaillierte Maße zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den Zeichnungen auf der nächsten Seite.

① Anzahl der Rohrwellen

1

② Sockel

G (Flache Befestigung)

S (Seitliche Befestigung)

③ Halterung

T (Parallele Wellenbefestigung)

Y (Senkrechte Wellenbefestigung)

Teilenummer		L		Sockel		Halterung		Stückpreis									
Ausführung	Anzahl der Rohrwellen	Auswahl		Auswahl		Auswahl		Sockel G (Flache Befestigung)		Sockel S (Seitliche Befestigung)		Halterung T (Parallele Wellenbefestigung)		Halterung Y (Senkrechte Wellenbefestigung)		Halterung A (Senkrechte Wellenbefestigung/Drehung der Spitze)	
SENJ	1	100 150 200 250 300		G (Flache Befestigung)		T (Parallele Wellenbefestigung)		L100	L150	L200	L250	L300	L100	L150	L200	L250	L300
GSENJ	2	100 150 200 250 300		S (Seitliche Befestigung)		Y (Senkrechte Wellenbefestigung)											

Sockel in Blechdurchführung
1 Rohrwellen

2 Rohrwellen

SENR
GSENR (Kalibriertes Rohr)

① Anzahl Rohrwellen (1, 2)

③ Halterung (A, T, Y)

② Sockel (G, S)

Werkstoff: Sockel, Rohrwellen: EN 1.4301 Äquiv.

Wenn die 2-Wellen-Konfiguration ausgewählt wird, ist FLYS12-12 (nächste Seite) enthalten.

Detaillierte Maße zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den Zeichnungen auf der nächsten Seite.

① Anzahl der Rohrwellen

1

② Sockel

G (Flache Befestigung)

S (Seitliche Befestigung)

③ Halterung

T (Parallele Wellenbefestigung)

Y (Senkrechte Wellenbefestigung)

Teilenummer		L		Sockel		Halterung		Stückpreis									
Ausführung	Anzahl der Rohrwellen	Auswahl		Auswahl		Auswahl		Sockel G (Flache Befestigung)		Sockel S (Seitliche Befestigung)		Halterung T (Parallele Wellenbefestigung)		Halterung Y (Senkrechte Wellenbefestigung)		Halterung A (Senkrechte Wellenbefestigung/Drehung der Spitze)	
SENR	1	100 150 200 250 300		G (Flache Befestigung)		T (Parallele Wellenbefestigung)		L100	L150	L200	L250	L300	L100	L150	L200	L250	L300
GSENR	2	100 150 200 250 300		S (Seitliche Befestigung)		Y (Senkrechte Wellenbefestigung)											

Ordering Example

Teilenummer - L - Sockel - Halterung

GSENJ 2 - 100 - S - A

SENR 1 - 150 - G - Y

Example

Foto Sensor

Optische Achse

Werkstück

Rohr zur Befestigung des Sensorrohrs für die Montage eines Sensors mit Skala

Kunststoffsockel - Flache Befestigung/seitliche Befestigung

Blechsockel - Flache Befestigung/seitliche Befestigung

Kunststoffhalterungen - Senkrechte Wellenbefestigung/Drehung der Spitze

Blechhalterungen - Parallele Wellenbefestigung/senkrechte Wellenbefestigung

Kunststoffklemmstücke

SENJG (Flache Befestigung)

SENJS (Seitenbefestigung)

SENRG (Flache Befestigung)

SENRS (Seitenbefestigung)

SENJA

SENRT (Parallele Wellenbefestigung)

SENRY (Senkrechte Wellenbefestigung)

SENJK

Flexible Klemmen

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Zubehör: M5-Mutter 1 Stk. Schraube (chromatiert (III-wertig)) SENJG: M5-15 1 Stk. SENJS: M5-12 1 Stk.

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Zubehör: M5-Mutter 2 Stk. Spezialmutter 1 Stk. Schraube (chromatiert (III-wertig)) SENRG: M5-30 1 Stk. SENRS: M5-25 1 Stk.

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Zubehör: Spezialmutter 1 Stk. Schraube (chromatiert (III-wertig)) M5-23 1 Stk. SENJA: M5-15 1 Stk.

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Zubehör: Spezialmutter 1 Stk. Schraube (chromatiert (III-wertig)) M5-23 1 Stk. SENRT: M5-23 1 Stk. SENRY: M5-23 1 Stk. SENJK: M5-12 2 Stk.

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Zubehör: M6-Schweißmutter 1 Stk. Innensechskantschraube M6x40 1 Stk.

Teile-nummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Ordering Example	Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Ordering Example
SENJK	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 50 Stk.	SENJK	FLYS12-12			FLYS12-12