


DIN-Schienen


Einfache Halterungen/Montageplatten

Eigenschaften: DIN-Schienen zur Befestigung der Verstärker für Fasersensor oder Bedienfelder.




Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Teilenummer		
		Montage-Oberfläche 27mm		Montage-Oberfläche 31mm
		Für M4	Für M5	
EN AW-6063-T5 Äquiv.	Klar eloxiert	DNR274	DNR314	DNR315


DNR274



DNR314



DNR315



⚠ Kopf und Innenflächen nicht eloxiert.
⚠ Es verbleiben Grate auf der Innenseite der Montagebohrungen.

⚠ Schienen mit L=100, 150 und 200 werden an willkürlichen Bohrungspositionen geschnitten. Daher gelten die in der Abbildung gezeigten Maße von der Stirnseite nur bei L=1000.


Ordering Example

Teilenummer - L

DNR274 - 150

DNR315 - 1000

Example




Verstärker für Fasersensor

DNR274


Zur Montage eines Verstärkers für optischen Fasersensor geeignet.

Teilenummer	L auswählen	DNR274, 314			DNR315	
		Stückpreis	Mengen-Rabatt		Stückpreis	Mengen-Rabatt
		1 ~ 9 Stk.	10 ~ 29 Stk.	30 ~ 50 Stk.	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 50 Stk.
DNR274 DNR314 DNR315	100					
	150					
	200					
	1000					


Einfache Halterungen



EYST



EYSTE



RoHS 10


Werkstoff: EN 1.0330 Äquiv. S Oberflächenbehandlung: Chromatiert (III-wertig)

Ordering Example

Teilenummer

EYST

Example



Schalter usw.


Kann an beliebigen Positionen gebogen werden.

Teilenummer	Anzahl der Montagebohrungen	Stückpreis
EYST	15	
EYSTE	7	


Montageplatten




ETB3



ETB6



ETB12




Werkstoff: C36048E-F S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Ordering Example

Teilenummer - M

ETB3 - 4

Example



Teile-nummer	M	d	Stückpreis		
			ETB3	ETB6	ETB12
ETB3	4	4.5			
ETB6	5	5.5			
ETB12	6	6.6			