

Positionierungsschalter

Standard/L-Form

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, **S.2095**

Standard
(IP65)

RoHS10

MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (mit LED)

MSTKD-A N-MSTKD-AD (mit LED)

MSTKD-C N-MSTKD-CD (mit LED)

MSTKD-H N-MSTKD-HD (mit LED)

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

•Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Ausführung	Kontaktstück	Grundkörper	Kabel
MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
MSTKD-A N-MSTKD-AD	EN 1.4029 Äquiv.	45~50HRC	ABS-Kunststoff
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL	EN 1.4305 Äquiv.	EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7
MSTKD-C N-MSTKD-CD			
MSTKD-H N-MSTKD-HD			

Teilenummer	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	MSTKD-ASL, A, C, H		N-MSTKD-ASDL, AD, CD, HD	
					Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL	2.0	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	1 ~ 9 Stk.	10-20	1 ~ 9 Stk.	10-20
MSTKD-A N-MSTKD-AD	2.8							
MSTKD-C N-MSTKD-CD								
MSTKD-H N-MSTKD-HD								

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.
Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, **S.2095**

L-Form
(IP65)

RoHS10

N-MSTKG-A (mit LED)
N-MSTKG-C (mit LED)

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

•Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.
•Beachten Sie, dass die Kabeleingänge nicht gebogen oder verdreht werden sollten.

Ausführung	Kontaktstück	Grundkörper	Kabel
MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
N-MSTKG-A	EN 1.4029 Äquiv.	45~50HRC	ABS-Kunststoff
N-MSTKG-C	EN 1.4305 Äquiv.	EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7

Teilenummer	D	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	Stückpreis	Mengen-Rabatt
N-MSTKG-A	5	2.8	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	1 ~ 9 Stk.	10~20
N-MSTKG-C	6						

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.



Positionierungsschalter

Schraubenausführung/Schraubenausführung mit langem Hub/L-förmige Schraube

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, **S.2095**

Schraubenausführung
(IP65)

RoHS10

MSTKD-JL N-MSTKD-JDL (mit LED)

MSTKD-B N-MSTKD-BD (mit LED)

MSTKD-BF N-MSTKD-BFD (mit LED)

MSTKD-BB N-MSTKD-BBD (mit LED)

N-MSTKD-ED (mit LED)

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

•Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Kontaktstück	Grundkörper	Kabel	Zubehör
MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
EN 1.4029 Äquiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7
			Sechskantmutter 2 Stk.
			M5: Dicke 2.4, Innensechskant 7 - M6: Dicke 3.2, Innensechskant 8 - M8: Dicke 3.2, Innensechskant 10

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.
Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, **S.2095**

Ausführung mit langem Hub
(IP65)

RoHS10

MSTKD-EL N-MSTKD-ELD (mit LED)

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

•Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Kontaktstück	Gewinde	Kabel	Zubehör
MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
EN 1.4029 Äquiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7
			Sechskantmutter 2 Stk. (Dicke 3.2, Innensechskant 10)

Teilenummer	MxP (Feingewinde)	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	MSTKD-EL		N-MSTKD-ELD	
						Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
MSTKD-EL N-MSTKD-ELD	8x0.75	5	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	1 ~ 9 Stk.	10~19	1 ~ 9 Stk.	10~20

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.
Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb, **S.2095**

L-förmige Schraube
(IP65)

RoHS10

N-MSTKG-B (mit LED)
MSTKG-F (mit LED)

Das zu erkennende Objekt muss gerade gegen den Schalter geführt werden. (Neigungstoleranz ±3°)

•Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.
•Beachten Sie, dass die Kabeleingänge nicht gebogen oder verdreht werden sollten.

Kontaktstück	Grundkörper	Kabel	Zubehör
MWerkstoff	Härte	MWerkstoff	
EN 1.4029 Äquiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Äquiv.	Kabel 3m, 2-adrig, ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7
			Sechskantmutter 2 Stk. (M6: Dicke 3.2, Innensechskant 8, M8: Dicke 3.2, Innensechskant 10)

Teilenummer	MxP (Feingewinde)	Hub	Arbeitspunkt	Kontaktkraft N	Kontaktlogik	Stückpreis	Mengen-Rabatt
N-MSTKG-B	M6x0.75	2.8	0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)	1	NO (Schließer)	1 ~ 9 Stk.	10~20
MSTKG-F	M8x0.75						

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.