



Klemmstücke, extra kompakt

Vertikale/Parallele Gewindebohrungen mit Flügelknöpfen/Vertikale/Parallele Gewindebohrungen

Eigenschaften: Preisgünstige und kompakte Klemmstücke mit Gewindebohrung. Flügel schraube zur einfachen Umrüstung.

Vertikale/Parallele Gewindebohrungen mit Flügelknöpfen




Teilenummer																Stückpreis	
Ausführung	DH7	B	L	L1	L2	r	H	m1	f	P	P1	W	d2	m	Flügel schraube	Vertikale Gewindebohrungen	Parallele Gewindebohrungen
Vertikale Gewindebohrungen	6	10	21.5	10.5	11	5	8	M2.6	4	5	6.5	1	3.5	M3	E	AMNCC	AQMCC, AQMWC
Parallele Gewindebohrungen	8	12	25	11	14	6	10	M3	5	6	7				18	10.5	
	10	16	29.5	13.5	16	8	11	M4	6	8	8.5						
	12	18	32	14	18	9	13	M4	6	8	9	1.5	4.5	M4			
	15	22	41	18	23	11	17	M5	8	12	12		5.5	M5	28	15	

Die Werte für Toleranz und Rechtwinkigkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen. Die Flügelmutter erst festziehen, wenn die Welle in Teil D eingesetzt ist.

Ordering Example
Teilenummer
AQMWC10

Vertikale Gewindebohrungen/Parallele Gewindebohrungen



Teilenummer																	Stückpreis			
Ausführung		DH7	B	L	L1	L2	r	H	m1	f	P	P1	W	m	d1	d2	S	Vertikale Gewindebohrungen	Parallele Gewindebohrungen	
Vertikale Gewindebohrungen AMNC AMNW	Parallele Gewindebohrungen AQMC AQMW	6	+0.012 0	10	21.5	10.5	11	5	8	M2.6	4	5	6.5	1	M3	6.5	3.5	3.5	AMNC, AMNW	AQMC, AQMW
		8	+0.015 0	12	25	11	14	6	10	M3	5	6	7		M4	8	4.5	4.5		
		10		16	29.5	13.5	16	8	11	M4	6	8	8.5	1.5						
		12	+0.018 0	18	32	14	18	9	13				9		M5	8	12	12	M5	9.5
		15		22	41	18	23	11	17											

Die Werte für Toleranz und Rechtwinkigkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.


Ordering Example
Teilenummer
AMNC8

Klemmstücke

Vertikale Gewindebohrungen mit Klemmhebel/Parallele Gewindebohrungen mit Klemmhebel

Eigenschaften: Ideal für häufiges Umrüsten. Werkzeugfreie Höhenverstellung dank Klemmhebel.

Vertikale/Parallele Gewindebohrungen mit Klemmhebel



Vertikale Gewindebohrungen, schmale Ausführung

Teilenummer		P	A	B	C1	E	G	H	S1	M1	M	d	Klemmhebel			Stückpreis			
Ausführung	DH7												H1	H2	R	KMKU	MMKU	AMKU	SMKU
KMKU MMKU AMKU SMKU	10	+0.015 0	11	31	16	9	5	9	8	M4	M5	5.5	35	38.5	45				
	12	+0.018 0	13	34		15		10		M5								-	
	15	0	17	45	22	12	20	M6											
	20	+0.021 0	20	52	28	16	22	10	15	16	M6	M6	6.6						
	25		23	58	32	25	18		20										
	30		27	66	38	19	29		21	25									
	35	+0.025 0	30	72	45	22	32	10	24	28	M8	M8	9	45.5	49	63		-	-

Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preislise. Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen.

Parallele Gewindebohrungen, schmale Ausführung

Teilenummer																Stückpreis			
Ausführung	DH7	P	A	B	C1	E	H	S1	M1	M	d	Klemmhebel	H1	H2	R	KQKU	MQKU	AQKU	SQKU
Parallele Gewindebohrungen	10	16	31	16	9	15	9	8	M4	M5	5.5								
	12	18	34			16	10		M5			35	38.5	45					
	15	25	45	22	12	20	12	12	M6	M6	6.6								
	20	30	52	28	16	22	15	16	M6										
	25	33	58	32	19	25	18	20	M8	M8									
	30	37	66	38		29	21	25											
	35	40	72	45	22	32	24	28	M8	M8	9	45.5	49	63					

Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preislise. Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen.

Parallele Gewindebohrungen, Standardausführung

Teilenummer																Stückpreis			
Ausführung	DH7	P	A	B	E	H	S1	M1	M	d	Klemmhebel	H1	H2	R		KQK	MQK	AQK	SQK
Parallele Gewindebohrungen	10	16	32	16	10			M4	M6	6.6		35	38.5	45					
	12	18	35		11		8	M5											
	15	25	47	22	14	12		M6	M8	9	45.5	49	63						
	20	30	54	28	16	16		M6											
	25	33	62	32	29	20	20	M8	M10	11	55	59	78						
	30	37	68	40	31	22	25												
	35	40	77	45	37	26	28	M8	M12	13	67	71	92						

Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preislise. Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen.

Ordering Example
Teilenummer
KMKU20
KQKU25
SQKU15