

Klemmstücke



Langloch/L-Form

■ **Features:** Langlöcher ermöglichen eine Feineinstellung bei der Montage.

■ Langloch

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
KMCU	EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube
MMCUC	EN 1.0038 Äquivalent	Chemisch vernickelt	
AMCU	EN AW-6063 Äquivalent	schwarz eloxiert	
SMCU	EN 1.4301 Äquivalent	-	

6.3 / (6.3 / 1.6 /)



RoHS 10

Teilenummer		Auswahl											Stückpreis		Mitgelieferte		Stückpreis		Mitgelieferte	
Ausführung	DH7	A	B	C	E	F	G	H	K	M	N	S1	d	W	KMCU	AMCU	Schraube	MMCUC	SMCU	Schraube
KMCU MMCUC AMCU SMCU	8	+0.015	42	12	8	14	14	14	8.5	M5	5.5	-	5.5	2			CB5-10, 1 Stk.			SCB5-10, 1 Stk.
	10	0	45	16	9	15	15	15	9.5			-					CB5-15, 1 Stk.			SCB5-15, 1 Stk.
	12	+0.018	49	16	9	16	17	16	10.5			-					CB5-15, 1 Stk.			SCB5-15, 1 Stk.
	15	0	57	22	12	18	21	18	12.5			11					CB5-20, 1 Stk.			SCB5-20, 1 Stk.
	20	+0.021	69	28	16	22	25	22	15.5	M6	6.5	14	6.6				CB6-25, 1 Stk.			SCB6-25, 1 Stk.
	25	0	83	32	19	25	33	25	18.5			16					CB6-30, 1 Stk.			SCB6-30, 1 Stk.
	30	+0.025	95	40	19	29	37	29	21	20		20					CB8-35, 1 Stk.			SCB8-35, 1 Stk.
	35	0	104	45	22	32	40	32	24	23	M8	9	22	9			CB8-40, 1 Stk.			SCB8-40, 1 Stk.


⚠ Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. ⚠ Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

■ L-Form


Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
KLQK	EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube
MLQM	EN 1.0038 Äquivalent	Chemisch vernickelt	
ALQA	EN AW-6063 Äquivalent	schwarz eloxiert	
SLQS	EN 1.4301 Äquivalent	-	

6.3 / (1.6 /)

D10~12



D15~30



■ Mitgelieferte Schraube

D	KLQK ALQA	MLQM SLQS
10	CB5-25, 1 Stk.	SCB5-25, 1 Stk.
12	CB5-30, 1 Stk.	SCB5-30, 1 Stk.
15	CB5-35, 2 Stk.	SCB5-35, 2 Stk.
20	CB6-35, 2 Stk.	SCB6-35, 2 Stk.
25	CB6-35, 2 Stk.	SCB6-35, 2 Stk.
30	CB6-40, 2 Stk.	SCB8-40, 2 Stk.


Teilenummer		A	B	C	E	F	G	H	J	K	M	N	S1	S2	W	Stückpreis				
Ausführung	DH7															KLQK	MLQM	ALQA	SLQS	
KLQK MLQM ALQA SLQS	10	+0.015 0	45	16	16	15	15	15	9	22.5	9.5	M5	5.5	-	-	2				
	12	+0.018 0	49			16	17	16	10	24.5	10.5				-		-			
	15		57	22	22	18	21	18	12	28.5	12.5			11	11					
	20	+0.021 0	69	28	28	22	25	22	15	34.5	15.5	M6	6.5	14	14					
	25		83	32	32	25	33	25	18	41.5	18.5				16		16			
	30	+0.021	95	40	40	29	37	29	21	47.5	20	M8	9	20	20					

⚠ Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts.

⚠ Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Ordering Example
Teilenummer
MMCUC15
KLQK15

ex Example



Drücken und den Abschnitt in L-Form befestigen.

Klemmstücke/Stangenklemmstücke

Spannarm



■ **Eigenschaften:** Montierte Säulen können in Kombination mit Klemmstücken in Drehrichtung angepasst werden.

■ Klemmstücke

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
KLKA	EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube
MKA	EN 1.0038 Äquivalent	Chemisch vernickelt	
ALKA	Aluminiumlegierung, Serie 6000	schwarz eloxiert	
SLKA	EN 1.4301 Äquivalent	-	

⚠ Zubehör: Bei brünierten und schwarz eloxierten Artikeln werden CB-Schrauben mitgeliefert, und bei chemisch vernickelten Artikeln werden SCB-Schrauben mitgeliefert.

6.3 / (6.3 / 1.6 /)



⚠ Ab P=50 kann auf der D1-Stirnfläche eine Zentrierbohrung verbleiben.


RoHS 10

Teilenummer		Auswahl														Mitgelieferte		Stückpreis			
Ausführung	DH7	P	D1g6	A	B	E	H	M	d	d1	Z	S	W	Schraube	KLKA	MKA	ALKA	SLKA			
KLKA MKA ALKA SLKA (D≤30)	8	+0.015	12 30 50	8	-0.005	7	12	10.5	7	M3	3.5	6	3	2	M3-8, 1 Stk.						
	10	0	13 30 50	10	-0.014	9	13	13	9						M4-8, 1 Stk.						
	12	+0.018	19 30 50	12	-0.006	11	15	14.5	10						M4-10, 1 Stk.						
	15	0	19 30 50	15	-0.017	12	19	15	10.5	M4	4.5	7.5	4		M4-15, 1 Stk.						
	20	+0.021	25 50 70	20	-0.007	15	25	17.5	13						M4-20, 1 Stk.						
	25	0	30 50 70	25	-0.020	18	30	21	16						M5-25, 1 Stk.						
	30	+0.025	35 50 70	30	-0.009	21	36	23.5	18.5	M5	5.5	9	5		M5-30, 2 Stk.						
	35	0	40 70 90	35	-0.009	24	40	26.5	21				20		M5-35, 2 Stk.			-			

⚠ SLKA bis Ø 30 verfügbar. ⚠ Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. ⚠ Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Ordering Example
Teilenummer
MKA10
-
P
30

ex Example



■ **Eigenschaften:** Stangenklemmstücke können in Verbindung mit Klemmstücken als Führungsriff verwendet werden.


■ Stangenklemmstücke

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
BCLB	EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube
BCLM	EN 1.0038 Äquivalent	Chemisch vernickelt	
BCLA	EN AW-6063 Äquivalent	schwarz eloxiert	
BCLS	EN 1.4301 Äquivalent	-	

* Mitgelieferte Schraube: Bei brünierten und schwarz eloxierten Artikeln sind Schrauben mit der gleichen Oberflächenbehandlung im Lieferumfang enthalten und bei Edelstahlarbeiten werden Edelstahlschrauben mitgeliefert.

■ Mitgelieferte Schraube

D	Schraubengröße
6	M3-8
8	M4-8
10	M5-10
12	M5-10
13	M5-15
15	M6-15
16	M6-15
20	M6-20



⚠ Ab L=50 kann auf der D1-Stirnfläche eine Zentrierbohrung verbleiben.

RoHS 10

Teilenummer																Stückpreis			
Ausführung	DH7	L Auswahl	B		D1g6	G	E	C	H	M	d	d1	Z	J	BCLB	BCLM	BCLA	BCLS	
BCLB BCLM BCLA BCLS	6	25 40	12	8	-0.005	14	1	1	8	M3	3.4	6.5	3.5	17					
	8		14	10	-0.014	15	1.5		9	M4	4.5	8	4.5	19			-		
	10	30 50	16	12		16	2							22					
	12		18	12	-0.006	17	2.5		11	M5	5.5	9.5	5.5	24					
	13	50 70	20	15	-0.017	17	2.5	11					27						
	15		23	16		19	2.5	12					31			-			
	16		25		20								34			-			
	20		30	20	-0.007 -0.020	20 21	3	2	13 14	M6	6.6	11	6.5	35					

⚠ Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen.

Ordering Example
Teilenummer
BCLB16
-
L
70