


Winkelplatten, Gusseisen, Maß frei wählbar

■ **Eigenschaften:** Bohrungs-Ø wählbar ist auch für Ausführung mit Durchgangsbohrung und Ausführung mit Durchgangsbohrung und Zylinderstiftbohrung verfügbar.




Ausführung	Auswahl der Bohrungsart	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
IK	FB (Keine Bohrung)	EN-JL 1040 Äquivalent	Grundanstrich (Grau)
BIK	D Durchgangsbohrung-Ø vorgefertigt DM (Durchgangsbohrung-Ø wählbar)		Schwarz brüniert
MIK	K Durchgangsbohrung- und Zylinderstiftbohrungs-Ø vorgefertigt KM (Durchgangsbohrung- und Zylinderstiftbohrungs-Ø wählbar)		Chemisch vernickelt
⊗ BIKDM und MIKKM sind nicht wählbar.			
*1 Keine Oberflächenbehandlung an bearbeiteten Oberflächen und Bohrungen.			


■ Bohrungsauswahl FB (Ohne Bohrung)



Teile-nummer	A	Winkelhalterungskörper	Stückpreis
Ausführung	H	W T T1	Ohne Bohrung
Ohne Bohrung	60	40 30 8 6	IKFB BIKFB MIKFB
	70	40 30 8 6	
	80	50S 50 8	
	90	50 100 15 14	
	100	50 50 8	
	150	70 100 15 14	
	200	75 75 15 14	
	250	120 100 18 15	
	300	150 100 18 15	
	350	150 100 18 15	
	400	150 100 18 15	



■ Bohrungsauswahl D, DM (Durchgangsbohrungen)




Teile-nummer	A	Winkelhalterungskörper	Durchgangsbohrung	Stückpreis
Ausführung	H	W T T1	N (Auswahl) B X F Y G	IKD BIKD MIKD IKDM MIKDM
Durchgangsbohrungen	60	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	
	70	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	
	80	50S 50 8 9	30 35 - 55 30	
	90	50 100 15 14 11	70 45 40 45 40	
	100	50 50 8 9	30 35 - 75 60	
	150	70 100 15 14 11	70 45 40 110 70	
	200	75 75 15 14 11	70 50 50 140 90	
	250	120 100 18 15 11	70 50 50 190 100	
	300	150 100 18 15 11	230 100 260 120	
	350	150 100 18 15 11		
	400	150 100 18 15 11		

*2 Für Ausführungen mit frei wählbarem Durchgangsbohrungs-Ø (IKDM und MIKDM) N auswählen.

⊗ Abschnitte ohne spezielle Maße sind wie FB (Ausführung ohne Bohrung).

■ Bohrungsauswahl K, KM (Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen)



Teile-nummer	A	Winkelhalterungskörper	Durchgangsbohrung	Zylinderstiftbohrung	Stückpreis
Ausführung	H	W T T1	N (Auswahl) B X F Y G	DH7 Der Auswahl a h	IKK BIKK MIKK IKKM BIKKM
Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen	60	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	3 - 40	
	70	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	3 - 70	
	80	50S 50 8 9	30 35 - 55 30	6 - 65	
	90	50 100 15 14 11	70 45 40 45 40	10 - 65	
	100	50 50 8 9	30 35 - 75 60	6 - 55	
	150	70 100 15 14 11	70 45 40 110 70	10 - 55	
	200	75 75 15 14 11	70 50 50 140 90	10 - 75	
	250	120 100 18 15 11	70 50 50 190 100	10 - 85	
	300	150 100 18 15 11	230 100 260 120	10 - 235	
	350	150 100 18 15 11		10 - 280	
	400	150 100 18 15 11		10 - 320	

*3 Für Ausführungen mit Durchgangsbohrung und Zylinderstiftbohrung mit frei wählbarem Durchmesser (IKKM und BIKKM) N und Der auswählen.

*4 Wenn A=40, haben die Grundflächen (Seite A) keine Zylinderstiftbohrung.

⊗ Abschnitte ohne spezielle Maße sind wie FB (Ausführung ohne Bohrung).

Ordering Example
Teile-nummer - A - N - D
IKFB350 - 150 - N10 - D8
IKDM100 - 100 - N10 - D8
BIKKM200 - 120 - N12 - D8


Winkelplatten, Aluminium/Edelstahl/Maß vorgefertigt

■ **Merkmale:** Gewichtseinsparung ist gegenüber Gusseisen möglich.




Ausführung	Auswahl der Bohrungsart	Werkstoff
AIK	FB (Keine Bohrung) D (Durchgangsbohrungen) K (Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen)	(W=60) EN AC-42200-T5 Äquivalent (W=100) EN AC-51300-T5 Äquivalent

■ Bohrungsauswahl FB (Ohne Bohrung)



Teile-nummer	A	Winkelhalterungskörper	Stückpreis
Ausführung	H	W T T1	Ohne Bohrung
Ohne Bohrung	60	40 30 8 6	AIKFB
	70	40 30 8 6	
	80	50 50 8	
	90	50 100 15 14	
	100	50 50 8	
	150	70 100 15 14	
	200	75 75 15 14	
	250	120 100 18 15	
	300	150 100 18 15	
	350	150 100 18 15	
	400	150 100 18 15	


■ Bohrungsauswahl D (Durchgangsbohrungen)



Teile-nummer	A	Winkelhalterungskörper	Durchgangsbohrung	Stückpreis
Ausführung	H	W T T1	d B X F Y G	
Durchgangsbohrungen	60	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	
	70	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	
	80	50S 50 8 9	30 35 - 55 30	
	90	50 100 15 14 11	70 45 40 45 40	
	100	50 50 8 9	30 35 - 75 60	
	150	70 100 15 14 11	70 45 40 110 70	
	200	75 75 15 14 11	70 50 50 140 90	
	250	120 100 18 15 11	70 50 50 190 100	
	300	150 100 18 15 11	230 100 260 120	
	350	150 100 18 15 11		
	400	150 100 18 15 11		

⊗ Abschnitte ohne spezielle Maße wie AIKFB (Ohne Bohrung).

■ Bohrungsauswahl K (Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen)



Teile-nummer	A	Winkelhalterungskörper	Durchgangsbohrung	Zylinderstiftbohrung	Stückpreis
Ausführung	H	W T T1	d B X F Y G	DH7 a h	
Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen	60	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	3 - 40	
	70	40 30 8 6 3.5 -	20 15 15 30 20	3 - 70	
	80	50S 50 8 9	30 35 - 55 30	6 - 65	
	90	50 100 15 14 11	70 45 40 45 40	10 - 65	
	100	50 50 8 9	30 35 - 75 60	6 - 55	
	150	70 100 15 14 11	70 45 40 110 70	10 - 55	
	200	75 75 15 14 11	70 50 50 140 90	10 - 75	
	250	120 100 18 15 11	70 50 50 190 100	10 - 85	
	300	150 100 18 15 11	230 100 260 120	10 - 235	
	350	150 100 18 15 11		10 - 280	
	400	150 100 18 15 11		10 - 320	

⊗ Abschnitte ohne spezielle Maße wie AIKFB (Ohne Bohrung).

Ordering Example
Teile-nummer - A
AIKFB70 - 60