

Stahlständer, geschweißt

Geformter Stahl

Stahlständer, geschweißt

Geformter Stahl, konfigurierbare Höhe

Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Ohne Bohrung	Bohrungsposition konfigurierbar		
YSSTC	YSCT	EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert
YSSTB	YSST		
YSSTM	YSMT		
-	YSFT		

RoHS10

Ø30 Bohrung ist typisch für die Ausführung ohne Bohrung und die Ausführung mit konfigurierbarer Bohrungsposition. *Toleranz gilt für D_{H7} Zylinderstiftbohrungen.

Ohne Bohrung

Teile-nummer	Ausführung	A	B	H Auswahl	T	T ₁	E	t	S	Stückpreis																				
										YSSTC			YSSTB			YSSTM														
										H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300									
YSSTC YSSTB YSSTM	100	100	100	100	10	9	50	3.2	22																					
			120	150																										
			150	200																										
			125	250																										
			150	300																										
	200	200			14	12																								

Bohrungsposition konfigurierbar

Teile-nummer	Ausführung	A	B	H Auswahl	1mm-Schritte		T	T ₁	E	t	S	F ₁	G ₁	M	N	Stückpreis																																
					G	F										YSCT			YSST			YSMT			YSFT																							
																H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300																	
YSCT YSST YSMT YSFT	100	100	100	100	30-80	10	9	50	3.2	22	80	100	110	M10	11																																	
			120	150	30-100											70-80																																
			150	200	30-130																																											
			125	250	30-100											95-100																																
			150	300	35-120											95-120																																
	200	200	35-170	120-170			14	12																																								

Ordering Example: Teile-nummer - B - H - G - F - M - N

Example: YSSTB100 - B150 - H300 - G100 - F95

Alterations Example: Teile-nummer - B - H - G - F - M - N - (HKC)

Example: YSST150 - B150 - H200 - G100 - F95 - HKC

Option	Opt.-Nr.	Spez.
	HKC	Änderung der Toleranz von Maß H auf H±0.05. Bestellnr. HKC

Eigenschaften: Wenn der Abstand der Befestigungsbohrung nicht mit der vorgefertigten Höhe/dem vorgefertigten Maß links übereinstimmt, sind folgende Spezifikationen verfügbar.

Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Ohne Bohrung	Bohrungsposition konfigurierbar		
YSCFT	YSCT	EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert
YSSFT	YSST		
YSMFT	YSMT		
-	YSFT		

RoHS10

*Toleranz gilt für D_{H7}.

Teile-nummer	Ausführung	A	B	1mm-Schritte			Auswahl		T	T ₁	E	t	S	F ₁	G ₁													
				H	G	F	M (Innengewinde)	N (Durchgangsbohrung)																				
YSCFT YSSFT YSMFT	100	100	100	100-300	30-80	70-80	8	9	10	9	50	3.2	22	80	100													
			120		30-100																							
			150		30-130																							
			125		30-100											95-100												
			150		30-120											95-120												
	200	200			30-170	120-170			14	12	100	4.5	44	160	160													

Ordering Example: Teile-nummer - B - H - G - F - M - N

Example: YSCFT100 - B150 - H251 - G80 - F74 - M8 - N11

Alterations Example: Teile-nummer - B - H - G - F - M - N - (HKC)

Example: YSCFT100 - B150 - H251 - G80 - F74 - M8 - N11 - HKC

Option	Opt.-Nr.	Spez.
	HKC	Änderung der Toleranz von Maß H auf H±0.05. Bestellnr. HKC

A	B	H 1mm-Schritte	Stückpreis		
			YSCFT	YSSFT	YSMFT
100	100	100-150			
		151-200			
		201-250			
		251-300			
		100-150			
100	120	151-200			
		201-250			
		251-300			
		100-150			
		151-200			
100	150	201-250			
		251-300			
		100-150			
		151-200			
		201-250			
100	120	251-300			
		100-150			
		151-200			
		201-250			
		251-300			
100	150	100-150			
		151-200			
		201-250			
		251-300			
		100-150			
100	200	151-200			
		201-250			
		251-300			
		100-150			
		151-200			