

Geschweißte, dünnwandige Zierrohre/Gezogene Zierrohre

Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent / Kohlenstoffstahl, EN CW508L Äquivalent, EN AW-6063 Äquivalent

Dünnwandige Zierrohre aus rostfreiem Stahl mit Boden/Dünnwandige Zierrohre aus rostfreiem Stahl mit Boden

Präzisions-Innen-Ø / Außen-Ø

■ Geschweißte, dünnwandige Zierrohre



RoHS 10

■ Gezogene Zierrohre



RoHS 10


Ausführung	Zierrohr	Werkstoff
PIPD	Geschweißtes Rohr	EN 1.4301 Äquivalent
PIPC	Gezogenes Kohlenstoffstahl	EN 1.4301 Äquivalent
PIPG	Zierrohr	EN CW508L Äquivalent
PIPA		EN AW-6063 Äquivalent

⚠ PIPA ist bei D≥10 ein extrudierter Werkstoff.
⚠ Der für PIPC verwendete Werkstoff variiert je nach Durchmesser. (Siehe Tabelle unten)


Werkstoff	Das Herstellungswerkstoff	D
EN 1.0308 Äquivalent	Warm gezogener Werkstoff	D5, D13
EN 1.0308 Äquivalent	Kalt gezogener Werkstoff	D16, D20
Nachlos kaltgezogenes Stahlrohr	Werkstoff	D6, D8, D10, D12, D15, D25, D30

Toleranz D			Toleranz L		
D	PIPC PIPG PIPD	PIPA	oder mehr oder weniger	Toleranz	
2-6	±0.1	±0.1	10	30	±0.2
8-30	±0.2	±0.4	31	120	±0.3
			121	400	±0.5
			401	1000	±0.8

PIPD



PIPC, PIPG, PIPA




⚠ Zu maximalem Maß L für jedes Maß D, siehe Spezifikationstabelle.

Teile-nummer		L	t	Stückpreis					
Ausführung	D			L10~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
PIPD (EN 1.4301 Äquivalent)	2	10~1000	0.5						
	3								
	4								
	5								
	6								
	8								
	10								
	12								
	15								
	16								
	20								
	25								
	30								
PIPC (Kohlenstoffstahl)	5	10~250	1						
	6								
	8								
	10	10~500	1						
	12								
	13								
	15	10~900	1.5						
	16								
	20								
	25	10~1000	2						
	30								
	30								
PIPG (EN CW508L Äquivalent)	5	10~250	1						
	6								
	8								
	10	10~500	1						
	12								
	13								
	15	10~900	1.5						
	16								
	20								
	25	10~1000	2						
	30								
	30								
PIPA (EN AW-6063 Äquivalent)	5	10~250	1						
	6								
	8								
	10	10~500	1						
	12								
	13								
	15	10~900	1.5						
	16								
	20								
	25	10~1000	2						
	30								
	30								

Ordering Example
Teile-nummer - L
PIPC8 - 450


ex Example



RoHS 10

Ausführung	Werkstoff
SPLS	EN 1.4301 Äquivalent
SPLT	EN 1.4301 Äquivalent (Geglüht)

SPLS: t=0.3, 0.5, 1.0 Auswahl
Nur für SPLT, t=0.5.



L Toleranz für Maß L		
oder mehr	oder weniger	Toleranz
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

Toleranz Maß D		
oder mehr	oder weniger	Toleranz
2	12	0 -0.05
15	30	0 -0.1

Teile-nummer		L	Stückpreis						
Ausführung	D		L10~50	L51~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
SPLS SPLT	t=0.5	10~1000							
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	8								
	10								
	12								
	15								
	16								
	20								
	25								
	30								


⚠ Nur für SPLT, t=0.5.



Ordering Example
Teile-nummer - L
SPLS2A - 500
SPLT4 - 500



Example




[Produktanwendungen]
Wickelwellen für Fotokopierer
Antennen
Für Heizung
Für Rohrleitung
Einspritzdüsen
Zierrohre, usw.
⚠ SPLS ist eine gerade Ausführung und kann für Infusionen oder andere Zwecke verwendet werden.
Weichgeglühter Werkstoff (180 bis 220HV) wird verwendet, so dass SPLT für die obigen Anwendungen gebogen werden kann.



RoHS 10

SPLN



Toleranz Maß D und d	
D	(d)
0.5~2.0	±0.01
2.5~5.0	±0.02

Teile-nummer		L 1mm-Schritte	(d)	Stückpreis		
Ausführung	D			L10~50	L51~100	L101~200
SPLN	0.5	10~200	0.34			
	1		0.7			
	1.5		1.1			
	2		1.6			
	2.5		2.1			
	3		2.6			
	3.5		3.1			
	4		3.6			
	4.5		4.1			
	5		4.6			



Ordering Example
Teile-nummer - L
SPLN2 - 100