


Kautschukdämpfer mit Senkbohrung

vorgefertigte Längen

■brüniert, chemisch vernickelt und EN 1.4301 Äquiv. Hülsen sind auch verfügbar.

L frei wählbar




RoHS 10


Bohrungs-Ø für passende Schraube

Schraubengröße	ohne Hülse		mit Hülse				T
	d1	d2	d3	d4	d5		
M3	6	4	8	5.5	3.5	2	
M4	8	5	9.5	6.5	4.5		
M5	9.5	6	11	8	5.5		
M6	11	7	13	9	6.6		
M8	14	9	15.5	11.5	9	3	
M10	18	11	19	14	11		
M12	20	14	22	17	14		

ohne Hülse



mit Hülse



Toleranz D

D	Toleranz
max. 40	±0.5
50, 60	±0.7

d2, d4, H1, d1 und d3 Toleranz

Maße	Toleranz			
	d2, d4	H1	d1, d3	
max. 30	±0.5	±0.5	±0.5	

Teilenummer		L Auswahl	(M) Passende Schraube	nur Kaut- schuk H ₁	mit Hülse		nur Kautschuk		Stückpreis	Ausführung mit Hülse		Stückpreis
Ausführung	D				H ₂	Passende Hülsen-Nr.	RBZNK RBZCK	RBZUK	RBZSK RBZAK	RBZFK	Brüniert RBZ_K-C	Chemisch vernickelt RBZ_K-M
ohne Hülse RBZNK (Nitrilkautschuk, Shore A70) RBZCK (Chloropren-Kautschuk, Shore A65) RBZUK (Kautschuk niedriger Elastizität (HANENITE® GP-35LE) , Shore A35) RBZSK (Silikonkautschuk, Shore A70) RBZAK (Silikonkautschuk , Shore A50) RBZFK (Fluorkautschuk, Shore A80)	12	12	M3	5	-						-	-
	15	12 15			4	3						
		15 20	M4	7		7	4A					
	20	20 25			5							
		20 25	M5	8	8	6						
	25	20 25								8		
		20 25	M6	10	8	6						
	30	20 25 30								8		
		25 30 40	M8	12	10	10						
	40	30 40								12		
	mit Hülse Kautschukauswahl - Hülsenspez.- Auswahl RBZ ☐ K-C (brüniert) RBZ ☐ K-M (chemisch vernickelt) RBZ ☐ K-S (EN 1.4301 Äquiv.)		30 40 50	M12	15	10	12					
		50	30 40									
		40 50	M10	12	10							
60		30 40								12		
		40 50	M12		12							

⚠D12 ist bei Ausführungen mit Hülse nicht verfügbar. ⚠L≤30 für Kautschuk niedriger Elastizität (RBZUK) und Fluorkautschuk (RBZFK).

⚠Für passende Hülsenmaße, siehe Hülsen für Polyurethankautschuk- und Kautschukdämpfer mit Senkbohrung.



Ordering Example

Teilenummer - L - M
RBZCK25 - 20 - M6

Kautschukdämpfer mit Senkbohrung, Hülsen für Dämpfer mit Senkbohrung

Konfigurierbare Ausführung


Konfigurierbare Ausführung



RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Härte	Farbe
RBZN	Nitrilkautschuk (NBR)	Shore A70	Schwarz
RBZC	Chloropren-Kautschuk (CR)	Shore A65	Schwarz
RBZU	Kautschuk niedriger Elastizität (HANENITE® GP-35LE)	Shore A35	Schwarz
RBZS	Silikonkautschuk (SI)	Shore A70	Heilgrau
RBZA	Silikonkautschuk (SI)	Shore A50	Milchweiß
RBZF	Fluorkautschuk (FPM)	Shore A80	Schwarz
RBZAM	Bernsteinfarbener Kautschuk	Shore A45	bernsteinfarben

⚠Der milchig-weiße Silikonkautschuk mit der Härte Shore A50 ist transparent.



Toleranz D

D	Toleranz
max. 40	±0.5
41~60	±0.7

V-, H-, G-Toleranzen

Maße	Toleranz		
	V	H	G
max. 30	±0.5	±0.5	±0.5
31~	-	±0.7	±0.6

⚠Bei L≤30, V≤G-4. Bei L>30, V≤G-6.

Teilenummer	1mm-Schritte					Stückpreis				
	D	V	H	G	L	RBZN RBZC	RBZU	RBZS RBZA	RBZF	RBZAM
RBZN Nitrilkautschuk RBZC Chloropren-Kautschuk RBZU Kautschuk niedriger Elastizität (HANENITE® GP-35LE) RBZS Silikonkautschuk (SI); Shore A70 RBZA Silikonkautschuk (SI); Shore A50 RBZF Fluorkautschuk (FPM) RBZAM Bernsteinfarbener Kautschuk	11~15	3~10	3≤H<L	7~53 (G≤D-4)	6~30					
	16~30	5~16	5≤H<L	7~54 (G≤D-6)	31~50		-		-	-
					6~30					
					31~50		-		-	-
	31~45	5~25			10~30					
					31~50		-		-	-
	46~60	5~30			25~30					
					31~50		-		-	-

⚠Die Ausführung mit bernsteinfarbenem Gummi ist bis zu L20 erhältlich.



Ordering Example


Teilenummer - D - V - H - G - L
RBZAM - D22 - V5 - H10 - G12 - L38

Hülsen für Dämpfer mit Senkbohrung



RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung:
AZC	EN 1.1191 Äquiv.	Brüniert
AZM		Chemisch vernickelt
AZS	EN 1.4301 Äquiv.	-



Teilenummer		d	D	H	T	L	h	Stückpreis		
Ausführung	Nr.							AZC	AZM	AZS
AZC AZM AZS	3	3.5	5.5	5	2	7	7.5			
	4	4.5	6.5				8.5			
	4A			7		9	10			
	5	5.5	8							
	6	6.6	9	8		10	12			
	8	9	11.5				14.5			
	8A			6		8				
	10	11	14			10	3			

⚠Nr.10 nur in Ausführung AZC.



Ordering Example

Teilenummer
AZC4A