

Kantenschutzprofile mit Dichtkeder

Kantenschutzprofile mit Dichtkeder sind in 1m-Schritten erhältlich. Beachten Sie bitte: bei einer Bestellung von 5 Stück mit L=100 werden 5 Rollen der Ausführung 100 Meter geliefert.

TRSAT
TRSBT
TRSCT
TRSDT

TRSASB (schwarz)
TRSASG (grau)

TRBSBS (schwarz)
TRBSBG (grau)

TRSCSB (schwarz)
TRSCSG (grau)

Biegerichtungen

1 2 3

Kautschuk Position Y

Kautschuk Position X

Texturen

TRS ☐ T

TRS ☐ SB

TRS ☐ SG

Ausführung

TRS ☐ T

TRS ☐ SB

TRS ☐ SG

Werkstoff

Grundkörper

Dichtpolster

Integriertes Metallband

Farbe

Teilenummer	T	Position des Polsters	L	A	B	C	W	D	t	Kleinst Biegeradius mm			Passende Plattendicke (Bereich Maß T)		
Ausführung										Biegerichtungen ①	Biegerichtungen ②	Biegerichtungen ③			
TRSAT	1.6	X (Durchgehende Linie)	L1-L100 (1mm-Schritte)	6.0	14.5	15.4	1.6	9.5	1.3	30	30	30	1.2-2.4		
	3.2			7.6	14.0	17.0	3.2						2.4-4.0		
	4.8			9.2	13.3	18.6	4.8						4.0-5.0		
	6.4			10.8	12.7	20.2	6.4						5.5-6.4		
TRSBT	1.6			Y (Strichlinie)	L1-L100 (1mm-Schritte)	6.0	14.5	17.0	1.6	11.1	1.5	30	30	50	1.2-2.4
	3.2					7.6	14.0	18.6	3.2						2.4-4.0
	4.8					9.2	13.3	20.2	4.8						4.0-5.0
	6.4					10.8	12.7	21.8	6.4						5.5-6.4
TRSCT	1.6	X(durchgehende Linie)	L1-L75 (1mm-Schritte)			6.0	14.5	21.7	1.6	15.9	2.0	60	60	70	1.2-2.4
	3.2					7.6	14.0	23.3	3.2						2.4-4.0
	4.8					9.2	13.3	24.9	4.8						4.0-5.0
	6.4					10.8	12.7	26.5	6.4						5.5-6.4
TRSDT	1.6			-	L1-L75 (1mm-Schritte)	5.4	9.1	12.3	1.6	7.0	1.3	30	30	-	1.2-1.6
TRSASB	3.2					9.6	13.2	24.0	4.6	10.0	1.2	95	170	50	1.0-3.2
TRBSBS	3.2					9.6	13.2	20.0	4.6	10.4	1.2	50	50	-	1.0-3.2
TRBSBG	3.2					9.6	13.2	18.5	4.6	6.5	1.2	50	90	35	1.0-3.2
TRSCSB	3.2														
TRSCSG	3.2														

Maß L wird in 1mm-Schritten gewählt.

Der Wert für den Mindestbiegeradius ist experimentell ermittelt und nicht garantiert. Sie sind als Referenz zu verwenden. (Gilt für beide Polsterpositionen X und Y.)



Ordering
Example

Teilenummer - Position des Polsters - L

TRSC1.6 - X - L15

TRSCSB3.2 - - L58

Teilenummer		Position des Polsters	L	Stückpreis/m							
Ausführung	T			1-4m	5-9m	10-14m	15-29m	30-74m	75-99m	100m	
TRSAT	1.6	X (Durchgehende Linie) Y (Strichlinie)	L1-L100 (1mm-Schritte)								
	3.2										
	4.8										
	6.4										
TRSBT	1.6										
	3.2										
	4.8										
	6.4										
TRSCT	1.6										
	3.2										
	4.8										
	6.4										
TRSDT	1.6	X(durchgehende Linie)									
TRSASB	3.2	-	L1-L75 (1mm-Schritte)							-	
TRBSBG	3.2									-	
TRBSBS	3.2									-	
TRSCSB	3.2									-	
TRSCSG	3.2									-	



Optimal, wenn Gummi-
Außendurchmesser auf 40
~ 60 % des Standardma-
ßes komprimiert wird.

Rückprallarme Profildichtungen

Luftdicht/Weitwinkel

Kantenschutzprofile mit Dichtkeder und niedrigem Rückprall, deren Rückprallkraft niedriger ist als bei Standardschutzprofilen mit Dichtkeder.

Kantenschutzprofile mit Dichtkeder sind in 1m-Schritten erhältlich. Beachten Sie bitte: bei einer Bestellung von 5 Stück mit L=100 werden 5 Rollen der Ausführung 100 Meter geliefert.

TRSET

TRSUT

Biegerichtungen

1 2 3

Kautschuk Position Y

Kautschuk Position X

Texturen

TRS ☐ T

Ausführung

TRSET

TRSUT

Werkstoff

Grundkörper

Dichtpolster

Integriertes Metallband

Farbe

Teilenummer Ausführung	T	Position des Polsters	L	A	B	C	W	D	Kleinst Biegeradius mm			Passende Plattendi- cke (Bereich Maß T)
									Biegerichtungen ①	Biegerichtungen ②	Biegerichtungen ③	
TRSET	1.6	X (Durchgehende Linie)	L1-L100 (1mm-Schritte)	6.0	14.7	15.5	1.6	9.5	60	60	70	1.2-2.4
	3.2			7.6	14.2	17.1	3.2					2.4-4.0
	4.8			9.2	13.5	18.7	4.8					4.0-5.0
	6.4			10.8	12.9	20.3	6.4					5.5-6.4
TRSUT	1.6	-	L1-L100 (1mm-Schritte)	6.0	14.7	18.0	1.6	20.7	200	200	200	1.2-2.4
	3.2			7.6	14.2		3.2	20.2				2.4-4.0
	4.8			9.2	13.5		4.8	19.5				4.0-5.0
	6.4			10.8	12.9		6.4	18.9				5.5-6.4

Maß L wird in 1mm-Schritten gewählt.

Der Wert für den Mindestbiegeradius ist experimentell ermittelt und nicht garantiert. Sie sind als Referenz zu verwenden.

TRSUT kann sich beim Biegen verformen, wodurch die Stoßdämpfungseigenschaften beeinträchtigt werden. Es sollte vorzugsweise bei geraden Teilen eingesetzt werden.

Ordering
Example

Teilenummer - Position des Polsters - L

TRSET1.6 - X - L15

TRSUT3.2 - - L58




Teilenummer Ausführung	T	Position des Polsters	L	Stückpreis/m						
				1-4m	5-9m	10-14m	15-29m	30-74m	75-99m	100m
TRSET	1.6	X (Durchgehende Linie)	L1-L100 (1mm-Schritte)							
	3.2									
	4.8									
	6.4									
TRSUT	1.6	-	L1-L100 (1mm-Schritte)							
	3.2									
	4.8									
	6.4									



Tür mit geringer Haltekraft

Geneigte oder unterschiedlich schräge Oberfläche

Unebene Oberfläche



Optimal, wenn Gummi-
durchmesser auf 40 ~ 60 % des
Standardmaßes komprimiert wird.