


Stranggepresste Verbinder - für 1 Nut

Für Aluminiumprofile der Serie 5 (Nutbreite 6mm)



Eigenschaften: Stranggepresste Verbinder mit passenden Laschen für die Profile. Verbinder mit Laschen für Profalnuten, die sich beim Anziehen nicht drehen.

■ Dicke Verbinder (rechtwinklig bearbeitet)

HBKTS5
HBKTS5
HBKTSB5
(Schwarz eloxiert)

Teile-nummer	Rechtwinkligkeit k
HBKTS5	0.03
HBKTS5*	0.06
HBKTSB5*	

(Schwarz eloxiert)

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBKTS5	EN AC-51400-T5	Eloxiert
HBKTS5	Äquivalent	
HBKTSB5		schwarz eloxiert

Die Überstände auf dem Winkelboden zum Einsetzen in die Nuten der Aluminiumprofile.

Teile-nummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter			Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		Schraube	Stück	T-Nutenstein			
HBKTS5	15	CBM5-10	2	HNTT-5	2	833	
HBKTS5							
HBKTSB5* (Schwarz eloxiert)							

* Reparatur schwarz eloxierter Teile, siehe S.846.

Eigenschaften: Stranggepresste Aluminiumverbinder. Besticht im Aussehen.

■ Dicke Verbinder

NBLTS5
HBLTS5
HBLTS5-4 (Für M4-Schraube)
HBLTSB5 (Schwarz eloxiert)
CHBLTS5 (Klarlack)

25 quadratisch
HBLTV5
HBLTVB5
(Schwarz eloxiert)
CHBLTV5 (Klarlack)

* Ø4,5 für HBLTS5-4.

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
NBLTS5	EN AW-6063-T5 Äquivalent	Eloxiert
HBLTS5(-4)	EN AC-51400-T5	Eloxiert
HBLTSB5	Äquivalent	schwarz eloxiert
CHBLTS5		Klar lackiert (eloxiert + klar lackiert)

Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLTS5 sind nicht eloxiert.

Teile-nummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter		Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		Schraube	T-Nutenstein	Stück	1-99 Stk.	100-200
NBLTS5	15	CBM5-10	HNTT5-5	2	833	
HBLTS5						
HBLTS5-4 (Für M4 Schraube)		CBM4-10	HNTT5-4			
HBLTSB5* (Schwarz eloxiert)						
CHBLTS5 (Klariack)		CBM5-10	HNTT5-5			
HBLTV5						
HBLTVB5* (Schwarz eloxiert)						

* Reparatur schwarz eloxierter Teile, siehe S.846.

Eigenschaften: Anzahl von Schrauben wie bei HBKTS5. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden. Rechtwinklig bearbeitet.

■ Extradicke Verbinder (rechtwinklig bearbeitet)

HBKUS5
HBKUSB5
(Schwarz eloxiert)
Rechtwinkligkeit K: 0,06

Die Überstände auf dem Winkelboden zum Einsetzen in die Nuten der Aluminiumprofile.

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBKUS5	EN AC-51400-T5	Eloxiert
HBKUSB5	Äquivalent	schwarz eloxiert

Teile-nummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		schraube	Stück	T-Nutenstein	Stück			
HBKUS5	31	CBM5-14	2	HNTT5-5	2	833		
HBKUSB5* (Schwarz eloxiert)								

* Reparatur schwarz eloxierter Teile, siehe S.846.

Eigenschaften: Anzahl von Schrauben wie bei HBKTS5. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden.

■ Extradicke Verbinder

NBLUS5
HBLUS5

Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLUS5 sind nicht eloxiert.

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
NBLUS5	EN AW-6063-T5 Äquivalent	Eloxiert
HBLUS5	EN AC-51400-T5 Äquivalent	Eloxiert

Teile- nummer	Gewicht [g]	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		Schraube	Stück	T-Nutenstein	Stück		1-99 Stk.	100-200
NBLUS5	31	CBM5-14	2	HNTT5-5	2	833		
HBLUS5								

Eigenschaften: Versetzte Bohrlöcher können mit 3mm dicken Platten verwendet werden, wenn für die Abdeckungs montage Gewindebohrungen angebracht werden.

■ Exzentrische Verbinder

HBLTH5
HBLTHB5
(Schwarz eloxiert)

Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von HBLTH5 sind nicht eloxiert.

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBLTH5	EN AC-51400-T5	Eloxiert
HBLTHB5	Äquivalent	schwarz eloxiert

Teile- nummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter		Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		Schraube	T-Nutenstein			
HBLTH5	15	CBM5-10	2	HNTT5-5	2	833
HBLTHB5* (Schwarz eloxiert)						

* Reparatur schwarz eloxierter Teile, siehe S.846.

Eigenschaften: Umgekehrte Verbinder mit Laschen und zwei Montagebohrungen auf einer Seite können Profile sicherer verbinden.

■ Dicke Verbinder

HBLTSW5
HBLTVW5

25 quadratisch
HBLTVW5

Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Teile-nummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter			Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		schraube	Stückz.	T-Nutenstein			
HBLTSW5	26	CBM5-10	4	HNTT5-5	4	1176	
HBLTVW5	36						

Eigenschaften: Stranggepresste Verbinder mit ungleichen Seiten. Geeignet, wo Festigkeit bei engen Abständen zwischen Profilen erforderlich ist.

■ Asymmetrische Verbinder

HBLTF5

Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Teile- nummer	Ge- wicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Traglast (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
		schraube	Stück	T-Nutenstein	Stück			
HBLTF5	21	CBM5-10	3	HNTT5-5	3	1004		

Ordering Example
Teile-nummer
HBLTSW5

Alterations
Teile-nummer
HBLTF5
(C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
SET

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Optionale Befestigungsbohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten) (Befestigungsschraube: HCBM auf S.754)	NBLTS5
			HBLTS5
			HBLTS5-4
			CHBLTS5
			HBLTV5
			HBLTVB5
			NBLUS5
			HBLUS5
			HBKTS5
			HBKUS5
			HBLUS5
			HBLTH5
			HBLTHB5
			HBLTSW5
HBLTVW5			
HBLTF5			

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Satz passender Schrauben und Muttern	SET SST (Edelstahl) SEU	Passende Schrauben und Muttern zur Fixierung der Verbinder auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis)	NBLTS5 HBLTS5 HBLTS5-4 CHBLTS5 HBLTSB5 CHBLTS5 HBLTV5 HBLTVB5 HBKTS5 HBKTSB5 NBLUS5 HBLUS5 HBKUS5 HBKUSB5 HBLTH5 HBLTHB5 HBLTSW5 HBLTVW5 HBLTF5
	Einbauschrauben mit Feder für Vormontage	(Bsp.) Wenn HBLTS5 gewählt wurde:	
	SSU	Opt.-Nr. Schraube Mutter	
	Einbauschrauben mit Feder für Vormontage, Edelstahl	SET CBM5-10 HNNT5-5	
	SEP	SST SCB5-10 HNNTBS5-5	
	Easy-Verbauelemente mit Feder für Vormontage	SEU CBM5-10 HNTU5-5	
	SSP	SSC CBM5-10 SHNTU5-5	
	SSP	SEP CBM5-10 HNTP5-5	
	SSP	SSP SCB5-10 SHNTP5-5	
	SEC	SEC HCBS75-12 HNTP5-5	
	Federmuttern zur Nachmontage aus Edelstahl	🚫 Wenn nicht HBLTS5 gewählt wurde, passende Schrauben und Muttern prüfen.	
	Schrauben mit unverlierbaren Scheiben und Muttern		

* Schrauben für schwarz eloxierte Verbinder sind HCBM5 (chromatit, II-wertig, schwarz, siehe S.751).
* Mithelieferte Schraube ist nicht RoHS-konform, wenn für SET, SEU oder SEP andere Verbindungsparameter als Schwarz eloxiert oder kathodische Beschichtung (schwarz) angegeben werden.