


Gerillte Verbinder - Für 2 Nuten

Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm), Aluminiumverlängerungen






■ **Eigenschaften:** Profile mit 2 Nuten (HFS5-4040 usw.) können mit einem Verbinder miteinander verbunden werden.

■ Umkehrverbinder mit Lasche



HBFLSD5
HBFLSDK5
(mit einseitiger Lasche)



Material: EN AC-46100 äquiv.

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HBFLSD5	25	CBM5-10	4	1470	100~200
HBFLSDK5					





Können parallel und im rechten Winkel an der Profillnut montiert werden.

■ **Merkmale:** Verbinder mit Lasche und zwei Nuten für Verlängerungen (HFS5-2040 etc.).

■ Verbinder mit Lasche



HBFLFUD5



Material: EN AC-46100 äquiv.

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HBFLFUD5	76	CBM5-14	4	1470	100~200





Example

■ **Merkmale:** Gerippte Klammern mit 4 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

■ Umkehrverbinder mit Lasche



HBFLSDW5



Material: EN AC-46100 äquiv.

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HBFLSDW5	47	CBM5-10	8	2156	100~200



Können parallel und im rechten Winkel an der Profillnut montiert werden.

Ordering Example
Teilenummer
HBFLSD5

Alterations
Teilenummer
HBFLSD5 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
SET


Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Befestigungsbohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten) (Befestigungsschraube: HCBM auf S. 754)	HBFLSD5 HBFLSDK5 HBFLFUD5 HBFLSDW5

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET SST (Einseitig) SEU SSU SEP SSP SEC	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammern auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis.) (Bsp.) Wenn HBFLSD5 gewählt wurde: Opt.-Nr. schraube Mutter SET CBM5-10 HNTT5-5 SST SCB5-10 HNTTBS5-5 SEU CBM5-10 HNTU5-5 SSU SCB5-10 SHNTU5-5 SEP CBM5-10 HNTTP5-5 SSP SCB5-10 SHNTP5-5 SEC HCBST5-12 HNTT5-5 Bei anderer Wahl als HBFLSN6, geeignete Schrauben und Nutensteine aussuchen.	HBFLSD5 HBFLSDK5 HBFLFUD5 HBFLSDW5

Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP angegeben werden.

Stranggepresste Verbinder - Für 2 Nuten

Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm), Aluminiumverlängerungen




■ **Eigenschaften:** Profile mit 2 Nuten (HFS5-4040 usw.) können mit einem Verbinder miteinander verbunden werden.

■ Dicke Verbinder



NBLTD5
NBLTDS
HBLTDB5
(Schwarz eloxiert)
CHBLTD5
(Klarlack)



Die Stirnflächen sowie die Innenflächen der Bohrungen von NBLTD5 sind nicht eloxiert.

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
NBLTD5	EN AW-6063-T5 äquiv.	Klar eloxiert
NBLTDS		
HBLTDB5	EN AC-51400-T5 äquiv.	schwarz eloxiert
CHBLTD5		Klare Beschichtung (eloxiert + klar lackiert)

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
NBLTD5	36	CBM5-10	4	1470	100~200
NBLTDS					
HBLTDB5*					
CHBLTD5					



* Reparatur brünierte Teile siehe S. 846

■ **Merkmale:** Dicke Verbinder mit verbesserter Festigkeit. Empfohlen zur Verbesserung der Festigkeit, ohne den Aufwand zu erhöhen.

■ Extradicke Verbinder



NBLUD5
HBUD5
HBUDB5
(Schwarz eloxiert)



Die Stirnflächen sowie die Innenflächen der Bohrungen von NBLUD5 sind nicht eloxiert.

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
NBLUD5	EN AW-6063-T5 äquiv.	Klar eloxiert
HBUD5		
HBUDB5	EN AC-51400-T5 äquiv.	schwarz eloxiert

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
NBLUD5	75	CBM5-14	4	1470	100~200
HBUD5					
HBUDB5*					


* Für Reparatur brünierte Teile siehe S. 846

■ **Merkmale:** Klammern für Verlängerungen mit 2 Schlitzten und 4 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

■ Dicke Verbinder



HBLTDW5



Material: EN AC-51400-T5 äquiv. Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HBLTDW5	59	CBM5-10	8	2156	100~200

Ordering Example
Teilenummer
HBLTDS

Alterations
Teilenummer
HBLTDS - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
SET

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Befestigungsbohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten, Tiefe 15mm) (Befestigungsschraube: HCBM auf S. 754)	NBLTD5 NBLTDS CHBLTD5 NBLUD5 HBUD5 HBUDB5 HBLTDW5

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET SST (Einseitig) SEU SSU SEP SSP SEC	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammern auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis.) (Bsp.) Wenn HBLTD5 gewählt wurde: Opt.-Nr. Schraube Mutter SET CBM5-10 HNTT5-5 SST SCB5-10 HNTTBS5-5 SEU CBM5-10 HNTU5-5 SSU SCB5-10 SHNTU5-5 SEP CBM5-10 HNTTP5-5 SSP SCB5-10 SHNTP5-5 SEC HCBST5-12 HNTT5-5 Wenn nicht HBLTD5 gewählt wurde, passende Schrauben und Muttern prüfen.	NBLTD5 NBLTDS HBLTDB5 CHBLTD5 NBLUD5 HBUD5 HBUDB5 HBLTDW5

Schrauben für brünierte Klammern sind HCBMTB (III-wertig chromatiert, Schwarz) auf S. 751.
Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte Klammer angegeben ist.