

Bezeichnung **Polzahl: 5, Flanschstecker, rot**


Bereich **Snap-in IP67, Subminiatur Serien 620 MED**

Bestellnummer **99 9215 050 05**


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild



	X	Y
1	1,23	-1,70
2	2,00	0,65
3	0,00	2,10
4	-2,00	0,65
5	-1,23	-1,70

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform Flanschstecker
 Steckverbinder Verriegelung schnapp
 Anschlussart löten
 Anschlußquerschnitt (mm) 0,25 mm²
 Anschlußquerschnitt (AWG) 24
 Obere Grenztemperatur 85 °C
 Untere Grenztemperatur -25 °C

Elektrische Kennwerte


Bemessungsstrom (40°C) 2 A
 Bemessungsspannung 63 V
 Bemessungs-Stoßspannung 800 V
 Verschmutzungsgrad 2
 Überspannungskategorie II
 Isolierstoffgruppe II
 Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
 Isolationswiderstand ≥ 10¹⁰Ω
 EMV-Tauglichkeit nicht schirmbar
 Schutzart IP67

Werkstoffe


Material Kontakt CuZn (Messing)
 Kontaktoberfläche Au (Gold)
 Material Kontaktkörper PA (UL 94 V-0)

Bezeichnung	Polzahl: 5, Flanschstecker, rot
Bereich	Snap-in IP67, Subminiatur Serien 620 MED
Bestellnummer	99 9215 050 05

Einzelteildarstellung



Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	Polzahl: 5, Flanschstecker, rot
Bereich	Snap-in IP67, Subminiatur Serien 620 MED
Bestellnummer	99 9215 050 05

Sicherheitshinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“