




Schrauben zum Einfügen in der Vormontage/Nachmontage, Muttern mit Flansch für Aluminiumprofile


Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm),



Teilenummer	L	H	Passen-des Profil (Serie)	Referenz-Anzugsmoment (N·m)	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Teilenummer	L
HNTLSN5-5	12	10.8	HFS5	6.8			HNTLSN5-5	- 12
	17	15.8						






Teilenummer	L	H	Passen-des Profil (Serie)	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Teilenummer	L
HATLSN5-4	12	11.7	HFS5	1 ~ 299 Stk.	300~499 500~600	HATLSN5-4	- 17
	17	16.7					



Ausführung	M	B	T	D	Stückpreis			Mengen-Rabatt		
					1~499 Stk.	500~999	1000~1500	1~499 Stk.	500~999	1000~1500
HTDN (Edel-stahl)	4	7	4.2	10						
	5	8	5.5	12						




HTDN5



Lange Muttern für Aluminiumprofile

Für Serie 5 (Schlitzbreite 6 mm),



Anzugsmoment **S. 526**

Lange Nutenstein, Maß L, frei wählbar

RoHS10




Ausführung	Vormontage	Easy-Verbinder	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Referenz-Anzugsmoment (N·m)
HNTLF5	HNTALF5		EN 1.0301 äquiv.	Galvanisch verzinkt	6.8
HNTLP5	HNTALP5		EN 1.4305 äquiv.	-	
SHNTLF5	SHNTALP5				
SHNTLP5	SHNTALP5				
SHNTLS5	SHNTALP5				

Querschnittsform	A	B	E	T
Vormontage	5.8	10	3.5	4.1
Easy-Verbinder	5.8	8	2.5	3.2

ohne Bohrung

Abstand konfigurierbar

Bohrungposition konfigurierbare Ausführung



Referenz-Anzugsmoment (N·m)

M EN 1.0301 äquiv., EN 1.4305 äquiv.

5 6.8

■ Ohne Bohrung

Teilenummer	L 1mm Schritte	HNTLF5			SHNTLF5			HNTALF5		
		(Vormontage)	(Nachmontage)	(Vormontage)	(Nachmontage)	(Vormontage)	(Nachmontage)	(Vormontage)	(Nachmontage)	(Vormontage)
(Vormontage)	(Nachmontage)	HNTLF5	HNTALF5	50~2000	50~1000					

■ Steigung konfigurierbar

Teilenummer	L 1mm Schritte	M	N 1mm Schritte	P 1mm Schritte	Anzahl Gewindebohrungen S	HNTLP5			SHNTLP5			HNTALP5			SHNTALP5		
						Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)		
(Vormontage)	(Nachmontage)	HNTLP5	HNTALP5	5~2000	2~S~20												

■ Bohrungposition konfigurierbar

Teilenummer	L 1mm Schritte	M	XA~XE 1mm Schritte	HNTLS5			SHNTLS5			HNTAL5			SHNTAL5		
				Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)	Stückpreis (Weniger als 300 mm)	Stückpreis/m (300 mm oder mehr)
(Vormontage)	(Nachmontage)	HNTLS5	HNTAL5	50~2000	50~1000										

■ Anzahl von Gewindebohrungen zwischen 1 und 5 möglich.

Aufpreis für Bohrungen

Abstand konfigurierbar	Stückpreis/Bohrung	Bohrungposition konfigurierbare Ausführung	Stückpreis/Bohrung
HNTLP5, HNTALP5		HNTLP5, HNTALP5	
SHNTLP5, SHNTALP5		SHNTLP5, SHNTALP5	



■ Nutenschienen L mit festem Maß

Maß L fest ohne Bohrungen

HNTK5

Maß L fest mit Bohrungen

HNTLG5

SHNTLG5



Referenz-Anzugsmoment (N·m)

M EN 1.0301 äquiv., EN 1.4305 äquiv.

5 6.8

Ausführung

M Werkstoff **S** Oberflächenbehandlung

HNTK5 EN 1.0301 äquiv. Galvanisch verzinkt

HNTLG5 EN 1.4305 äquiv.

SHNTLG5 EN 1.4305 äquiv.

■ Maß L fest ohne Bohrungen