

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 73,30 EUR



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktserie | P25M |
| Baureihe | Acti 9 |
| Produktname | P25M |
| Produkt oder Komponententyp | Leitungsschutzschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts | P25M |
| Geräteanwendung | Motor |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Anzahl von geschützten Polen | 3 |
| Nennstrom [In] | 2,5 A |
| Netzwerkanschluss | AC |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch |
| Charakteristik | K |
| Ausschaltvermögen | 3 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz |
| Anwendungskategorie | AC-3 entspricht IEC 60947-2 |
| Eignung für Isolation | Ja entspricht IEC 60947-2 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|---|
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz |
| Magnetische Auslösegrenze | 12 x In |
| Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics | 2,25 kA entspricht EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz |
| Nennisolationsspannung Ui | 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 |
| Plus-Kontaktanzeige | Ja |
| Betätigungsart | Kippschalter Manueller Auslösetest |
| Lokale Signalisierung | ON/OFF-Anzeige |
| Montagevariante | Schraubklemmen |

| | |
|--|--|
| Montagehalterung | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 5 |
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Produktgewicht | 0,26 kg |
| Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen entspricht IEC 60947-2 AC 50/60 Hz AC-3 |
| Sperrvorrichtung | Verriegelbar |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Integrierte Verriegelung |
| Anschlüsse - Klemmen | Klemmenanschluss für 2 fest Draht/Drähte 1-6 mm ² max. Klemmenanschluss für 2 flexibel Draht/Drähte 1-6 mm ² max. |
| Anzugsmoment | 1.7 Nm |
| Erdschlusschutz | Ohne |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Normen | EN/IEC 60947-2 |
| Produktzertifizierungen | CEBEC DEMKO FIMKO NEMKO SEMKO |
| Überspannungskategorie | III |
| Tropenfest | 2 entspricht IEC 60947-2 |
| Relative Feuchtigkeit | 95 % 55 °C |
| Aufstellungshöhe | 2000 m |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20-60 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|