


Plattenhalterungen - Kunststoff/Plattenklemmbefestigungen

Plattenbefestigungen Aluminiumausführung



Plattenbefestigungen - Kunststoff

HCBR5 (Hellgrau)
HCBRB5 (Schwarz)

HCBR6 (Hellgrau)
HCBRB6 (Schwarz)
HCBR6S (Schwarz)

HCBR8 (Hellgrau)
HCBRB8 (Schwarz)

HCBR8-45 (Hellgrau)
HCBRB8-45 (Schwarz)

M5 Innensmutter innen vorhanden. Zum Befestigen an Montageplatten Schraube M5 mit Länge 15 verwenden.

Example
Durch einen exzentrischen Anschlag in T-Form bei der Kunststoffausführung HCBR5 ist eine Verwendung von 5mm und 3 mm dicken Platten möglich.

Unterschied zwischen der Profilseite und der Befestigungsseite


Montagemethode für Kunststoffausführung: Einfache Montage durch Einsetzen des T-förmigen Anschlagteils in den Spalt und Drehen dieses Teils um 90°. Für L-Form 15 in Kunststoffausführung Montageschrauben verwenden.

Werkstoff: Polyamid
RoHS 10

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Masse	A	Unterschied zwischen Profilseite und Anschlussfläche	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10
HCBR HCBRB	5	4.3	12	3 oder 5		
	6	6.8	20	5		
	6S	6.0	24	3		
	8	10.9	30	5		
8-45*	13.2	35	5			

* Wählen Sie bei leichter Ausführung der Serie 45mm rechteckig (HFSLB-45) die Nr. 8.

Ordering Example
Teile-nummer
HCBR6



Plattenklemmbefestigungen

HCBS5

HCBS6

HCBS8

Werkstoff: Polyamid
RoHS 10

HCBS8 wird allgemein für die Serien 8 und 8-45 verwendet. Die Plattendicke kann durch Verschieben von Teil P angepasst werden.



Teile-nummer Ausführung	Nr.	Masse	P Passende Plattendicke	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10
HCBS	5	2.6	3~5		
	6	3.9			
	8	6.3			

Montage der Plattenklappen

① Verbindung mit dem Profil
Einfache Montage durch Einsetzen des T-förmigen Anschlagteils in den Spalt und Drehen dieses Teils um 90°.

② Verbindung mit der Platte
Wie rechts gezeigt, Platte in Teil P einsetzen und den beweglichen Teil gegen die Platte drücken. Eine Bohrungsbearbeitung an der Platte ist nicht erforderlich.

Ordering Example
Teile-nummer
HCBS8



Plattenbefestigungen - Aluminium

HCBA5
HCBAB5 (schwarz eloxiert)

HCBA6
HCBAB6S
HCBA8
HCBAB6 (schwarz eloxiert)
HCBAB6S (schwarz eloxiert)
HCBAB8 (schwarz eloxiert)



HCBAN6 (1-Punkt-Anschlag)
HCBAN8 (1-Punkt-Anschlag)

Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Eloxieren

Teile-nummer Ausführung	Nr.	Masse	S	T	Y	Schraube, Mutter		Stückpreis 1 - 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10-200	
						schraube Stückz.	Mutter Stückz.			
HCBA	5	19	3	-		CBM5-20	HNTT5-5			
	6	17	3	10		CBM6-12	HNTT6-6	2		
	6S	17	3	12		CBM6-15	HNTT8-6			
HCBAB (Schwarz eloxiert)	5	19	3	-		CB5-20	HNTT5-5			
	6	17	3	10		CB6-12	HNTT6-6	2		
	8*	17	3	12		CB6-15	HNTT8-6			
HCBAN (1-Punkt-Anschlag)	6	18	5	10	3	7.8	HFBCM6-12	1	HNTT6-6	1
	8	18	5	15	4	9.8	HFBCM6-15	1	HNTT8-6	1

* 8* wird zusammen mit 8-45 verwendet. *5* wird für Aluminiumprofile der Serie 40mm rechteckig verwendet.
Verwenden Sie für die Plattenmontage spezielle Plattenmontageschrauben (S.787).

Option	Opt.-Nr.	Spez.	Halterung	Schraube, Mutter				
				Für Profilmontage		Für Plattenbefestigung		
				schraube Stückz.	Mutter Stückz.	schraube Stückz.	Mutter Stückz.	
Passender Schrauben- und Mutternsatz	SET	Passende Schrauben und Muttern werden im Satz geliefert. Der Artikel in SET ist nicht RoHS-konform.	HCBA5	CBM5-20		HNTT5-5		
			HCBAB6	CBM6-12		HNTT6-6		HCBM5-10 (S.787)
			HCBAB6S	CBM6-15	2	HNTT8-6	2	
			HCBA8	CBM6-15		HNTT5-5		
			HCBAB6	CB6-12		HNTT6-6		HCBM5-10 (S.787)
			HCBAB6S	CB6-12		HNTT8-6		
			HCBAB8	CB6-15		HNTT6-6		
			HCBAN6	HFBCM6-12	1	HNTT6-6	1	HCBM5-10 (S.787)
HCBAN8	HFBCM6-15	1	HNTT8-6	1				



Plattenbefestigung mit konfigurierbarer Länge, Aluminium, lang

HCBAL6
HCBAL6S
HCBAL8

Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Eloxieren

Wenn die Option CTW45 angegeben ist, befindet sich die Montagebohrung M5 20mm vor dem Ende.

Teile-nummer Ausführung	Nr.	L 1mm-Schritte	S	T	Y	Schraube, Mutter		Stückpreis					
						schraube Stückz.	Mutter Stückz.	L50-300	L301-700	L701-1100	L1101-1500	L1501-2000	
HCBAL	6	50-2000	3	10		CBM6-12	HNTT6-6						
	6S	50-2000	3	12		CBM6-15	HNTT8-6	2					
	8*	50-2000	3	15		CBM6-15	HNTT8-6						

* 8* wird zusammen mit 8-45 verwendet. *5* wird für Aluminiumprofile der Serie 40mm rechteckig verwendet.
Verwenden Sie für die Plattenmontage spezielle Plattenmontageschrauben (S.787).

Ordering Example
Teile-nummer - L
HCBAL6 - 1000

Option	Opt.-Nr.	Spez.
Plattenbefestigungen - Aluminium, lang	CTW45	45 Grad Schrägen an beiden Enden der Plattenbefestigungen - Aluminium, lange Ausführung.
45 Grad Schräge auf oberem Langloch		
Eine zusätzliche Befestigungsbohrung	MH	Mit einer weiteren M5 Montagebohrung in der Mitte der L-Maße.

Achtung: Schnittkanten sind scharf.