

UVP zzgl. MwSt* : 8,90 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Zielort Produkt	Rundleitung 10...14 mm
Installationstyp	Innen
Gelieferte Ausrüstung	Nagel
Nageldurchmesser	2 mm
Länge	30 mm
Einbautiefe	17 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß NCS 0500
Material	PP (Polypropylen) Clip Gehärteter Stahl elektroplattiert Nagel
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-80 °C

Montage

Umweltbedingungen	Halogenfrei UV-beständig Stoßfest
Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Produktgewicht	0,0014 kg

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
--------------------------------	-----------------------

ROHS	Konform - seit 1834 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------