

Bodenverbinder für Aluminiumprofile

Geräterollensätze für Türen/Montagevorrichtungen/Bohrvorrichtungen/Reparaturstift

Bodenverbinder für Aluminiumprofile




Teile-nummer	Gewicht (g)	Profil (Serie)	Schraube, Mutter	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HFANK225	577	HFS6	CBM6-14	3	
		HFS8	CBM8-18	2	
		HFS8-45	CBM8-18	2	
HFHANK8	1650	HFS8	CBM8-20	2	
		HFS8-45	CBM8-20	2	

Wird als einzelner Anker angeboten.


Option	Opt.-Nr.	Spez.	Profil (Serie)
Set mit passenden Schrauben und Muttern	SET	Ein Satz Schrauben und Muttern zur Befestigung der Bodenverbinder an einem Aluminiumprofil. Bodenverbinder-Bolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.	HFS8 HFS8-45
	SET1		HFS6
	SET2		HFS8 HFS8-45

* Bei Auswahl von SET1 werden drei Scheibe (WSSM12-6-1) mitgeliefert.
* Die Artikel aus -SET-, -SET1 und -SET2 sind nicht RoHS-konform.

HFANK225 (Standard)




HFHANK8 (für hohe Last)



Werkstoff: EN 1.1158 Äquiv. Oberflächenbehandlung: schwarze Einbrennlackierung


Ordering Example




Bodenverbinder für Aluminiumprofile



HFSANK



HFSANKW



Werkstoff: EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Oberflächenbehandlung: Chromatiert


Teile-nummer	Gewicht (g)	Profil (Serie)	Schraube, Mutter	H	F	G	W	L	d	ℓ	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HFSANK	6	318	HFS6	CBM6-15	2	100	60	40	30	86.5	7	40
	8	512	HFS8*	CBM8-15	2	120	80	50	40	96.5	10	60
	6	624	HFS6	CBM6-15	4	100	60	40	33.2	86.5	7	40
HFSANKW	8	1020	HFS8*	CBM8-15	4	120	80	50	43.2	96.5	10	60

* Nicht verfügbar für HFS8-45.
* Schrauben und Muttern nicht im Lieferumfang enthalten.


Bodenverbinder für Aluminiumprofile



HFDANK6



HFDANK8



Werkstoff: EN AC-46100 Äquiv.

Teile-nummer	Gewicht (g)	Profil (Serie)	Schraube, Mutter	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HFDANK	6	118	HFS6	CBM6-20	3
	8	147	HFS8	CBM8-25	3

* Nicht verfügbar für HFS8-45.
* Schrauben und Muttern nicht im Lieferumfang enthalten.


Geräterollensätze für Türen



Werkstoff: Platte: EN 1.0038 Äquiv. Chromatiert (III-wertig)
Geräterolle: EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)
Chromatiert (III-wertig)
Kautschukrad

Ordering Example

SQCM



Teile-nummer	Profil	Zulässige Last N für Geräterolle	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.			1 ~ 9 Stk.	10-20
	SQCM	6 30 Vierkant 8 40 Vierkant	350	160	

* Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.


Nr.	Komponente				Profilmontage		
	Platte	Passende Rolle	Stückz.	Befestigungsschraube	Stückz.	Mutter	Stückz.
6	30	15	6	7	50	68	1
8	40	20	6	8.5	50	68	1

Montagevorrichtungen




Ordering Example

HFKZG



Teile-nummer		Profil (Serie)	Komponente						Stück- preis	Mengen- Rabatt
Ausführung	Nr.		①Platte	Stückz.	②Flügelschraube	Stückz.	③Winkelbohrer für Nachmontage	Stückz.		
HFKZG	5	HFS5	HPTSS5	1	CHOB4-8	2	HNTFSN5-4	2	1-8 Stk.	9-20
	6	HFS6	HPTSS6	1	CHOB6-12	2	HNTFSN6-6	2		
	8	HFS8	HPTSS8	1	CHOB8-15	2	HNTFSN8-8	2		
	8-45	HFS8-45	HPTSS8-45	1						

Montage durch Spreizen über zwei Profile. Durch Anziehen der Flügelschraube wird die Profiloberfläche von (A) und (B) hergestellt. Anschließend werden (A) und (B) mit Halterungen verbunden.




Bohrvorrichtungen



Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: brüniert

HFSJG



*Keine Bohrung bei HFSJG5.

Hauptkorpus, Zentrierplatte
Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: brüniert

Zentrierbuchse
Hebel
Zentrierbuchse
Zentrierstift
Mutter
Zentrierstift

1) Befestigen Sie die Zentrierplatte an einer der Bohrungen auf der Bohrvorrichtung.
2) Schieben Sie die Bohrvorrichtung bis zur Zentrierplatte in den Profikanal.
3) Fertigen Sie eine Bohrung mithilfe der Buchse der Positionierungsvorrichtung.

Teile-nummer	A	B	P	H	R	D	Profil (Serie)	Klemmhebel	Mutter	Stückz.	Schraube	Stückz.	Zentrierplatte	Stückpreis
Ausführung	Nr.													
	5	100	25	10	10	7.3	7.1	HFS5	CLDM5-20-Y	1	HNTTSN5-5	1		
	6	100	30	15	15	8	11.1	HFS6	CLDM6-20-M	1	HNTFSN6-6	1		
	8	110	40	20	20	8	13.1	HFS8	CLDM8-25-B	1	HNTFSN8-8	1		
HFSJG	8-45	120	45	22.5	22.5	8	15.1	HFS8-45	CLDM8-25-S	1	CHOB5-8	2	1 Stk.	

Passende Profilserie	H mm	H1 mm	Bohrung Ausführung D mm	Bohrung Ausführung M mm	d (Schlüsselbohrung) mm
HFS5	10	10	-	7.1	7.3
HFS6	15	15	11.1	11.1	11.1
HFS8	20	20	13.1	13.1	13.1
HFS8-45	22.5	20	15.1	13.1	13.1

Teile-nummer	Volumen (ml)	Ausführung	Eigenschaften	Farbe	Anwendung	Betriebstemperaturbereich (°C)	Verwendung/trockene Bedingungen	Hauptbauteil	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	13	Stift	Mit diesem Filzstift können ganz einfach Fehler auf brünierten Oberflächen ausgetuscht werden. Da er die gleiche Farbe wie die schwarz eloxierten Aluminiumprofile hat, fallen Reparaturen weniger auf.	Matt-schwarz	Fehlerbehebung bei schwarz eloxierten Aluminiumprofilen. Kratzer an Profilen.	5-35	Vor Gebrauch gut schütteln und direkt auf die zu auszubessernde Oberfläche auftragen.	Acryl-Kunststoff	1-9 Stk.	10-50

Ordering Example