



# Röllchenbahnen / Verbindungsteile / Tragrollen


# Förderschienen für Gleitrohre / Verbindungsteile / Hubtische

**Röllchenbahnen**  


**L Standard**  
**PFSSPH** (Standard) **PFSUPH** (Große Abstände)  
**PFSPPH** (Kleine Abstände)

**Rollenanzahl Konfigurierbar**  
**PFSSPHF** (Standard) **PFSUPHF** (Große Abstände)  
**PFSPPHF** (Kleine Abstände)

**Standard**  


**kleine Abstände**  


**Ausführung mit großen Abständen**  


| Teile-nummer                                    | L    | Stange L (mm) | A    | H    | E   | P  | D  | l <sub>1</sub> | Rad (Menge) | Gewicht (kg) | Zulässige Last (pro Rad) | Verbindungs-teile | Stückpreis 1 - 49 Stk. | Mengen-Rabatt 50-100 |
|-------------------------------------------------|------|---------------|------|------|-----|----|----|----------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| <b>PFSSPH</b> (Standard)                        | 2000 | 1992          | 40   | 30   | 6.5 | 27 | 25 | 24             | 73          | 2.12         | 5kg                      | JBS501            | 3,200                  | 3,040                |
|                                                 | 2400 | 2397          |      |      |     |    |    |                | 88          | 2.56         |                          |                   | 3,800                  | 3,610                |
|                                                 | 3000 | 2991          |      |      |     |    |    |                | 110         | 3.20         |                          |                   | 4,750                  | 4,510                |
| <b>PFSPPH</b> (Kleine Abstände)                 | 2000 | 2000          |      |      |     |    |    |                | 99          | 2.50         |                          |                   | 4,750                  | 4,510                |
|                                                 | 2500 | 2500          | 40.1 | 31.6 | 4   | 20 | 18 | 10             | 124         | 3.13         | 7kg                      | JBS501A           | 5,900                  | 5,600                |
|                                                 | 3000 | 3000          |      |      |     |    |    |                | 149         | 3.75         |                          |                   | 7,100                  | 6,740                |
| <b>PFSUPH</b> (Ausführung mit großen Abständen) | 2000 | 2000          |      |      |     |    |    |                | 39          | 2.36         |                          |                   | 3,900                  | 3,700                |
|                                                 | 2500 | 2500          | 40.1 | 31.6 | 4   | 50 | 36 | 25             | 49          | 2.95         | 10kg                     |                   | 4,900                  | 4,650                |
|                                                 | 3000 | 3000          |      |      |     |    |    |                | 59          | 3.54         |                          |                   | 5,900                  | 5,600                |

| Teile-nummer   | Anzahl der Rollen N | A    | H    | E   | P  | D  | l <sub>2</sub> | Masse (kg/m) | Zulässige Last (pro Rad) | Verbindungs-teile | Stückpreis 1 - 5 Stk. | Mengen-Rabatt 50-100 |
|----------------|---------------------|------|------|-----|----|----|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PFSSPHF</b> | 5-110               | 40   | 30   | 6.5 | 27 | 25 | 13.5           | 1.1          | 5kg                      | JBS501            |                       |                      |
| <b>PFSPPHF</b> | 5-149               | 40.1 | 31.6 | 4   | 20 | 18 | 10             | 1.25         | 7kg                      | JBS501A           |                       |                      |
| <b>PFSUPHF</b> | 5-59                | 40.1 | 31.6 | 4   | 50 | 36 | 25             | 1.18         | 10kg                     |                   |                       |                      |

**Verbindungs-teile**  


**Vordere Stütze**  
**JBS501, JBS501A**  
A: Tabelle 2-06

**Mittlere Stütze**  
**JBS504, JBS504A**  
A: Tabelle 2-06

**untere Stütze**  
**JBS505, JBS505A**  
A: Tabelle 2-06

**untere Stütze**  
**JBS506, JBS506A**  
A: Tabelle 2-06

**2-Wege-Absenkung\***  
**JBS507, JBS507A**  
A: Tabelle 2-06


**2-Wege-Vorderstütze\***  
**JBS508, JBS508A**  
A: Tabelle 2-06

| Teile-nummer          | Gewicht (g) | Stückpreis 1 - 49 Stk. | Mengen-Rabatt 50-100 |
|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| <b>JBS501 JBS501A</b> | 180         |                        |                      |
| <b>JBS504 JBS504A</b> | 146         |                        |                      |
| <b>JBS505 JBS505A</b> | 168         |                        |                      |
| <b>JBS506 JBS506A</b> | 192         |                        |                      |
| <b>JBS507 JBS507A</b> | 184         |                        |                      |
| <b>JBS508 JBS508A</b> | 164         |                        |                      |

**Tragrollen**  


**L Standard**  
**FFSSPH**  
**FFSPPH**

**Rollenanzahl Konfigurierbar**  
**FFSSPHF**  
**FFSPPHF**


**Standard**  


**kleine Abstände**  


| Teile-nummer                       | L    | Nennlänge | A  | H  | E | P  | D  | l <sub>1</sub> | Rad (Menge) | Gewicht (kg) | Zulässige Last (pro Rad) | Stückpreis 1 - 49 Stk. | Mengen-Rabatt 50-100 |
|------------------------------------|------|-----------|----|----|---|----|----|----------------|-------------|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>FFSSPH</b> (Economy-Ausführung) | 1000 |           | 40 | 32 | 5 | 50 | 35 | 25             | 20          | 1.84         | 10kg                     |                        |                      |
|                                    | 1500 |           |    |    |   |    |    |                | 30          | 2.76         |                          |                        |                      |
|                                    | 3000 |           |    |    |   |    |    |                | 60          | 5.52         |                          |                        |                      |
| <b>FFSPPH</b> (Kleine Abstände)    | 1000 |           | 40 | 32 | 5 | 15 | 13 | 10             | 67          | 6.39         | 7kg                      |                        |                      |
|                                    | 1500 |           |    |    |   |    |    |                | 100         | 9.42         |                          |                        |                      |
|                                    | 3000 |           |    |    |   |    |    |                | 200         | 18.6         |                          |                        |                      |


| Teile-nummer   | Anzahl der Räder N | Masse (kg/m) | Zulässige Last (pro Rad) | Verbindungs-teile | Stückpreis 1 - 100 Stk. | Mengen-Rabatt 100-200 |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>FFSSPHF</b> | 5-110              | 1.84         | 10kg                     | JBS501A           |                         |                       |
| <b>FFSPPHF</b> | 5-110              | 6.39         | 7kg                      | JBS501A           |                         |                       |


**Förderschienen für Gleitrohre**  



**PFSL (L konfigurierbar)**  


| Teile-nummer | Farbe                | L 1mm-Schritte | Masse (kg/m) | Preis/m 1 ~ 100 Stk. |
|--------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|
| <b>PFSL</b>  | 28 (elfenbeinfarben) | 150-3000       | 0.53         |                      |

**Verbindungs-teile für Förderschienen für Gleitrohre**  



**2-Wege-Vorderstütze**  
**JBS511**  



**2-Wege-Anhebung**  
**JBS512**  


**2-Wege-Absenkung**  
**JBS513**  


| Teile-nummer  | Masse (g) | Stückpreis 1 - 49 Stk. | Mengen-Rabatt 50-100 |
|---------------|-----------|------------------------|----------------------|
| <b>JBS511</b> | 120       |                        |                      |
| <b>JBS512</b> | 168       |                        |                      |
| <b>JBS513</b> | 158       |                        |                      |


**Hubtische**  


**Standard**  


**kleine Abstände**  


| Teile-nummer                                       | Statische Last (kg) | Dynamische Last (kg) | Masse  | Stückpreis 1 - 19 Stk. | Mengen-Rabatt 20-100 |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|------------------------|----------------------|
| (Hauptkörper - Standard)                           | 100                 | 80                   | 12.5kg |                        |                      |
| (Hauptkörper - Ausführung mit abnehmbaren Platten) | 60                  | 50                   | 10.3kg |                        |                      |
| (Handgriff)                                        | -                   | -                    | 444g   |                        |                      |
| <b>PFJB305</b> (Schelle)                           | -                   | -                    | 53g    |                        |                      |

**Ordering Example**  
**Teile-nummer** - **L** - **N**  
**FFSSPH** - **3000** - **10**

**Hubtische**  


**Vergrößerte Darstellung des runden Teils**  
