

Datenblatt

OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Seite 1/4

Art.-Nr.
1402100820MI


EAN 4250184114284

13.04.2017

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- SC-RJ/2SC Kupplung
- Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen
- Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen
- Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität einseitig zu Stecker Bauform SC nach IEC 61754-4, IEC 60874-14 und SC-RJ nach IEC 61745-24, EN 50377-6-1
- Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung
- Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei
- Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei
- in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar
- bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar
- Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen
- Betriebstemperatur -40°C bis +70°C
- Varianten: blau (SM), beige (MM)

Datenblatt

OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Seite 2/4

Art.-Nr.
1402100820MI

EAN 4250184114284

13.04.2017

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauart	Kupplung
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	beige
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	33,90 x 15,60 x 13,20 mm
Faser-Modentyp	Multimode
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC-RJ/2SC
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC-RJ/2SC
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	1
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	1

Elektrische Eigenschaften

Einfügedämpfung	max. 0.4 dB
Rückflussdämpfung	min. 30 dB

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
Befestigungsart	rastbar
Steck- und Ziehkraft	max. 30 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 500

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	PBT 20% GF
Werkstoff - Führungshülse	PhBr, geschlitzt
Werkstoff - Staubschutz	TPE UL-rated
Werkstoff - Duplex-Klammer	PBT 20%GF



Datenblatt

OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Seite 3/4

Art.-Nr.
1402100820MI

EAN 4250184114284

13.04.2017

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 - 158 °F

Zulassungen

RoHS	konform
------	---------

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	DIN EN 50173-1:2011-09
Industriebereich	ISO/IEC 24702 AMD 1 DIN EN 50173-3: 2011-09 TIA/EIA 1005

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000752
ETIM 6.0	EC000752

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	117,00 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	0,26 lb
Abmessung - Verpackung (T x B x H)	89,00 x 250,00 x 105,00 mm
Abmessung - Verpackung (T x B x H)	3,504 x 9,843 x 4,134 in.



Abbildungen

Maßzeichnung

