


Kunststoffgrundplatten

Ausführung	M Werkstoff		Farbe
ENJUP	Ultrahochmolekulare Polyethylen	Standard	milchweiss
ENJUPC		Elektrische Leitfähigkeit	Schwarz
ENJPT	Flurkunststoff	Standard	weiß
ENJPK		Standard	Achsbraun
ENJPKC	PEEK	Standard	Schwarz
ENJPBT		Elektrische Leitfähigkeit	
ENJPBS	PBT	Standard	weiß
ENJPSS		Standard	naturfarben
ENJPMS	PPS	Standard	blau
ENJABS		Abriebfestigkeit, Schieben	
	ABS	Standard	naturfarben

📍 ENJPBH und ENJPTC sind auf unserer Website verfügbar.



Einzelzeilen zur Fertigung der Bohrung

N (Durchgangsbohrung) **Z** (Senkbohrung)

Einzelzeilen zum Gewindeeinsatzfertigung

M (Gewindeeinsatz)

Schraube, Nenn-Ø	3	4	5	6	8	10
d	3,5	4,5	5,5	6,5	9	11
d	-	8	9,5	11	14	-
h	-	5	6	7	9	-

Tabelle 1

Schraube, Nenn-Ø	3	4	5	6	8	10
d	3,5	4,5	5,5	6,5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4,5	6	7,5	9	12	15
	6	8	10	12	16	20

Bestellnr. (Bsp.) M-L6

↳ Ls-T-1

Für Einzelzeilen zum Gewindeeinsatz M/L/S,
s. S.271

Bei $L+5 < T$ werden Blindbohrungen hergestellt

 Werkstofffaktor ist anzugeben

Teilenummer		1mm-Schritte		Stückpreis							
Ausführung (Werkstofffaktor)	T	D	V	D50-100	D101-150	D151-200	D201-250	D251-300	D301-350	D351-400	
ENJEP (x1.0)	5	50~400	0~50 (V≤D-10)								
	10										
	15										
ENJBL (x1.0) ENJBB (x1.0) ENJBS (x1.8)	5										
	10										
	15										
	20										
ENJPA (x1.0) ENJPB (x1.0) ENJPAC (x7.0)	5(6)										
	(9)10										
	(12)15										
	(19)20										
ENJMA (x1.0) ENJMW (x1.0) ENJMS (x2.3)	5										
	10										
	15										
	20										
ENJMCA (x2.4) ENJMDA (x1.3) ENJMEA (x1.8) (T≥10) ENJMP (x1.2)	5										
	10										
	15										
	20										
ENJUP (x1.0) ENJUPC (x1.1) (T≥10)	5										
	10										
	15										
	20										
ENJPTE (x1.0)	5										
	10										
	15										
	20										
ENJPK (x1.0) ENJPKC (x3.0)	5										
	10										
	16										
ENJPBT (x1.0)	10										
	15										
	20										
ENJPPS (x1.0) ENJPMS (x5.0)	6										
	10*										
	15										
ENJABS (x1.0)	20*										
	5										
	10										
	15										
	20										

(Bsp.) **Teilenummer** - **D** - **V** >> (Preis lt. Tabelle) x (Werkstofffaktor) = Standardausführung Stückpreis
ENJMDA5 - 150 - 50

Teilenummer		1mm-Schritte			Nenn-Ø Bohrungen				
Ausführung	Anz. Boh- rungen	T	D	V	Teilkreis-Ø	Durchgangsbohrung N	Senkbohrung Z	Gewindeeinsatz M	L
ENJEP	2H 3H 4H	5	50~400	0~50 (V≤D-10)	20~390**	3 4 5 6 8 10	-	3 4	(Gewindeein- satzlänge) Auswahl aus Tabelle 1
		10					4 5 6	3 4 5 6	
		15					4 5 6 8	3 4 5 6 8	
5		-					3 4		
10		4 5 6					3 4 5 6 8		
15		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
20		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
5 (6)		-					3 4		
(9) 10		4 5 6					3 4 5 6 8		
(12) 15		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
(19) 20		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
5		-					3 4		
10		4 5 6					3 4 5 6 8		
15		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
20		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
5		-					3 4		
10		4 5 6					3 4 5 6 8		
15		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
20		4 5 6 8					3 4 5 6 8 10		
5		-					3 4		
10	4 5 6	3 4 5 6 8							
15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							
20	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							
5	-	3 4							
10	4 5 6	3 4 5 6 8							
16	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							
10	4 5 6	3 4 5 6 8							
15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							
20	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							
6	-	3 4							
10*	4 5 6	3 4 5 6 8							
15	4 5 6	3 4 5 6 8 10							
20*	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							
5	-	3 4							
10	4 5 6	3 4 5 6 8							
15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							
20	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10							

■ Aufpreis für Bohrungen

(Bsp.) Teilenummer - P - V - Teilkreis-Ø - Schraube, Nenn-Ø =

(Stückpreis lt. Tabelle) (Lieferzeit für Rohmaterial) — Preis für vorbestellte Ausführung

Teilenummer - D - V - Teilkreis-Ø - Schraube, Nenn-Ø - L //

FN-IPBT4H10 - 350 - 50 - 200 - M3 - 3

Die Preise für die unverbauete Ausführung und für die Ausführung mit Cassindazement anbauen sich nur dem Ständerpreis für die Ständerausführung plus dem Aufpreis für die Bohrerbohrhaltung bzw. die Cassindazementfertigung.

Teilenummer - D - V

ENJBL5 - 300 - 50

Teilenummer - D - V - Teilkreis-Ø - Schraube, Nenn-Ø - L

ENJEP3H5 - 200 - 20

ENJMA2H5 - 300 - 50 - 150 - M4 - L4

Ausführung	Werkstoff	Klasse/Farbe
PAAB	PMMA Polymethylmethacrylat	Standard/weiß
MCAB	MC Nylon	Standard/blau
MCD8	MC Nylon	Leitfähige Ausführung R6 (MC501 CDR6)/schwarz

DAAD TEL M.C.A.D. LO

PAAB • Toleranz Maße A, B und C
MCAB

MCAB	A, B, C	30	50	100
MCDB		0.5	0.5	0.75

 Ordering
Example

Teilenummer
PAAB50



Alterations:

 Teilenummer - (AC, BC, CC)
PAAB-50 - AC46-BC40

Teilenummer		Stückpreis		
Ausführung	A(=B=C)	PAAB	MCAB	MCDB
PAAB MCAB	30			-
	50			
	100			
MCDB	30	-	-	
	50			

	Maß A	Maß B	Maß C
Optionen			
Code	AC	BC	CC
Spez.	Verkleinerung Maß A. AC = 1mm-Schritte 🔴 20<AC	Verkleinerung Maß B. BC = 1mm-Schritte 🔴 20<BC	Verkleinerung Maß C. CC = 1mm-Schritte 🔴 20<CC